

Petite armoire rack à montage mural, profondeur de commutateur et profil compact 12U SmartRack, charnières dorsales

NUMÉRO DE MODÈLE : **SRW12US**



L'armoire à montage mural sécurise et organise 12U d'équipements en rack 19 pouces dans les armoires réseau, les salles de classe et autres lieux avec un espace au sol limité. Accueille des commutateurs réseau et des panneaux de brassage jusqu'à 20,5 pouces de profondeur.

Présentation générale

L'armoire rack à montage mural, profondeur de commutateur et profil compact 12U SmartRack SRW12US est conçue pour accueillir des équipements en rack 19 pouces à la norme EIA dans les armoires de câblage réseau, les points de vente au détail, les salles de classe, les back-offices et autres lieux avec un espace au sol limité où vos équipements doivent être sécurisés, organisés et à l'écart. Construite en acier robuste avec une finition à revêtement en poudre noir durable, l'armoire présente une capacité de charge maximale de 90,7 kg (200 livres).

L'armoire pivote sur une charnière robuste pour s'écarter du mur, facilitant l'accès par la porte arrière aux équipements et au câblage pour l'installation et la maintenance. Les portes et les panneaux latéraux se verrouillent solidement pour contribuer à empêcher les dommages, le sabotage ou le vol. Les panneaux avant, haut, bas et latéraux amovibles sont ventilés, ce qui permet à l'air de circuler librement et de maintenir la température des équipements. Les portes réversibles peuvent s'ouvrir à gauche ou à droite en tournant l'armoire à 180° avant le montage. Les ports haut et bas pratiques facilitent le cheminement des câbles.

L'armoire rack SRW12US est livrée entièrement assemblée et prête à être montée au mur. Vous pouvez également utiliser le kit de roulettes optionnel SRCASTER de Tripp Lite pour la transformer en rack mobile. Les trous de montage carrés et filetés 12-24, ainsi que les espaces de rack numérotés facilitent l'installation des équipements. Les rails de montage verticaux s'ajustent par incréments de 7/8 pouce (2,2 cm) pour s'adapter aux équipements jusqu'à 20,5 pouces (52,1 cm) de profondeur, tels que les commutateurs réseau et les panneaux de brassage.

Fonctionnalités

Fait gagner un espace précieux

- Idéale pour les armoires de câblage réseau, les emplacements de vente au détail, les salles de classe, les back offices et autres lieux avec un espace au sol limité où vos équipements doivent être sécurisés, organisés et à l'écart
- Accueille des équipements en rack 19 pouces à la norme EIA dans 12U d'espace
- Capacité de charge maximale de 200 livres.

Armoire à charnières pour un accès pratique

- Pivote pour s'écarter du mur et faciliter l'accès par la porte arrière aux équipements et au câblage pour

Points principaux

- Capacité de charge maximale de 200 livres.
- Pivote sur une charnière pour s'écarter du mur et faciliter l'accès par la porte arrière
- Armoire verrouillable en acier ventilée sur les côtés, l'avant, le haut et le bas
- La ventilation à flux continu maintient la température des équipements
- Sécurise 12U d'équipements en rack 19 pouces jusqu'à 20,5 pouces de profondeur

Inclut dans l'emballage

- Armoire rack à montage mural, profondeur de commutateur et profil compact 12U SmartRack SRW12US
- (20) Vis M6
- (20) Écrous-cage M6
- (20) Rondelles M6
- (20) Vis 12-24
- (2) Touches
- Manuel d'utilisation

l'installation et la maintenance.

- Tournez l'armoire à 180° avant le montage pour ouvrir les portes réversibles à gauche ou à droite.

Conserve les équipements importants en sécurité

- Les portes et les panneaux latéraux se verrouillent solidement pour contribuer à empêcher les dommages, le sabotage ou le vol.
- Les panneaux ventilés permettent un flux d'air généreux qui maintient la température des équipements
- Les ports pratiques avec couvercles amovibles permettent le cheminement des câbles par le haut et le bas

Installation facile du boîtier et des équipements

- Expédié entièrement assemblé pour une installation rapide
- Se monte au mur ou roule au sol avec le kit de roulettes optionnel SRCASTER de Tripp Lite
- Trous de montage mural espacés de 16 pouces pour un placement standard des montants muraux
- Les rails de montage verticaux s'ajustent par incréments de 7/8 pouces (2,2 cm) pour s'adapter aux équipements jusqu'à 20,5 pouces (52,1 cm) de profondeur, tels que les commutateurs réseau et les panneaux de brassage.
- Les rails prennent en charge un montage avec des trous carrés ou des trous filetés 12-24
- Espaces de rack numérotés pour consultation facile

Conforme aux normes PCI (Secteur des cartes de paiement)

- Assure la sécurité des supports et des équipements physiques exigée pour la conformité PCI DSS (Norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiement)

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332148674
Compatibilité des périphériques	Patch Panel; Network Switch; UPS
Type de rack	Small Enclosure
Physiques	
Couleur	Noir
Hauteur de rack	12U
Profondeur de rack	Peu profonde
Profondeur de baie prédéfinie en usine (po)	10.42
Profondeur de baie prédéfinie en usine (cm)	26.5
Profondeur de baie prédéfinie en usine (mm)	265
Profondeur maximale de l'appareil (cm)	52.07
Profondeur maximale de l'appareil (po.)	20.5



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Profondeur maximale de l'appareil (mm)	521
Profondeur minimale de l'appareil (cm)	7.62
Profondeur minimale de l'appareil (po.)	3
Profondeur minimale de l'appareil (mm)	76
Mesure du trou d'accès aux câbles (pouces)	9,812 x 2,35 (L x I)
Dimensions d'expédition (hlp / po)	24.30 x 26.00 x 27.80
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	61.72 x 66.04 x 70.61
Poids d'expédition (livres)	64.00
Poids d'expédition (kg)	29.03
Dimensions de l'unité (hlp / po)	24.625 x 23.500 x 21.625
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	63.5 x 60 x 54.86
Poids de l'unité (livres)	60
Poids de l'unité (kg)	27.22
Capacité de poids - Fixe (kg)	91
Capacité de poids - Fixe (livres)	200
Nombre de rails de montage verticaux	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Détails de mise à la terre	Cadres de portes avant et arrière
Roulettes pré-installées	Non
NORMES et CONFORMITÉ	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 5 ans

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.