

Panneau de ventilateurs montés sur toit SmartRack - 6 ventilateurs 208/240 V à hautes performances ; 420 CFM ; prise d'entrée C14

NUMÉRO DE MODÈLE : SRXFANROOF



Points principaux

- Panneau de ventilation à montage sur le toit - 208 à 240 V
- Idéal pour améliorer la ventilation des SmartRacks
- Comprend (6) ventilateurs 208-240 V installés dans un panneau de toit
- Matériel de montage sans outil inclus
- Acier laminé à froid avec finition noire

Inclut dans l'emballage

- Toit à ventilateurs 208-240 V 50/60 Hz SRXFANROOF
- Matériel de montage sans outil
- Prise d'entrée C14 de 1,8 m (6 pouces) sur clés (cordon d'entrée fourni par l'utilisateur nécessaire)

Présentation générale

L'unité SmartRack SRXFANROOF de Tripp Lite est idéale pour améliorer la ventilation dans tous les racks de type armoire et les armoires de serveur. L'unité comprend (6) ventilateurs 208-240 V de haute performance installés dans un panneau de toit et le matériel de montage est fourni (aucun outil nécessaire). Des trous intégrés permettent d'acheminer des câbles à travers le panneau de toit avec ventilateurs. Compatible avec une entrée CA 208-240 V 50/60 Hz

RACKS SMARTTRACK COMPATIBLES - SR25UB, SR25UBKD, SR25UBSP1, SR25UBTAA, SR42UB, SR42UBCL, SR42UBEXP, SR42UBG, SR42UBKD, SR42UBSP1, SR42UBTAA, SR48UB, SR48UBCL, SR48UBEXP, SR48UBSP1, SR42UBTAA, et tous les autres racks de type armoire SmartRack de Tripp Lite précisant la possibilité d'utiliser cet accessoire.

Fonctionnalités

- Modèle idéal pour améliorer la ventilation dans tous les racks de type armoire et les armoires de serveur
- Comprend (6) ventilateurs 208-240 V de haute performance installés dans un panneau de toit
- Comprend le matériel de montage sans outil
- Des trous intégrés permettent d'acheminer des câbles à travers le panneau de toit avec ventilateurs
- Compatible avec une entrée CA 208-240 V 50/60 Hz
- Armoires SmartRack compatibles : SR25UB, SR25UBKD, SR25UBSP1, SR25UBTAA, SR42UB, SR42UBCL, SR42UBEXP, SR42UBG, SR42UBKD, SR42UBSP1, SR42UBTAA, SR48UB, SR48UBCL, SR48UBEXP, SR48UBSP1, SR42UBTAA et tous les autres racks de type armoire SmartRack de Tripp Lite précisant la possibilité d'utiliser cet accessoire

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332144553
Type d'accessoire	Airflow Management

Classe d'accessoires	Accessoires de refroidissement
Entrée	
Tension(s) d'entrée nominale(s) prise(s) en charge	208 V CA; 230 V CA; 240 V CA
Description de la tension d'entrée nominale	208-240 V CA 50/60 Hz
Type de connexion d'entrée	Prise d'entrée IEC C14 sur clé (cordon d'entrée fourni par l'utilisateur nécessaire)
Compatibilité de tension (V CA)	208; 230; 240
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Sortie	
Compatibilité avec fréquences	50 / 60 Hz
REFROIDISSEMENT	
Type de refroidissement	Passif
Physiques	
Longueur de câble (ft.)	0.5
Longueur du câble (m)	0.15
Longueur du câble (pi)	6
Longueur du câble (cm)	15.24
Dimensions d'expédition (hlp / po)	22.90 x 3.50 x 35.80
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	58.17 x 8.89 x 90.93
Poids d'expédition (livres)	24.70
Poids d'expédition (kg)	11.20
Dimensions de l'unité (hlp / po)	3.000 x 23.500 x 37.000
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	5,33 x 55,63 x 90,17
Poids de l'unité (livres)	22
Poids de l'unité (kg)	9.98
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Indice IP68	Non
Conforme à la norme IP20	Non
NORMES et CONFORMITÉ	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTIE ET ASSISTANCE	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 2 ans
--	---------------------------

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.