

Câble USB 2.0 A vers B (M/M), 1,83 m (6 pi)

NUMÉRO DE MODÈLE : U022-006



Effectuez la connexion entre un appareil USB et le port USB de votre ordinateur. Ce câble pour périphériques USB 2.0 A/B Or vous permet d'obtenir les performances maximales des appareils USB 2.0 (tels qu'imprimantes, disques durs externes). Il prend en charge des taux de transfert de données élevés jusqu'à 480 Mbit/s et est rétrocompatible avec USB 1.1.

Fonctionnalités

- Certifié USB 2.0
- Prend en charge un taux de transfert de données plus rapide (1,5 à 480 Mbit/s) pour les appareils à basse vitesse et haute vitesse dont les applications multimédia
- Câbles haut de gamme à double blindage avec tissage en cuivre étamé et feuille d'aluminium mylar
- Connecteurs plaqués or et contacts en cuivre plaqués or pour une conductivité supérieure
- Connecteurs moulés et réducteur de tension intégral pour une durabilité supplémentaire et une longue durée de vie

Points principaux

- Répond ou dépasse les spécifications USB 2.0
- Prend en charge un taux de transfert de données plus rapide (1,5 à 480 Mbit/s) pour les appareils à basse vitesse et haute vitesse dont les applications multimédia
- Les câbles haut de gamme à double blindage avec tissage en cuivre étamé et feuille d'aluminium mylar comprennent des lignes de données 28 AWG torsadées et des lignes d'alimentation 24 AWG.
- Les connecteurs plaqués or procurent une connectivité supérieure

Configurations minimales du système

- Tout appareil USB nécessitant un câble USB
- Performances USB2.0 uniquement si utilisé avec un appareil USB2.0 et un contrôleur USB2.0

Inclut dans l'emballage

- 6 pi. Câble or USB 2.0 USB A vers USB B

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332100016
Technologie	USB 2.0 (Haute vitesse)
Type de câble	Passif
Connexions	
Côté A - Connecteur 1	USB A (MÂLE)
Côté B - Connecteur 1	USB B (MÂLE)
Type de connecteur	Droit
Physiques	
Couleur de la gaine de câble	Noir



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Wire Gauge (AWG)	28/24
Longueur de câble (ft.)	6
Longueur du câble (m)	1.83
Dimensions d'expédition (hlp / po)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Poids d'expédition (livres)	0.15
Poids d'expédition (kg)	0.07
Ecologique	
Plage de température de fonctionnement	-10 à 50 °C (14 à 122 °F)
Plage de température de stockage	-15 à 60 °C (5 à 140 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	HR 0 à 90 % sans condensation
Plage d'humidité de stockage	HR 0 à 90 % sans condensation
NORMES et CONFORMITÉ	
Product Compliance	RoHS
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée à vie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.