

## Высокоскоростной HDMI-кабель для передачи цифрового видео и аудио (штекер/штекер), UHD 4K, цвет черный, длина 3,05 м

НОМЕР МОДЕЛИ: P568-010



### Описание

Предлагаемый компанией Tripp Lite высокоскоростной соединительный кабель HDMI (High-Definition Multimedia Interface — мультимедийный интерфейс высокой четкости) длиной 3,05 м с позолоченными выводами обеспечивает возможность взаимного соединения между цифровыми устройствами отображения (например, цифровыми телевизорами, плазменными дисплеями, ЖК-телевизорами и проекторами) и цифровыми устройствами-источниками (например, цифровыми телевизионными приставками, проигрывателями Blu-Ray и аудио-/видеоресиверами). Поддерживает функцию дублирования видео на iPad2 при использовании с цифровым аудио-/видеоадаптером Apple. Интерфейс HDMI обеспечивает неизменно высочайшее качество передачи аудио-/видеосигналов от источника (HDTV-сигнал, проигрыватель Blu-Ray) к устройству отображения (проекционный/ЖК/плазменный телевизор и пр.) Это обусловлено возможностью подачи несжатых видео- и многоканальных аудиоданных на устройство отображения через единый кабель. HDMI-соединение обеспечивает возможность ввода данных на высоких скоростях (до 18 Гбит/с).

### Свойства

- Создает чисто цифровое соединение между устройствами отображения HDTV-сигнала с интерфейсом HDMI и цифровыми источниками видеосигнала, оснащенными аналогичным интерфейсом
- Поддерживает функцию дублирования видео на iPad2 при использовании с цифровым аудио-/видеоадаптером Apple
- Позолоченные разъемы обеспечивают оптимальную передачу сигналов
- Высококачественный кабель с двойным экранированием обеспечивает защиту от внешних (электромагнитных/радиочастотных) шумов
- Конструкция на основе витой пары с согласованным полным сопротивлением снижает уровни перекрестных и прочих помех
- Идеально подходит для подключения iPad2 к HD-телевизору (функция дублирования видео) в целях просмотра фильмов, игры в видеоигры, веб-серфинга и отображения презентаций
- Поддерживает видеоразрешения сверхвысокой четкости (UHD) 4K

## Спецификации

### Основные возможности

- Высококачественный цифровой аудио-/видеокабель с двойным экранированием
- Поддерживает функцию дублирования видео на iPad2 при использовании с цифровым аудио-/видеоадаптером Apple
- Позолоченные разъемы обеспечивают оптимальную передачу сигналов
- Совместим с High Speed HDMI и HDCP
- Поддерживает видеоразрешения сверхвысокой четкости (UHD) 4K

### Комплект поставки

- 10-ft. Высокоскоростной соединительный HDMI-кабель длиной 3 м с позолоченными выводами

ОБЗОР	
Код UPC	037332122926
Тип изделия	Пассивные
Технические средства	HDMI
Тип кабеля	Пассивные
ВИДЕО	
Макс. поддерживаемое видеоразрешение	3840 x 2160 @ 30Hz
Макс. поддерживаемая разрядность цвета	24-разрядный True Color
Поддержка HDR	Нет
Поддержка видеосигнала в формате 3D	Нет
Цветовая субдискретизация	4:4:4
Поддержка EDID	Да
Передача сигнала	Двунаправленный
АУДИО	
Требования к аудиооборудованию	Стереозвук
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Сторона А – разъем 1	HDMI (ШТЕКЕРНЫЙ)
Сторона В – разъем 1	HDMI (ШТЕКЕРНЫЙ)
Гальванопокрытие разъемов	Золотистый
Гальванопокрытие контактов	Золотистый
Тип разъема	Прямолинейный
Разъем с фиксатором или захватным приспособлением	Нет
ИНТЕРФЕЙС , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и УПРАВЛЕНИЯ	
Светодиодные индикаторы	0
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Цвет	Черный
Цвет оболочки кабеля	Черный
Цвет разъема	Черный
Материал оболочки кабеля	ПВХ
Категория кабельной оболочки	VW-1
Внешний диаметр кабеля (OD)	5.5mm

сортамент провода (AWG)	30
Длина кабеля (футы)	10
Длина кабеля (м)	3.05
Длина кабеля (дюймы)	120
Ferrite Core	Нет
Minimum Bend Radius	55 мм
Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)	9.10 x 6.90 x 0.10
Транспортные габариты (ВхШхГ, см)	23.11 x 17.53 x 0.25
Транспортировочная масса (фунты)	0.33
Транспортировочная масса (кг)	0.15
<b>УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	
Диапазон рабочих температур	От 0 до 45°C
Диапазон температур хранения	От -40 до 80°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 85%, без образования конденсата
Диапазон влажности при хранении	От 5 до 90%, без образования конденсата
<b>СВЯЗЬ</b>	
Поддержка сигналов управления бытовой электронной техникой (СЕС)	Да
<b>ВОЗМОЖНОСТИ/ХАРАКТЕРИСТИК</b>	
Защита от электромагнитных и радиочастотных шумов в линии	Нет
Поддержка MST	Нет
Antibacterial	Нет
Уровень защиты IP68	Нет
Класс защиты IP20	Нет
Армированный кабель	Нет
Поддержка Ethernet	Нет
Технические требования к изделиям стандарта HDCP	1.3
<b>ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ</b>	
Product Compliance	RoHS; REACH
<b>ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА</b>	
Гарантийный период (все страны)	Пожизненная ограниченная гарантия



*Powering Business Worldwide*

TRIPP LITE  
SERIES

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.