

Шкаф широкий стандартной глубины серии SmartRack высотой 42U с дверцами и боковыми панелями

НОМЕР МОДЕЛИ: SR42UBWD



Свойства

- Поставляется полностью в сборе для быстрого развертывания и установки на месте. Оснащен прочными роликами.
- Передние и задние наборы монтажных направляющих для установки оборудования регулируются по глубине с шагом 0,64 см. Регулировка быстрая и легкая. Хорошо просматриваемые метки глубины обеспечивают удобную установку направляющих без проведения измерений, отнимающих время.
- Направляющие для монтажа принадлежностей на защелки (2 направляющих на шкаф) имеют проемы для быстрого монтажа совместимых блоков распределения питания и вертикальных кабельных организаторов. Монтажные проемы выполнены по стандартному для отрасли шаблону размещения, совместимому с обширным перечнем принадлежностей. Каждая направляющая может помещать два вертикальных блока PDU или кабельных организатора, расположенных бок о бок (четыре принадлежности на шкаф).
- В комплект поставки шкафа входит крепеж для квадратных отверстий - 50 винтов M6 и 50 гаек M6
- Текстурированная окраска порошковой краской обеспечивает стойкость к внешним воздействиям, например, при размещении в складских помещениях.
- Большие возможности для вентиляции. Более 65% открытых проемов для вентиляции, выполненных перфорированием передней двери, соответствуют или даже превышают требования производителей серверного оборудования.
- Максимально используемая внутренняя глубина 94 см (от передней до задней опорной стойки).
- Несущая способность 1360 кг (закрепленное оборудование) / 1200 кг (выдвижное оборудование).
- Передняя дверь запирается, навешивается на любую сторону или может быть снята.
- Задние двери запираются и навешиваются на любую сторону. Двустворчатые задние двери облегчают доступ для обслуживания, позволяя размещать шкаф ближе к стене.
- Запираемые съемные боковые панели имеют половинный размер, что делает их меньше и легче, упрощая монтаж и обслуживание. По две боковых панели на сторону (всего 4 панели). Боковые панели запираются на ключ аналогично передним и задним дверям.
- Встроенные средства монтажа для бокового крепления позволяют соединять шкафы при установке в ряд. Расстояние между центрами может быть установлено на 750 мм.
- Ролики уже установлены при сборке и могут нести нагрузку до 1200 кг, что позволяет предварительно сконфигурировать шкаф и перекатить его к месту окончательной установки. Ролики выполнены съемными.

Основные возможности

- Шкаф SmartRack емкостью 42U с дверцами и боковыми панелями
- Монтаж с креплением на 4 точки с квадратными отверстиями на внутренних вертикальных стойках
- Ширина 750 мм обеспечивает оптимальную вентиляцию в шкафу
- Стандартная глубина 1050 мм
- Поставляется полностью собранным
- Большие возможности для вентиляции
- Несущая способность 1360 кг (закрепленное оборудование) / 1200 кг (выдвижное оборудование)
- Запираемые, съемные передняя и задняя двери с возможностью навески на любую сторону
- Съемные боковые панели с блокировкой, запираемые на ключ аналогично дверцам
- Проходит в стандартный дверной проем высотой 2,13 м
- Удовлетворяет всем требованиям к корпусам в соответствии со стандартом PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных в сфере обращения платежных карт)

Комплект поставки

- Монтажный шкаф SR42UBWD
- (4) боковые панели
- (4) замка боковых панелей
- (2) ключа от дверцы и боковых панелей
- (50) винтов M6
- (50) закладных гаек M6
- (50) шайб M6
- Руководство пользователя

- Регулируемые опоры могут удлиняться, чтобы обеспечить установку шкафа на неровной поверхности. Опоры выполнены съемными.
- Компактная конструкция позволяет шкафу проходить через дверные проемы стандартной высоты.
- Удобная система заземления. Все компоненты заземляются на раму шкафа, у которой имеется несколько клемм для подключения к заземлению объекта. Передние и задние двери имеют быстросъемные заземляющие провода.
- Открытое днище для прохода кабелей.
- В верхней панели предусмотрены просторные проемы для прохода кабелей. Панель быстросъемная и не требует инструментов для монтажа, снимается без отключения кабелей.
- В комплект входят крепежные кронштейны для фиксации шкафа при перевозке, которые могут крепиться к днищу рамы шкафа изнутри или снаружи.
- Удовлетворяет всем требованиям к корпусам в соответствии со стандартом PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных в сфере обращения платежных карт)
- Совместимость с приспособлениями для оптимизации воздушных потоков и кабельных соединений.

Спецификации

ОБЗОР	
Код UPC	037332150639
Совместимость устройств	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Тип шкафа	Шкаф
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Цвет	Черный
Высота шкафа	42U
Глубина шкафа	Стандартная модель
Заводская глубина шкафа (в дюймах)	27.75
Заводская глубина шкафа (см)	70.5
Заводская глубина шкафа (мм)	705
Максимальная глубина устройств (см)	93.98
Максимальная глубина устройств (дюймы)	37
Максимальная глубина устройств (мм)	940
Минимальная глубина устройств (см)	10.16
Минимальная глубина устройств (дюймы)	4
Минимальная глубина устройств (мм)	102
Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)	83.50 x 30.50 x 43.00

Транспортные габариты (ВхШхГ, см)	212.09 x 77.47 x 109.22
Транспортировочная масса (фунты)	365.00
Транспортировочная масса (кг)	165.56
Габаритные размеры (ВхШхГ, дюймы)	78.500 x 29.630 x 43.000
Габаритные размеры (ВхШхГ, см)	199.39 x 75.01 x 109.22
Масса изделия (фунты)	315
Масса изделия (кг)	142.88
Несущая способность – для выдвижного оборудования (кг)	1,021
Несущая способность – для выдвижного оборудования (фунты)	2250
Несущая способность – для закрепленного оборудования (кг)	1,361
Несущая способность – для закрепленного оборудования (фунты)	3000
К-во вертикальных монтажных шин	4
ВОЗМОЖНОСТИ/ХАРАКТЕРИСТИК	
Параметры заземления	Рамы передних и задних дверей
Встроенные кабельные организаторы	Да
Увеличенная ширина	Да
Ролики, уст. на заводе-изготовителе	Да
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ	
Сертификаты изделия	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; CE (Европа); UKCA
ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА	
Гарантийный период (все страны)	Ограниченная гарантия сроком 5 лет