

## Кабель с разъемами USB 2.0 A и B (штекер/штекер) длиной 1,83 м

НОМЕР МОДЕЛИ: U022-006



Подключите USB-устройство к USB-порту вашего компьютера. Кабель с позолоченными разъемами для подключения устройств USB 2.0 A/B обеспечивает достижение максимальной производительности устройств, подключаемых к порту USB 2.0 (напр. принтеров, внешних жестких дисков). Поддерживает высокие скорости передачи данных (до 480 Мбит/с) и обратно совместим с USB 1.1.

### Свойства

- Сертифицирован по стандарту USB 2.0
- Поддерживает более высокую скорость передачи данных (от 1,5 до 480 Мбит/с) для низкоскоростных и высокоскоростных устройств, включая мультимедийные средства.
- Высококачественный кабель с двойным экраном (оплетка из луженой меди и экран из алюминиевой фольги с покрытием из ПЭТФ).
- Позолоченные соединители обеспечивают превосходную электропроводимость.
- Кабель изготовлен с использованием запрессованных разъемов и имеет компенсаторы изгиба, обеспечивающие его прочность и долговечность.

### Основные возможности

- Соответствует спецификации USB2.0 или даже превышает значения ее параметров
- Поддерживает более высокую скорость передачи данных (от 1,5 до 480 Мбит/с) для низкоскоростных и высокоскоростных устройств, включая мультимедийные средства.
- Высококачественные кабели с двойным экранированием (оплетка из луженой меди и экран из алюминиевой фольги с покрытием из ПЭТФ) заключают в себе линии данных на витой паре из проводов марки 28AWG и линии питания из провода марки 24AWG.
- Позолоченные соединители обеспечивают превосходную электропроводимость.

### Системные требования

- Любое устройство, требующее использования кабеля USB.
- Характеристики производительности USB2.0 достигаются только в случае использования устройства, оснащенного интерфейсом USB2.0, и контроллера USB2.0.

### Комплект поставки

- 1,8 м. Кабель-переходник USB 2.0 с позолоченными разъемами (USB A - USB B)

## Спецификации

ОБЗОР	
Код UPC	037332100016
Технические средства	USB 2.0 (высокоскоростной)
Тип кабеля	Пассивные
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Сторона A – разъем 1	USB A (ШТЕКЕРНЫЙ)
Сторона B – разъем 1	USB B (ШТЕКЕРНЫЙ)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

Тип разъема	Прямолинейный
<b>ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	
Цвет оболочки кабеля	Черный
сортамент провода (AWG)	28/24
Длина кабеля (футы)	6
Длина кабеля (м)	1.83
Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)	9.00 x 7.00 x 0.50
Транспортные габариты (ВхШхГ, см)	22.86 x 17.78 x 1.27
Транспортировочная масса (фунты)	0.15
Транспортировочная масса (кг)	0.07
<b>УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	
Диапазон рабочих температур	От -10 до 50°C
Диапазон температур хранения	От -15 до 60°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 0 до 90% (без образования конденсата)
Диапазон влажности при хранении	Относительная влажность от 0 до 90% (без образования конденсата)
<b>ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ</b>	
Product Compliance	RoHS
<b>ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА</b>	
Гарантийный период (все страны)	Пожизненная ограниченная гарантия

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.