



SU3000RTXLCDTAA Estimated Runtime

UPS	External Battery Pack	BP QTY	CONNECTED EQUIPMENT LOAD IN WATTS													
			100	200	300	400	500	600	800	1,000	1,200	1,500	1,800	2,100	2,400	2,700
SU3000RTXLCDTAA	Internal batteries	n/a	227	117	76	54	41	33	23	17	13	9.7	7.5	6.0	4.9	4.1
SU3000RTXLCDTAA	BP72V15-2U	1	652	357	239	177	138	113	81	62	49	37	29	24	20	17
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	1	758	418	282	209	164	134	96	74	59	45	35	29	24	20
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	2	1,275	722	495	372	295	243	177	137	111	84	67	55	46	40
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	3	1,774	1,021	707	536	428	355	261	204	166	127	101	83	70	61
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	4	2,254	1,314	917	699	562	467	346	272	222	171	137	113	96	83
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	5	2,717	1,601	1,125	861	694	579	431	340	279	216	173	144	122	106
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	6	3,162	1,881	1,329	1,022	826	691	516	409	337	262	211	175	149	129
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	7	3,592	2,156	1,530	1,180	957	802	602	478	394	307	248	207	176	153
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	8	4,006	2,425	1,729	1,337	1,087	912	687	547	452	353	286	239	204	177
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	9	4,406	2,688	1,924	1,492	1,215	1,022	771	615	510	399	324	271	232	202
SU3000RTXLCDTAA	BP72V18-2US	10	4,792	2,946	2,117	1,646	1,342	1,131	855	684	567	445	362	303	260	227
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	1	1,070	601	409	306	242	199	144	111	90	68	54	44	37	32
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	2	1,871	1,080	749	569	455	377	278	217	177	136	108	89	75	65
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	3	2,625	1,544	1,083	829	668	557	414	327	268	207	166	138	117	101
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	4	3,336	1,992	1,410	1,085	879	735	551	437	360	280	226	188	160	139
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	5	4,006	2,425	1,729	1,337	1,087	912	687	547	452	353	286	239	204	177
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	6	4,639	2,843	2,040	1,585	1,292	1,087	822	657	544	427	347	290	249	217
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	7	5,238	3,248	2,344	1,828	1,494	1,260	956	766	636	501	408	342	294	256
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	8	5,806	3,639	2,640	2,066	1,693	1,431	1,089	874	728	574	469	394	339	296
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	9	6,345	4,018	2,930	2,300	1,889	1,600	1,220	982	819	648	530	446	384	336
SU3000RTXLCDTAA	BP72V28-3U	10	6,857	4,384	3,213	2,529	2,082	1,766	1,351	1,089	910	721	591	498	430	377

All runtime values are shown in minutes.