Cable HDMI a HDMI de alta velocidad, vídeo digital con audio, UHD 4 K, negro, 6 pies (1.83 m)

NÚMERO DE MODELO: **P568-006**

Conecta componentes de audio/video a una pantalla 4K en su aplicación Home Theater o señalización digital.

Características

El cable 4KHDMI conecta componentes de audio/vídeo de Home Theater o Señalización digital.
Este cable HDMI a HDMI de alta velocidad conecta de forma segura ordenadores portátiles, Tabletas, PC, reproductores Blu-ray, videoconsolas, cajas Roku/Apple TV, receptores de televisión por cable/satélite y otros dispositivos con salidas HDMI a televisores de alta definición, monitores HD, proyectores o receptores Home Theater con entradas HDMI. El 4 K P568-006 es compatible con versiones anteriores con todos sus dispositivos HDMI existentes.

Transmite vídeo 4 K con audio y 4:4:4 Color
La P568-006 admite resoluciones Ultra HD 4 K de hasta 3840 x 2160 a 30 Hz con True Color de 24 bits y audio estéreo. Este cable HDMI también es compatible con el submuestreo de croma 4:4:4 para juegos de PC de alto nivel o para utilizar su televisor de alta definición como monitor de PC.

Premium Construcción para una calidad superior de Rendimiento
El P568-006 cuenta con una lámina y blindaje trenzado que garantizan una calidad de señal fiable y sin errores, así como protección frente a EMI/RFI ruido en la línea que pueden distorsionar o destruir los datos. Los Conectores HDMI chapados en oro proporcionan la máxima conductividad y la mínima pérdida de datos para garantizar una transmisión clara y sin interferencias. La liberación de la tensión integrada da al cable flexibilidad extra, reduce la tensión y ayuda al cable a moverse libremente sin agrietarse o desprenderse del conector.

Destacado

- Admite resoluciones UHD de hasta 4K @ 30 Hz (4:4:4) para una mejor calidad de video
- El blindaje trenzado/de lámina protege contra el ruido en la línea EMI/RFI que puede distorsionar o destruir los datos
- Los conectores chapados en oro proporcionan la transferencia de señal más óptima entre dispositivos
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

El Paquete Incluye

P568-006 4 K Cable HDMI, macho a macho, negro, 6 ft. (1.8 m)

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332122933
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI
Tipo de Cable	Pasivo

VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @ 30Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 24 bits
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	No
Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
AUDIO	
Especificación de Audio	Audio Estéreo
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	5.5 mm
Calibre de Alambre (AWG)	30
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	55 mm
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50

Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.22
Peso de Envío (kg)	0.10
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	9.000 x 7.000 x 0.500
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 ºC a 80 ºC [-40 ºF a 176 ºF]
Rango de Humedad de Operación	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 95% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	No
Especificación HDCP	1.3
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.