

## Adaptador/Convertidor Todo en Uno Keyspan Mini DisplayPort a VGA / DVI / HDMI de 152 mm [6 Pulgadas]

NÚMERO DE MODELO: P137-06N-HDV



### General

El P137-06N-HDV de Tripp Lite le permite convertir el Mini DisplayPort o Thunderbolt™ de su computadora a un monitor VGA, DVI o HDMI como un adaptador compacto todo en uno.

Ideal para laptops, Chromebooks, MacBooks y Microsoft Surface equipados con Thunderbolt™ / Mini DisplayPort Compatible con Mac 10.11, Windows 10.

Este adaptador pasivo Conectar y Usar no requiere alimentación externa, controladores o software y soporta resoluciones de video de hasta 1920 x 1200 o resoluciones de video HD de hasta 1920 x 1080 (1080p).

Compatible con el puerto Thunderbolt en computadoras MAC como MacBook Pro y MacBook Air.

### Características

- Conecte un monitor VGA, DVI o HDMI a un puerto Mini DisplayPort en su laptop o tableta
- El convertidor todo en uno ofrece máxima flexibilidad para conectar a cualquier monitor disponible.
- El diseño portátil con cable integrado es perfecto para viajar y guardar en su maletín para laptop.
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones de video en HD hasta 1920 x 1080 (1080p)

### Destacado

- Conecte un monitor VGA, DVI o HDMI a un puerto Mini DisplayPort en su laptop o tableta
- El convertidor todo en uno ofrece máxima flexibilidad para conectar a cualquier monitor disponible.
- El P137-06N-HDV es un adaptador Pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (Displayport ++)
- Conectar y Usar

### Requisitos del Sistema

- El P137-06N-HDV es un adaptador Pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (Displayport ++)
- Monitor con un puerto VGA, DVI o HDMI
- No se use con Hubs MST. Para obtener compatibilidad con Hubs MST, use un producto compatible con Displayport 1.2 como el P137-06N-HDV-4K

### El Paquete Incluye

- Adaptador Convertidor Todo en Uno Mini DisplayPort a VGA / DVI / HDMI de 152 mm [6 Pulgadas]

- Soporta Color Verdadero de hasta 36 bits (12 bits por canal)
- Compatible con el puerto Thunderbolt en computadoras Mac® como MacBook Pro y MacBook Air.
- El P137-06N-HDV es un adaptador Pasivo y requiere que la computadora conectada tenga un puerto DP++ (Displayport ++)

## Especificaciones

<b>ENTRADA</b>	
Longitud del Cable (pies)	0.5
Longitud del Cable (m)	0.2
Longitud del Cable (pulgadas)	6
Cable Length (cm)	15.24
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Negro
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	MINI DISPLAYPORT (MALE)
Lado B - Conector 1	DVI-D DUAL LINK (FEMALE)
Lado B - Conector 2	HD15 (FEMALE)
Lado B - Conector 3	HDMI (FEMALE)
<b>CERTIFICACIONES</b>	
Certificaciones	RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 1 año