BP480V26B – внешний блок аккумуляторных батарей для некоторых 3-фазных ИБП марки Tripp Lite

НОМЕР МОДЕЛИ: **BP480V26B**

Основные возможности

- Продление времени работы совместимых ИБП Tripp Lite с использованием специальной (+/-) конфигурации 240 В=
- Монтаж с жестким кабельным подключением

Комплект поставки

- Внешний блок батарей BP480V26B
- Информация о гарантии
- Руководство пользователя

Описание

Внешний блок батарей BP480V26B предназначен для продления времени работы для подключенных критических нагрузок. Имеет внутренний размыкатель для изоляции батареи. Совместимые системы ИБП: только SU40K, SU60K, SU80K, SU20KX, SU40KX, SU60KX, SU80KX, SU60KTV и SU80KTV.

Свойства

- Обеспечивает продление времени работы от батарей при использовании в сочетании с совместимыми системами ИБП Tripp Lite
- Устройство BP480V26B внешне гармонирует с совместимым головным ИБП Tripp Lite
- Имеет внутренний размыкатель для изоляции батареи
- Шлейфовое подключение к ИБП нескольких блоков BP480V26B обеспечивает еще большее продление времени автономной работы

Спецификации

ОБЗОР	
Код UPC	037332141521
ВХОД	
Количество фаз на входе	Трехфазное
БАТАРЕЯ	
Возможность продления времени работы	Да
Системное напряжение постоянного тока (В)	+/- 240 В пост. тока

Разъем ИБП	Кабельное подключение (кабели поставляются отдельно - рекомендации по выбору приведены в руководстве пользователя)
Типичный срок службы батарей	До 7 лет
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал конструкции	Сталь.
Форм-фактор внешнего блока аккумуляторных батарей	Возможность вертикальной установки
Установочные форм-факторы, поддерживаемые соответствующей вспомогательной оснасткой	Возможность вертикальной установки
Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)	55.00 x 42.00 x 29.00
Транспортные габариты (ВхШхГ, см)	139.70 x 106.68 x 73.66
Транспортировочная масса (фунты)	1224.75
Транспортировочная масса (кг)	555.54
Габаритные размеры (ВхШхГ, дюймы)	45.700 x 20.500 x 33.700
Габаритные размеры (ВхШхГ, см)	116,1 x 52,1 x 86,6
Масса изделия (фунты)	1075
Масса изделия (кг)	487.61
ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА	
Гарантийный период (все страны)	Ограниченная гарантия сроком 1 год

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.