

Soporte Universal de Techo con Movimiento Completo para Projectores

NÚMERO DE MODELO: DUNVPJT



Suspende un proyector digital del techo, lo que ahorra valioso espacio en pared y piso. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes.

General

El Soporte Universal de Movimiento Completo para Techo DUNVPJT ahorra valioso espacio en pared y piso suspendiendo su proyector digital del techo. Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes, el DUNVPJT se adapta a la mayoría de las marcas de proyectores. Una unión de rótula integrada le permite la fácil personalización de su visualización en todo momento. Una capacidad de giro de 360° e inclinación de -20° a +20° proporciona una vista cómoda desde múltiples ángulos. La perilla de ajuste de fácil agarre sostiene la posición de la imagen sin deformación o inclinación. Un conector de liberación rápida permite la fácil remoción del proyector para limpieza o remplazo del foco y reinstalación sin necesidad de realinear. La unidad completamente metálica soporta hasta 24.9 kg [55 lb]. El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos tolera el manejo frecuente y combina con cualquier decoración. Incluye los accesorios para su instalación. La placa de base y los cuatro brazos ajustables de soporte del DUNVPJT se adaptan a los patrones de orificios ubicados en el gabinete de la mayoría de los proyectores.

Características

Ahorre Valioso Espacio en Pared y Piso

- Suspende un proyector digital del techo
- Se ajusta a la mayoría de marcas de proyectores
- Incluye accesorios para instalación
- Ideal para home theaters, salones de clases, salas de juntas, hoteles, bares y restaurantes

Ajuste fácil para una cómoda visualización

- La capacidad de giro de 360° e inclinación de -20° a +20° proporciona una vista cómoda desde múltiples ángulos
- La unión de rótula integrada permite la fácil personalización de la visualización
- La perilla de fácil agarre sostiene la posición de la imagen sin deformación o inclinación.

Conector de Liberación Rápida

- Permite desmontar el proyector para mantenimiento y reinstalarlo rápidamente sin necesidad de realinearlo

Destacado

- El diseño universal se ajusta a la mayoría de marcas de proyectores
- La característica de liberación rápida le permite el fácil mantenimiento del proyector
- Giro de 360° e inclinación de -20° a +20° para un amplio rango de movimientos
- Soporta hasta 25 kg [55 lb]

El Paquete Incluye

- Ensamble de la Base
- Base
- (4) Brazos de soporte ajustables
- Tornillo de seguridad
- (4) Tornillos M3 x 25 mm
- (4) Tornillos M4 x 25 mm
- (4) Tornillos M5 x 25 mm
- (4) Tornillos M6 x 25 mm
- (4) Tornillos M6 x 12 mm
- (4) Arandelas M4
- (8) Arandelas M6
- (8) Espaciadores
- (4) Tornillos de anclaje
- (4) Taquetes para concreto
- (4) Arandelas (para tornillos de anclaje)
- (4) Placas de montaje
- Llave hexagonal
- Manual del Propietario

Durable Construcción Metálica

- Soporta hasta 25 kg [55 lb]
- El acabado de pintura en polvo resistente a arañazos combina con cualquier decoración

El soporte universal se ajusta a la mayoría de marcas de proyectores

- La placa de base y los 4 brazos ajustables de soporte se adaptan a los patrones de orificios en el gabinete de la mayoría de los proyectores.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332185679
Compatibilidad del Dispositivo	Proyector
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Acero
Movimiento	Completo
Ubicación de Instalación	Techo
Grados de Movimiento	Inclinación de -20°/+20°; Rotación de 360°
Capacidad de Peso Máximo (lb)	55
Capacidad de Peso Máximo (kg)	25
Número de Pantallas	1
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.51 x 6.34 x 6.34
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.00 x 16.10 x 16.10
Peso de Envío (lb)	4.49
Peso de Envío (kg)	2.04
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.310 x 5.900 x 19.680
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13.9 x 15.0 x 49.9
Peso de la Unidad (lb)	3.61
Peso de la Unidad (kg)	1.64
Requiere Ensamble	Sí
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Manejo de Cable	No



Powering Business Worldwide



Herramientas Necesarias	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; RoHS3; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.