Внешний блок батарей для некоторых 3-фазных систем ИПБ.

НОМЕР МОДЕЛИ: **BP480V40C**

Основные возможности

- Продление времени работы совместимых ИБП Tripp Lite с использованием специальной ("+/-") конфигурации 240 В=
- Монтаж с жестким кабельным подключением

Комплект поставки

- Внешний блок батарей BP480V40C
- Информация о гарантии
- Руководство пользователя

Описание

Внешний блок батарей BP480V40C позволяет продлить время автономной работы при использовании с совместимыми ИБП Tripp Lite. Наличие внутреннего размыкателя для изоляции батареи.
Совместимые ИБП: SU40K, SU60K, SU80K, SU20KX, SU40KX, SU60KX, SU80KX и другие ИБП марки Tripp Lite, для которых предусматривается возможность использования данного блока аккумуляторных батарей.

Свойства

- Обеспечивается продление времени работы от батарей при использовании в сочетании с совместимыми ИБП Tripp Lite
- Шлейфовое подключение к ИБП нескольких блоков батарей друг через друга обеспечивает еще большее продление времени автономной работы

Спецификации

ОБЗОР	
Код UPC	037332141514
ВХОД	
Количество фаз на входе	Трехфазное
БАТАРЕЯ	
Возможность продления времени работы	Да
Системное напряжение постоянного тока (В)	+/- 240 В пост. тока
Разъем ИБП	Кабельное подключение (кабели поставляются отдельно - рекомендации по выбору приведены в руководстве пользователя)

Типичный срок службы батарей	До 7 лет
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал конструкции	Steel
Форм-фактор внешнего блока аккумуляторных батарей	Возможность вертикальной установки
Установочные форм-факторы, поддерживаемые соответствующей вспомогательной оснасткой	Возможность вертикальной установки
Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)	76.00 x 28.50 x 45.00
Транспортные габариты (ВхШхГ, см)	193.04 x 72.39 x 114.30
Транспортировочная масса (фунты)	1780.00
Транспортировочная масса (кг)	807.39
Габаритные размеры (ВхШхГ, дюймы)	66.900 x 20.500 x 33.700
Габаритные размеры (ВхШхГ, см)	169.9 x 52.1 x 85.6
Масса изделия (фунты)	1603
Масса изделия (кг)	727.11
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ	
Product Compliance	RoHS
ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА	
Гарантийный период (все страны)	Ограниченная гарантия сроком 1 год

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks are the property of their respective owners.