

## Base Universal Giratorio para Monitor

NÚMERO DE MODELO: MR1815SWVL



Eleva su monitor 152 mm [6"] por encima de su escritorio, mesa o superficie de trabajo y gira 360°. Ideal para monitores y televisores de hasta 50" y 40 kg [88 lb].

### General

La Plataforma Universal Giratoria para Monitor MR1815SWVL no solo libera valioso espacio en su escritorio, mesa o estación de trabajo, lo hace con estilo contemporáneo y elegante que armoniza perfectamente en la decoración de cualquier hogar u oficina. Gira 360 grados y características dos repisas de madera extra grandes que miden 45.72 x 38.7 cm [18" x 15.25"]. Una repisa encaja seis pulgadas por encima de la otra, lo que permite mucho espacio entre ellas para documentos, clips de papel, plumas y otras necesidades de la oficina.

Al mantener su monitor a 152 mm [6"] sobre la superficie, el MR1815SWVL ayuda a aliviar la tensión en ojos y cuello. Soporta hasta 40 kg [88 lb], lo que es ideal para monitores y televisores de hasta 50", así como laptops, impresoras y máquinas de fax. Robustas patas de metal con una rueda giratoria de caucho debajo aseguran la plataforma sobre superficies lisas. El MR1815SWVL se ensambla en segundos usando los accesorios incluidos.

### Características

#### Eleva un Monitor 152 mm [6"] Sobre la Superficie de Su Escritorio

- Gira 360°
- Libera valioso espacio de trabajo
- Ayuda a aliviar la tensión en ojos y cuello
- Para el hogar o la oficina
- Permite espacio de almacenamiento.
- Ideal para monitores y televisores de hasta 50".

#### Durable Construcción

- Repisas de madera extra grandes de 45.7 x 38.7 cm [18" x 15.25"]
- Robustas patas de metal con ruedas giratorias de caucho aseguran la plataforma sobre superficies lisas.
- Se ensambla fácilmente en segundos usando los accesorios incluidos
- Diseño contemporáneo de fácil limpieza se adapta a la decoración de cualquier hogar u oficina

### Destacado

- Repisas de madera extra grandes de 45.7 x 38.7 cm [18" x 15.25"]
- Robustas patas de metal con rueda giratoria de caucho
- Permite espacio debajo para almacenamiento del teclado
- Soporta hasta 40 kg [88 lb]
- Se ensambla fácilmente en segundos

### El Paquete Incluye

- Repisa superior
- Repisa inferior
- (4) Patas metálicas
- (4) Tornillos de acabado
- (4) Tornillos largos
- Instrucciones de ensamble

## Especificaciones



Powering Business Worldwide



GENERALIDADES	
Código UPC	037332202536
Compatibilidad del Dispositivo	Monitor / HDTV
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	Madera, Acero
Ubicación de Instalación	Escritorio
Grados de Movimiento	Giro de 360°
Capacidad de Peso Máximo (lb)	88
Capacidad de Peso Máximo (kg)	40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	3.54 x 20.67 x 17.91
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	8.99 x 52.50 x 45.49
Peso de Envío (lb)	11.44
Peso de Envío (kg)	5.19
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	6.650 x 18.110 x 15.270
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	17.5 x 45.9 x 38.9
Peso de la Unidad (lb)	10.10
Peso de la Unidad (kg)	4.58
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Manejo de Cable	No
Herramientas Necesarias	No
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años

1000 Eaton Boulevard  
 Cleveland, OH 44122  
 United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.  
 Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
 are the property of their respective owners.