


Convertidor compacto activo de video Adaptador DisplayPort 1.2 a VGA (M/H)

NÚMERO DE MODELO: P134-000-VGA-V2



Destacado

- Conecta un monitor VGA a una computadora con salida DisplayPort
- Convertidor adaptador activo DisplayPort v1.2 a VGA (DisplayPort macho a VGA hembra)
- Conveniencia Conecte-y-Use; sin necesidad de controladores o software
- Ideal para usar con tarjetas gráficas, como AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de modo doble
- Convierte salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble

El Paquete Incluye

- Adaptador compacto de video activo DisplayPort v1.2 a VGA (DP macho a VGA hembra)

General

El adaptador compacto activo DisplayPort 1.2 a VGA P134-000-VGA-V2 de Tripp Lite le permite conectar una computadora con una conexión DisplayPort a un monitor VGA. Displayport v1.2 duplica el ancho de banda de la versión anterior de 8.64 Gbps a 17.28 Gbps en un modo de alta tasa de bits (HBR2), lo que permite el aumento de la resolución, mayores tasas de regeneración y mayor profundidad del color. El diseño de una pieza completamente moldeado garantiza una vida útil más prolongada. A diferencia de los adaptadores pasivos, los adaptadores activos convierten salida DisplayPort (DP++) de monomodo y modo doble. Es ideal para usar con tarjetas gráficas, como las AMD Eyefinity, que no envían señales (DP++) de Modo Dual.

Características

- Conecta un monitor VGA a una computadora con salida DisplayPort
- Adaptador activo DisplayPort 1.2 a VGA (DisplayPort macho a VGA hembra)
- Soporta resoluciones de video de computadora de hasta 1920 x 1200 y resoluciones en HD de hasta 1080 p
- Ancho de banda de 17.28 Gbps
- Diseño de una pieza completamente moldeado
- Conectar y usar; No requiere software ni controladores
- Convierte salidas DisplayPort Monomodo y modo doble
- Trabaja con tarjetas gráficas que no tienen señales de salida DP++, como AMD Eyefinity

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332187567
Tipo de Producto	Video Adapter
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV
Tecnología	VGA / SVGA; DisplayPort



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	HD15 (HEMBRA)
FÍSICAS	
Color	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.90 x 3.90 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.99 x 9.91 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.05
Peso de Envío (kg)	0.02
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5.900 x 3.900 x 0.500
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	14.99 x 9.91 x 1.27
Peso de la Unidad (lb)	0.05
Peso de la Unidad (kg)	0.02
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	EN 55024; EN 55032
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.