

Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-I (M/F), 15,2 cm (6 pouces)

NUMÉRO DE MODÈLE : **P134-000**



Fonctionnalités

- Connectez un moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort
- Convertisseur d'adaptateur DisplayPort vers DVI (DisplayPort-mâle vers DVI-I-femelle), 15,24 cm (6 pouces).
- Prend en charge les résolutions vidéo d'ordinateur DVI-D single-link jusqu'à 1920 x 1200 et HD jusqu'à 1080p
- Extrémités entièrement moulées
- Le P134-000 est un adaptateur passif et doit être connecté à une carte graphique DisplayPort version 1.1/1.2/1.4/2.1 avec un port Dual Mode DP++ (DisplayPort++), qui permet aux signaux HDMI et DVI d'être transmis ; vérifiez la documentation de votre source DisplayPort pour la compatibilité.

Points principaux

- Connectez un moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort
- Le câble adaptateur permet de connecter un moniteur DVI à n'importe quel port DisplayPort 1.1/1.2/1.4/2.1 version dual-mode
- Convertisseur d'adaptateur DisplayPort vers DVI (DisplayPort-mâle vers DVI-I-femelle), 15,24 cm (6 pouces).
- Commodité du plug-and-play, aucun logiciel ou pilote nécessaire.
- Prend en charge les résolutions vidéo d'ordinateur DVI-D single-link jusqu'à 1920 x 1200 et HD jusqu'à 1080p
- Ce produit est un adaptateur passif et nécessite que l'ordinateur connecté dispose d'un port dual-mode DP++ (DisplayPort ++)
- La version HDCP 1.x ou 2.x et la transmission DDC garantissent la compatibilité entre la source et l'écran

Configurations minimales du système

- Un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort
- Un moniteur doté d'un port DVI
- Le P134-000 est un adaptateur passif nécessitant que l'ordinateur connecté dispose d'un port DP++ (Displayport ++), ce qui permet de faire passer les signaux HDMI et DVI ; consultez la documentation de votre source DisplayPort pour connaître la compatibilité.
- Ne convient pas aux concentrateurs MST. Pour une compatibilité avec les concentrateurs MST, utiliser un produit compatible à DisplayPort 1.2, tel que le P134-06N-DVI-V2

Inclut dans l'emballage

- Convertisseur d'adaptateur DisplayPort vers DVI (DisplayPort-mâle vers DVI-I-femelle)

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332148292
Type de produit	Câble passif
Compatibilité des périphériques	Computer; DVR; Laptop; Moniteur/HDTV; Projecteur; Server
Technologie	DVI; DisplayPort
Type de câble	Passif
VIDÉO	
Résolution vidéo max. prise en charge	1920 x 1200 (1080p)
Connexions	
Côté A - Connecteur 1	DisplayPort (MÂLE)
Côté B - Connecteur 1	DVI-I DUAL-LINK (FEMELLE) (CÂBLÉ VERS DVI-D SINGLE-LINK)
Physiques	
Couleur	Noir
Couleur de la gaine de câble	Noir
Matériau de la gaine de câble	PVC
Classe de la gaine du câble	VW-1
Longueur de câble (ft.)	0.5
Longueur du câble (m)	0.15
Longueur du câble (cm)	15.24
Dimensions d'expédition (hlp / po)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Poids d'expédition (livres)	0.16
Poids d'expédition (kg)	0.07
Dimensions de l'unité (hlp / po)	9.000 x 7.000 x 0.500
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Poids de l'unité (livres)	0.16
Poids de l'unité (kg)	0.07
NORMES et CONFORMITÉ	
Certifications du produit	2MOPP
Product Compliance	Trade Agreements Act (TAA)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

GARANTIE ET ASSISTANCE

Période de garantie du produit
(Mondiale)

Garantie limitée de 3 ans

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.