

Tabla de Autonomía de y Guía de Accesorios del SU20K3/3XR5 Trifásico



UPS: SU20K3/3XR5
Capacidad: 20kVA / 16kW
Entrada: 120/208V trifásica
Salida: 120/208V trifásica
Tipo de UPS: IGBT en línea, doble conversión






Para Más Información, Póngase en Contacto con:
Aplicaciones para UPS de Tripp Lite
 +1.773.869.1212 • upsapplications@tripplite.com

Configuración de Orden de Modelo de UPS y Batería	...CARGA EN WATTS...							
	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000	12,000	14,000	16,000
SU20K3/3XR5	227.3	109.1	68.4	42.0	36.9	25.0	22.5	17.0
SU20K3/3XR5 - (1) SURBC2030	279.7	135.8	85.7	61.0	46.5	37.1	30.4	25.5
SU20K3/3XR5 - (2) SURBC2030	332.4	163.0	103.4	73.9	56.5	45.2	37.0	31.2
SU20K3/3XR5 - (3) SURBC2030	385.3	190.6	121.5	87.1	66.7	53.5	43.9	37.0
SU20K3/3XR5 - (1) SUBF2030 y (4) SURBC2030	438.3	218.4	139.9	100.5	77.2	62.0	51.0	43.0
SU20K3/3XR5 - (1) SUBF2030 y (5) SURBC2030	491.2	246.4	158.5	114.2	87.9	70.7	58.2	49.1
SU20K3/3XR5 - (1) SUBF2030 y (6) SURBC2030	544.2	274.5	177.3	128.1	98.7	79.5	65.6	55.4
SU20K3/3XR5 - (1) SUBF2030 y (7) SURBC2030	597.0	302.8	196.2	142.1	109.7	88.5	73.0	61.8
SU20K3/3XR5 - (2) SUBF2030 y (8) SURBC2030	649.7	331.1	215.2	156.2	120.8	97.6	80.6	68.2
SU20K3/3XR5 - (2) SUBF2030 y (9) SURBC2030	702.3	359.5	234.3	170.4	132.1	106.8	88.3	74.8
SU20K3/3XR5 - (2) SUBF2030 y (10) SURBC2030	754.8	387.9	253.5	184.7	143.4	116.0	96.1	81.5
SU20K3/3XR5 - (2) SUBF2030 y (11) SURBC2030	807.1	416.3	272.8	199.1	154.8	125.4	103.9	88.2
SU20K3/3XR5 - (3) SUBF2030 y (12) SURBC2030	859.3	444.7	292.1	213.6	166.2	134.8	111.8	95.0
SU20K3/3XR5 - (3) SUBF2030 y (13) SURBC2030	911.2	473.2	311.4	228.1	177.7	144.3	119.8	101.8
SU20K3/3XR5 - (3) SUBF2030 y (14) SURBC2030	963.1	501.6	330.8	242.6	189.3	153.8	127.8	108.7
SU20K3/3XR5 - (3) SUBF2030 y (15) SURBC2030	1014.7	530.0	350.2	257.2	200.9	163.4	135.9	115.7


TODAS LAS AUTONOMÍAS DE LAS BATERÍAS ESTÁN EN MINUTOS

Opciones de Batería Externa y Derivación para el SU20K3/3XR5

SURBC2030 122 lb/55.4kg	SUBF2030 71 lb/32.2kg (descargado)	SU20KMBPK 125 lb/57kg
		
8 x 6 x 27 pulg. 203 x 152 x 686 mm (Cada cadena de baterías; 2 cadenas en total)	175 x 19.5 x 31.7 pulg. 445 x 495 x 805 mm	37.36 x 24.12 x 9 pulg. 949 x 613 x 229 mm
La batería interna SURBC2030 se instala dentro de UPS selectos y gabinetes para baterías externas. SU20K3/3XR5 (incluye 5 y puede ser equipado con 3 más), SUBF2030 (soporta 1-4). Se embarca completamente ensamblado e incluye todos los cables de conexión requeridos.	El bastidor para baterías externas SUBF2030 permite instalación por el usuario de 1-4 módulos de baterías internas SURBC2030 Cableado para conexión del UPS incluido.	El panel de derivación manual con 3 breakers para instalación en pared con sistema de enclavamiento Kirk Key aísla al UPS de las cargas conectadas para mantenimiento sin pérdida de disponibilidad de red.


Más Accesorios

SNMPWEBCARD



La tarjeta interna SNMP/WEB ofrece conectividad y administración remota de sistemas UPS de red. Se recomienda 1 por UPS.

ENVIROSENSE



Sensor para temperatura y humedad. Se instala en racks de equipo o gabinetes de cableado de redes e informa condiciones remotas mediante la conexión de SNMPWEBCARD.

Opciones de Servicio de Arranque, Mantenimiento Preventivo en Sitio y Garantía Extendida

(Pueden aplicarse limitaciones y prerequisites de compra - para información completa, vea las descripciones detalladas de garantía).

W05-BW1-247	Servicio de Arranque en Horas Hábiles para UPS y baterías internas, incluye garantía en sitio por 1 año.
W05-BW1-247-1B	Servicio de Arranque en Horas Hábiles para UPS con gabinete de baterías externas, incluye garantía en sitio por 1 año.
W05-EW1-247	Servicio de Arranque Vespertino/Fin de Semana para UPS y baterías internas, incluye garantía en sitio por 1 año.
W05-EW1-247-1B	Servicio de Arranque Vespertino/Fin de Semana para UPS con gabinete de baterías externas, incluye garantía en sitio por 1 año.
W05-SCBAS1	El contrato de servicio básico de un año incluye una visita de mantenimiento preventivo menor (horas hábiles) y una visita para mantenimiento preventivo mayor (vespertino/fin de semana) para el UPS con las baterías incluidas. REQUISITO PREVIO: La adquisición del servicio de activación de Tripp Lite al momento de la activación del paquete UPS o servicio de mantenimiento preventivo previamente a la activación de la renovación de garantía.
W05-SCBAS1-1B	Similar al W05-SCBAS1 - cubre 1 UPS y 1 gabinete de baterías externas.
W05-SCENH1	El contrato de servicio básico de un año incluye una visita de mantenimiento preventivo menor (horas hábiles) y una visita para mantenimiento preventivo mayor (vespertino/fin de semana) para el UPS con las baterías incluidas. REQUISITO PREVIO: La adquisición del servicio de activación de Tripp Lite al momento de la activación del paquete UPS o servicio de mantenimiento preventivo previamente a la activación de la renovación de garantía.
W05-SCENH1-1B	Similar al W05-SCENH1 - cubre 1 UPS y 1 gabinete de baterías externas.