



SM3000RMLNTAA Estimated Runtime

UPS	Battery Pack	Battery Pack Qty	Load in Watts													
			200	400	600	800	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,880
SM3000RMLNTAA	Internal batteries	0	87	42	26	19	15	12	10	8.4	6.9	5.8	4.9	4.2	3.6	3.0
SM3000RMLNTAA	BP48V24UTAA	1	282	137	87	62	47	38	31	26	22	19	16	14	13	11
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	1	384	191	122	87	67	54	44	37	31	27	23	21	18	16
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	2	692	355	231	168	130	105	88	73	62	54	47	42	37	33
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	3	995	521	344	253	197	160	134	113	96	83	73	65	58	51
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	4	1293	686	458	338	266	217	182	154	131	114	101	90	81	71
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	5	1584	850	571	425	335	275	232	195	168	146	129	115	104	91
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	6	1869	1012	684	511	405	333	281	238	205	179	158	141	128	112
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	7	2147	1173	796	597	474	391	331	281	242	212	188	168	152	133
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	8	2420	1332	908	683	544	449	381	324	279	245	217	195	176	155
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	9	2687	1489	1019	768	613	507	431	367	317	278	247	222	201	177
SM3000RMLNTAA	BP48V27-2US	10	2948	1644	1129	853	682	566	481	410	355	312	277	249	226	199
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	1	569	289	187	135	104	84	70	58	49	43	37	33	30	26
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	2	1055	554	367	270	211	172	144	121	103	89	79	70	63	55
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	3	1526	817	548	407	321	263	222	187	160	140	123	110	99	87
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	4	1981	1077	729	545	432	356	301	255	219	192	170	152	137	120
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	5	2420	1332	908	683	544	449	381	324	279	245	217	195	176	155
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	6	2844	1582	1085	819	654	542	461	393	340	298	265	238	216	190
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	7	3254	1828	1259	955	765	635	541	462	401	352	314	282	256	226
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	8	3650	2069	1432	1089	874	728	621	531	461	406	362	326	296	262
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	9	4033	2305	1602	1222	983	820	701	601	522	460	411	371	337	298
SM3000RMLNTAA	BP48V60RT3UTAA	10	4403	2537	1771	1353	1091	911	781	669	583	514	460	415	377	334

All runtime values are shown in minutes.