

Armoires IT SmartRack® Euro-Series



Caractéristiques principales

- Hauteur : 42 U (2 000 mm) ou 47 U (2 200 mm)
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 1 000 ou 1 200 mm
- Capacité de charge jusqu'à 1 360 kg
- Montage sans outils pour les PDU verticales
- Disponible avec ou sans panneaux latéraux modulaires

Protège les équipements critiques

Les armoires SmartRack sont dotées de cadres en acier robustes et de boîtiers verrouillables pour sécuriser et organiser jusqu'à 1 360 kg d'équipements en racks conformes à la norme EIA. Elles fournissent des abris sûrs pour les serveurs, les périphériques de stockage, le matériel réseau et tous les périphériques indispensables qui permettent aux organisations de rester efficaces et productives.

Refroidissement efficace

Le flux d'air de l'avant vers l'arrière prend en charge des configurations efficaces de faces chaudes et faces froides et dépasse les exigences du fabricant de serveurs, afin que l'équipement fonctionne de manière fiable.

Prise en charge d'applications variées

Plusieurs hauteurs, largeurs, profondeurs et autres caractéristiques variables sont disponibles, avec une large gamme d'options de configuration.

Installation plus facile

Les armoires SmartRack ont été conçues du point de vue de l'installateur, et cette philosophie se reflète dans les petits détails qui rendent chaque tâche d'installation plus rapide et plus facile. Des caractéristiques telles que des rails de montage à réglage rapide, des panneaux latéraux modulaires et des emplacements de montage sans outils pour les PDU verticales et les gestionnaires de câbles facilitent l'installation et la configuration. La compatibilité parfaite avec tous les équipements en racks conformes à la norme EIA garantit une configuration sans problème.



Emplacements de montage sans outils



Zoom sur les caractéristiques



SRX42UB – Armoire SmartRack 42 U de largeur et profondeur standard avec panneaux latéraux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Nombre d'espaces de racks	Hauteur de l'armoire (mm)	Largeur de l'armoire (mm)	Profondeur de l'armoire (mm)	Profondeur maximale des appareils (mm)	Panneaux latéraux	Capacité de charge stationnaire (kg)	Capacité de charge en roulant (kg)
Largeur et profondeur standard – Applications serveur de faible à moyenne densité.								
SRX42UB	42 U	2 000	600	1 000	850	Oui (4)	1 360	1 020
SRX42UBEXP	42 U	2 000	600	1 000	850	Non	1 360	1 020
SRX47UB	47 U	2 200	600	1 000	850	Oui (4)	1 360	1 020
SRX47UBEXP	47 U	2 200	600	1 000	850	Non	1 360	1 020
Largeur étendue et profondeur standard – Applications de mise en réseau et de serveurs lames.								
SRX42UBWD	42 U	2 000	800	1 000	850	Oui (4)	1 360	1 020
SRX42UBWDEXP	42 U	2 000	800	1 000	850	Non	1 360	1 020
SRX47UBWD	47 U	2 200	800	1 000	850	Oui (4)	1 360	1 020
SRX47UBWDEXP	47 U	2 200	800	1 000	850	Non	1 360	1 020

Modèle	Nombre d'espaces de racks	Hauteur de l'armoire (mm)	Largeur de l'armoire (mm)	Profondeur de l'armoire (mm)	Profondeur maximale des appareils (mm)	Panneaux latéraux	Capacité de charge stationnaire (kg)	Capacité de charge en roulant (kg)
Largeur standard et profondeur étendue – Applications serveur de moyenne à haute densité.								
SRX42UBDP	42 U	2 000	600	1 200	1 050	Oui (4)	1 360	1 020
SRX42UBDPEXP	42 U	2 000	600	1 200	1 050	Non	1 360	1 020
SRX47UBDP	47 U	2 200	600	1 200	1 050	Oui (4)	1 360	1 020
SRX47UBDPEXP	47 U	2 200	600	1 200	1 050	Non	1 360	1 020
Largeur étendue et profondeur standard – Applications de mise en réseau et de serveurs lames à haute densité.								
SRX42UBDPWD	42 U	2 000	800	1 200	1 050	Oui (4)	1 360	1 020
SRX42UBDPWDEXP	42 U	2 000	800	1 200	1 050	Non	1 360	1 020
SRX47UBDPWD	47 U	2 200	800	1 200	1 050	Oui (4)	1 360	1 020
SRX47UBDPWDEXP	47 U	2 200	800	1 200	1 050	Non	1 360	1 020

Conformité aux normes EIA/ECA-310-E, CEI 60297-3-100, UL 60950 et RoHS. Garantie limitée de 5 ans. Visitez www.tripplite.com pour plus de détails, y compris les conditions complètes de garantie.

Contactez Tripp Lite pour de plus amples informations :

Tripp Lite France +33 (0) 6.83.88.91.50 | salesint@tripplite.com
 Tripp Lite Royaume-Uni +44 (0) 1635.887396 | info-uk@tripplite.com
 Tripp Lite Moyen-Orient +971 4.887.1633 | infome@tripplite.com
 Tripp Lite Afrique de l'Est/ouest +254 731.137.202 | salesint@tripplite.com
 Tripp Lite Asie-Pacifique et Israël +972 54.530.4120 | salesint@tripplite.com
 Tripp Lite Europe de l'Est +36 70.388.7680 | salesint@tripplite.com



Siège social mondial de Tripp Lite
 1111 West 35th Street, Chicago, IL 60609 États-Unis
 +1 773-869-1212 • www.tripplite.com