

Quick Start Guide

TRIPP LITE
SERIES

3-Port USB-C Hub

**Gigabit Ethernet, 100W PD Charging
and QC Charging**

Model:

U460-003-3AGALC

USB Type-C® and
USB-C® are
registered
trademarks
of USB
Implementers
Forum.



Purchased product
may differ from image.

Español 9
Français 17
Deutsch 25
Italiano 33

EAT•N

Powering Business Worldwide

Product Features

- Connect speakers or a headset to the USB-C port on your smartphone, tablet, laptop or desktop computer
- Charge the host device at the same time with up to 20V/3A (60W) of power
- Bypass a defective audio port by using a USB-C port instead
- Supports Digital-to-Analog conversion with 93dB SNR for audio output
- DAC supports 44.1/48/96 Sample Rate, 16/24-Bit
- ADC input supports 41/48KHz Sample Rate, 16-Bit
- Supports Power Delivery (PD) 3.0 and Quick Charge (QC) 2.0 up to 9V/2A (18W)
- Plug and play – no software or drivers required
- Supports macOS 8.6 or above, Linux, Chrome OS, Windows 10 and Android operating systems


Package Contents

- U437-001-C-V2 USB-C to Hi-Res 3.5 mm Audio Adapter with PD Charging
- Quick Start Guide

Operation

- 1.** Connect the adapter's USB Type-C connector to the USB Type-C port on your smartphone, tablet, laptop or desktop computer.
- 2.** Connect a set of headphones or a speaker to the adapter's 3.5 mm jack.
- 3.** Optionally, connect a USB-C power adapter to the adapter's USB-C port to charge the host device.

Operation



Specifications

Connectors	
USB (Input)	USB Type-C (Male)
USB (Output)	USB Type-C (Female)
Audio	3.5 mm (Female)
Charging	
Power Delivery (PD) 3.0	20V/3A (60W)
Quick Charging (QC) 2.0	9V/2A (18W)
Power Source	USB Bus or PD Power Adapter (Up to 60W)
Audio	
Channel	Dual-Channel 2.0
SNR	93dB
Sampling Frequency	96KHz
Environmental	
Operating Temperature Range	32 to 113F (0 to 45C)
Storage Temperature Range	14 to 158F (-10 to 70C)
Operating Humidity Range	10% to 85% RH (No Condensation)
Storage Humidity Range	5% to 90% RH (No Condensation)
Power Consumption	
Standby Power Consumption	<5V/10mA
Operating Power Consumption	<5V/85mA
Physical	
Unit Dimensions (HxWxD)	0.35 x 1.96 x 0.50 in. (0.9 x 4.99 x 1.28 cm)

Warranty

3-Year Limited Warranty

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns) before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Warranty

WEEE Compliance Information for Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Eaton, they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

©2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
23-10-139 /
93-3E2E_RevB
October 2024

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Guía de Inicio Rápido

TRIPP LITE
SERIES

Hub de 3 Puertos USB-C **Gigabit Ethernet, Carga** **PD de 100W y Carga QC**

Modelo:
U460-003-3AGALC

USB Type-C® y
USB-C® son marcas
comerciales
registradas del
USB Implementers
Forum.



El producto comprado puede
diferir de la imagen.

English 1
Français 17
Deutsch 25
Italiano 33

EAT•N

Powering Business Worldwide

Características del Producto

- 3 puertos USB-A soportan velocidades de transferencia de datos USB 3.2 Gen 1 de hasta 5 Gbps
- Un puerto USB soporta además cargas de hasta 7.5W (5V 1.5A)
- El puerto de carga USB C PD 3.0 soporta salida de energía de 20V 5A (100W) e Intercambio Rápido de Rol para cargar un dispositivo anfitrión, así como transmisión simultánea de datos a velocidades de hasta 5 Gbps
- Los puertos USB son compatibles con versiones anteriores con equipos tradicionales USB 2.0
- El puerto RJ45 permite la conexión a una red Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps (1 Gbps)
- El tamaño compacto permite el transporte conveniente en una mochila o maletín de laptop para conexiones en cualquier sitio

Contenido del Empaque

- U460-003-3AGALC – Hub de 3 Puertos USB C
- Guía de Inicio Rápido


Accesorios Opcionales

- Cables Ethernet Snagless Cat6 Gigabit Serie N201
- Cables USB-C (USB 3.2 Gen 1) Serie U420, M/M

Operación

1. Conecte el cable USB-C incorporado a su MacBook, Chromebook u otro servidor USB-C.
2. Conecte el puerto de carga USB-C PD a su dispositivo anfitrión o un cargador de pared de CA con un cable USB suministrado por el usuario (ver **Accesorios Opcionales**).
3. Conecte periféricos USB, como una memoria, mouse y teclado, a los puertos USB-A.
4. Conecte el puerto RJ45 a una red Gigabit Ethernet o ruteador con un cable Ethernet suministrado por el usuario (ver **Accesorios Opcionales**).
5. Configure automática o manualmente la dirección IP del dispositivo anfitrión.

Operación



Especificaciones

Voltaje de	
Entrada	USB-C (Macho)
Salida	(3x) USB-A (Hembra) Carga USB-C PD (Hembra) RJ45 (Hembra)
Versión USB	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Carga PD	Carga PD de 100W
Mecánica	
Tamaño	95 x 45 x 13 mm / 3.7" x 1.8" x 0.5"
Peso	68.5 g / 2.4 oz
Ambiental	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 70 °C [14 °F a 158 °F]
Rango de Humedad de Operación	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5 a 90% de HR, Sin Condensación
Garantía	
Garantía Limitada	1 Año
Aprobaciones Regulatorias	
Certificaciones	FCC, CE, ICES, RoHS, REACH

Garantía

Garantía Limitada de 3 años

Garantizamos por tres (3) años a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite **[Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.Tripplite.Eaton.com/support/product-returns)**. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento de WEEE para Clientes y Recicladores (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, al adquirir un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Eaton, los clientes están obligados a:

- Enviar para reciclaje equipos viejos del mismo tipo y en el mismo número (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

©2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación No.
23-10-139 /
93-3E2E_RevB
Octubre 2024

Eaton es una marca
registrada.

Todas las marcas
registradas son
propiedad de
sus respectivos
propietarios.

Guide de démarrage rapide

TRIPP LITE
SERIES

Hub USB-C 3 ports Gigabit Ethernet, 100 W PD Charging et QC Charging

Modèle :
U460-003-3AGALC

USB Type-C® et
USB-C® sont des
marques
déposées
de l'USB
Implementers
Forum.

Le produit acheté
peut différer de l'image.



English 1
Español 9
Deutsch 25
Italiano 33

EAT•N

Powering Business Worldwide

Caractéristiques du produit

- Connection des haut-parleurs ou un casque au port USB-C de votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau
- Chargement de l'appareil hôte en même temps avec une puissance allant jusqu'à 20 V/3 A (60 W)
- Bypass (Dérivation) d'un port audio défectueux en utilisant un port USB-C à la place.
- Prise en charge de la conversion numérique-analogique avec 93 dB SNR pour la sortie audio
- DAC prend en charge une fréquence d'échantillonnage de 44,1/48/96, 16/24 bits
- L'entrée CAN prend en charge un taux d'échantillonnage de 41/48 KHz, 16 bits
- Prise en charge de Power Delivery (PD) 3.0 et Quick Charge (QC) 2.0 jusqu'à 9 V/2 A (18 W)
- Plug and Play : pas besoin de logiciels ou de pilotes
- Prise en charge des systèmes d'exploitation macOS 8.6 ou supérieur, Linux, Chrome OS, Windows 10 et Android


Contenu du lot

- Adaptateur audio U437-001-C-V2 USB-C vers 3,5 mm Hi-Res avec chargeur PD
- Guide de démarrage rapide

Fonctionnement

1. Connectez le connecteur USB Type-C de l'adaptateur au port USB Type-C de votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau Ordinateur.
2. Connectez un casque ou un haut-parleur à la prise 3,5 mm de l'adaptateur.
3. En option, connectez un adaptateur d'alimentation USB-C au port USB-C de l'adaptateur pour charger l'appareil hôte.

Fonctionnement



Caractéristiques

Connecteurs	
USB (entrée)	USB Type C (mâle)
USB (sortie)	USB Type C (Femelle)
Audio	3,5 mm (Femelle)
Chargement	
Power Delivery (PD) 3.0	20 V/3 A 60 W
Chargement rapide (QC) 2.0	9 V/2 A (18 W)
Source d'alimentation	Bus USB ou adaptateur d'alimentation PD (jusqu'à 60 W)
Audio	
Canal	Double canal 2.0
SNR	93 dB
Fréquence d'échantillonnage	96 KHz
Environnement	
Plage de température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Plage de température de stockage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % jusqu'à 85 % RH (sans condensation)
Plage d'humidité de stockage	5 % jusqu'à 90 % RH (sans condensation)
Consommation électrique	
Consommation d'énergie en veille	<5 V/10 mA
Consommation d'énergie en fonctionnement	<5 V/85 mA
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions de l'unité (HxIxP)	0,9 x 4,99 x 1,28 cm (0,35 x 1,96 x 0,50 po)

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat initiale. Notre obligation au titre de cette garantie est limitée à la réparation ou au remplacement (à notre seule discrétion) de tout produit défectueux. Veuillez consulter le site Tripplite.Eaton.com/support/product-returns avant d'envoyer un produit pour le faire réparer. Cette garantie ne s'applique pas aux équipements qui ont été endommagés par accident, négligence ou par une mauvaise utilisation, ni à ceux qui ont été altérés ou modifiés d'une façon quelconque.

SAUF MENTION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NOUS NE FOURNISSEONS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE VOCATION À UN BUT PARTICULIER. Certains États ne permettent ni la limitation ni l'exclusion de garanties implicites ; ainsi, la/les limitation(s) ou exclusion(s) mentionnée(s) ci-dessus peut/peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

SAUF DANS LES CAS PRÉVUS CI-DESSUS, NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, nous ne sommes pas responsables des coûts tels que les pertes de profits ou de revenus, les pertes d'équipement, les pertes d'utilisation de l'équipement, les pertes de logiciels, les pertes de données, les coûts des produits de remplacement, les réclamations de tiers ou autres.

Garantie

Informations sur la conformité DEEE pour les clients et les recycleurs (Union européenne).



Dans le cadre de la directive sur les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des réglementations d'application, lorsqu'un consommateur achète un équipement électrique ou électronique neuf auprès d'Eaton, il est habilité à :

- Envoyer l'équipement usagé pour recyclage sur la base d'un équipement équivalent en nombre et en type (cela varie d'un pays à l'autre)
- Renvoyer le nouvel équipement pour recyclage lorsqu'il devient un déchet en fin de vie

L'utilisation de cet équipement dans des applications de soutien à la vie où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une défaillance de cet équipement entraînerait une défaillance de l'équipement de soutien à la vie ou affecterait de manière significative sa sécurité ou son efficacité n'est pas recommandée.

Eaton mène une politique d'amélioration constante. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et illustrations peuvent légèrement différer des produits réels.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

©2024 Eaton
Tous droits réservés.
Publication n°
23-10-139 /
93-3E2E_RevB
Octobre 2024

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Kurzanleitung

TRIPP LITE
SERIES

USB-C-Hub mit 3 Anschlüssen

Gigabit-Ethernet, 100 W PD-Aufladung
und QC-Aufladung

Modell:

U460-003-3AGALC

USB Type-C®
und USB-C®
sind registrierte
Marken des USB
Implementers
Forum.



Das gekaufte Produkt kann vom
Bild abweichen.

English 1
Español 9
Français 17
Italiano 33

EAT•N

Powering Business Worldwide

Produktmerkmale

- 3 USB-A-Anschlüsse unterstützen USB 3.2 Gen 1-Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
- Ein USB-Anschluss unterstützt auch eine Ladeleistung bis zu 5 V 1,5 A (7,5 W)
- Der USB-C-Anschluss für die PD-Aufladung 3.0 unterstützt eine Ausgangsleistung von 20 V 5 A (100 W) und FRS (Fast Role Swap) zum Laden des Hostgeräts sowie eine gleichzeitige Datenübertragung mit Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s
- Die USB-Anschlüsse sind abwärtskompatibel mit älteren USB 2.0-Geräten
- Der RJ45-Anschluss ermöglicht den Anschluss an ein 10/100/1000 Mbit/s (1 Gbit/s) Gigabit-Ethernet-Netzwerk
- Die kompakte Größe ermöglicht den bequemen Transport in einem Rucksack oder einer Laptoptasche für die Verbindung an jedem Ort

Lieferumfang

- U460-003-3AGALC USB-C-Hub mit 3 Anschlüssen
- Kurzanleitung


Optionales Zubehör

- Hakenlose Cat6-Gigabit-Ethernet-Kabel der N201-Serie
- USB-C-Kabel (USB 3.2 Gen 1) der U420-Serie, Stecker/Stecker

Betrieb

1. Schließen Sie das eingebaute USB-C-Kabel an Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB-C-Host an.
2. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss für die PD-Aufladung mit einem vom Benutzer bereitgestellten USB-Kabel mit Ihrem Hostgerät oder einem AC-Ladegerät (siehe **optionales Zubehör**).
3. Schließen Sie USB-Peripheriegeräte, z. B. ein USB-Laufwerk, eine Maus und eine Tastatur, an die USB-A-Anschlüsse an.
4. Schließen Sie den RJ45-Anschluss an ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk oder einen Router mit einem vom Benutzer bereitgestellten Ethernet-Kabel an (siehe **optionales Zubehör**).
5. Legen Sie die IP-Adresse des Hostgeräts automatisch oder manuell fest.

Betrieb



Technische Daten

EINGANG/AUSGANG	
Eingang	USB-C (Stecker)
Ausgang	(3x) USB-A (Buchse) USB-C PD-Aufladung (Buchse) RJ45 (Buchse)
USB-Version	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
PD-Aufladung	100 W PD-Aufladung
Farbe und Abmessungen	
Größe	95 x 45 x 13 mm
Gewicht	68,5 g
Umgebungsinformationen	
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 45 °C
Lagertemperaturbereich	14 °F bis 158 °F (-10 °C bis 70 °C)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % bis 85 % rF, 10% bis 85% RF, NICHT Kondensierend No Translationnicht kondensierend
Feuchtebereich für die Lagerung	5 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Garantie	
Beschränkte Garantie	1 Jahr
Behördliche Zulassungen	
Zertifizierungen	FCC, CE, ICES, RoHS, REACH

Garantie

3 Jahre eingeschränkte Garantie

Wir garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind, und zwar für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem Datum des Erstkaufs. Unsere Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz (nach eigenem Ermessen) der fehlerhaften Produkte. Besuchen Sie

[Triplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.tripplite.com/support/product-returns), bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden. Diese Garantie gilt nicht für Geräte, die durch Unfall, Fahrlässigkeit oder falsche Anwendung beschädigt wurden oder in irgendeiner Weise geändert oder modifiziert wurden.

MIT AUSNAHME DER HIERIN ENTHALTENEN BESTIMMUNGEN GEBEN WIR KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Einige Staaten gestatten keine Beschränkung oder keinen Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen; daher kann es sein, dass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse auf den Käufer nicht zutreffen.

MIT AUSNAHME DER OBIGEN BESTIMMUNGEN SIND WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTBAR FÜR DIREKTE, INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTES ERGEBEN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. Insbesondere haften wir nicht für Kosten, wie entgangene Gewinne oder Einnahmen, Verlust von Geräten, Verlust der Nutzung von Geräten, Verlust von Software, Datenverlust, Kosten für Ersatzprodukte, Ansprüche Dritter oder anderes.

Garantie

WEEE-Compliance-Informationen für Kunden und Recycler (Europäische Union)



Die WEEE-Richtlinie und deren Ausführungsbestimmungen besagen, dass Kunden, die neue Elektro- oder Elektronikgeräte von Eaton kaufen, ein Anrecht auf Folgendes haben:

- Rücksendung von Altgeräten zum Recycling beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts (dies variiert je nach Land)
- Rücksendung der neuen Geräte zum Recycling, wenn ihr Lebenszyklus abgelaufen ist

Die Verwendung dieses Geräts für Lebenserhaltungssysteme, in denen der Ausfall des Geräts den Ausfall des Lebenserhaltungssystems verursachen oder dessen Sicherheit beziehungsweise Wirksamkeit bedeutend beeinträchtigen kann, wird nicht empfohlen.

Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

©2024 Eaton
Alle Rechte vorbehalten.
Veröffentlichung
Nr. 23-10-139 /
93-3E2E_RevB
October 2024

Eaton ist eine
eingetragene
Handelsmarke.

Alle Marken sind
Eigentum der
jeweiligen Inhaber.

Guida rapida

TRIPP LITE
SERIES

Hub USB-C con 3 porte Gigabit Ethernet, ricarica PD da 100 W e ricarica QC

Modello:
U460-003-3AGALC

USB Type-C® e
USB-C® sono
marchi registrati
di USB
Implementers
Forum.



Il prodotto acquistato
potrebbe differire
dall'immagine.

English 1
Español 9
Français 17
Deutsch 25

EAT•N

Powering Business Worldwide

Caratteristiche del prodotto

- Può collegare gli altoparlanti o le cuffie alla porta USB-C del proprio smartphone, tablet, computer portatile o fisso
- Al contempo, carica il dispositivo ospite con una potenza massima di 20 V/3 A (60 W)
- Può utilizzare la porta USB-C per bypassare una porta audio difettosa
- Supporta la conversione digitale-analogica con un SNR di 93 dB per l'uscita audio
- Il DAC supporta una frequenza di campionamento di 44,1/48/96, a 16/24 bit
- L'ingresso ADC supporta una frequenza di campionamento di 41/48 kHz, a 16 bit
- Supporta il Power Delivery (PD) 3.0 e il Quick Charge (QC) 2.0 fino a 9 V/2 A (18 W)
- Plug and play - non sono necessari software o driver
- Supporta i sistemi operativi macOS 8.6 o superiore, Linux, Chrome OS, Windows 10 e Android


Contenuto della confezione

- Adattatore audio da USB-C a Hi-Res da 3,5 mm con ricarica PD U437-001-C-V2
- Guida rapida

Funzionamento

- 1.** Collegare il connettore USB Type-C dell'adattatore alla porta USB Type-C del proprio smartphone, tablet, computer portatile o fisso.
- 2.** Collegare un paio di cuffie o un altoparlante al jack da 3,5 mm dell'adattatore.
- 3.** Come opzione facoltativa, collegare un adattatore di alimentazione USB-C alla porta USB-C dell'adattatore per caricare il dispositivo ospite.

Funzionamento



Specifiche

Connettori	
USB (ingresso)	USB Type-C (maschio)
USB (uscita)	USB Type-C (femmina)
Audio	3,5 mm (femmina)
Ricarica:	
Power Delivery (PD) 3.0	20 V/3 A (60 W)
Quick Charging (QC) 2.0	9 V/2 A (18 W)
Fonte di alimentazione	Adattatore di alimentazione USB Bus o PD (fino a 60 W)
Audio	
Canale	Dual-Channel 2.0
SNR	93 dB
Frequenza di campionamento:	96 kHz
Condizioni operative	
Intervallo operativo di temperatura	da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Intervallo di temperatura per la conservazione	da -10 °C a 70 °C (da 14 °F a 158 °F)
Intervallo operativo di umidità	da 10% a 85% di umidità relativa (senza condensa)
Intervallo di umidità per la conservazione	da 5% a 90% di umidità relativa (senza condensa)
Consumo energetico	
Consumo di energia in standby	< 5 V/10 mA
Consumo di energia in esercizio	< 5 V/85 mA
Caratteristiche estetiche	
Dimensioni del dispositivo (AxLxP)	0,35 x 1,96 x 0,50 in. (0,9 x 4,99 x 1,28 cm)

Garanzia

Garanzia limitata di 3 anni

Garantiamo che i nostri prodotti sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di tre (3) anni dalla data di acquisto iniziale. I nostri obblighi ai sensi della presente garanzia sono limitati alla riparazione o sostituzione (a nostra esclusiva discrezione) di eventuali prodotti che presentino tali difetti. Visitare [Tripplite. Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns) prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione. La presente garanzia non si applica alle apparecchiature che sono state danneggiate da incidenti, negligenza o applicazione errata o che sono state alterate o modificate in qualsiasi modo.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la limitazione o l'esclusione delle garanzie implicite; pertanto, le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'acquirente.

AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO SOPRA, IN NESSUN CASO SAREMO RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'USO DI QUESTO PRODOTTO, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. Nello specifico, non siamo responsabili di alcun costo, quali mancati redditi o guadagni, perdita di attrezzature, perdita dell'uso di attrezzature, perdita di software, perdita di dati, costi relativi a soluzioni alternative, reclami da parte di terzi, o di altra natura.

Garanzia

Informazioni sulla conformità RAEE per clienti e addetti al riciclaggio (Unione Europea)



Ai sensi della Direttiva europea RAEE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici e in base ai regolamenti sulla relativa attuazione, i clienti che acquistano apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove da Eaton hanno il diritto di:

- Restituire i dispositivi usati per consentirne il riciclaggio e la sostituzione con prodotti equivalenti (a seconda delle prassi adottate da ogni singolo Paese)
- Restituire la nuova apparecchiatura per il riciclo quando questa diventa un rifiuto.

Si sconsiglia l'uso di questa apparecchiatura nelle applicazioni di supporto vitale, in cui si può ragionevolmente prevedere che un guasto del dispositivo possa causare il malfunzionamento dell'apparecchiatura di supporto vitale o comprometterne in modo significativo la sicurezza o l'efficacia.

Eaton ha una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. Le foto e le illustrazioni possono differire leggermente dai prodotti reali.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

©2024 Eaton
Tutti i diritti riservati
Pubblicazione n.
23-10-139 /
93-3E2E_RevB
Ottobre 2024

Eaton è un marchio registrato.

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.