

Para proteger contra fuertes demandas de corriente que puedan ocurrir durante una falla de inversor, coloque un fusible de 400A a no más de 45.72 cm [18 pulg.] de distancia de la batería en la línea positiva.

## Inversor/cargador de 2000W, 12VCD y 120V PowerVerter APS con Conmutación de Transferencia Automática, instalación eléctrica permanente

NÚMERO DE MODELO: APS2012



Fuente de alimentación portátil de 2000W para las aplicaciones con energía, como herramientas eléctricas y computadoras, un inversor de vehículo, fuente de alimentación de CA independiente o UPS con autonomía extendida. Ideal para vehículos recreativos, de flotillas y de emergencia.

### General

El Inversor / Cargador APS2012 de 2000W 12VCD 120V CA PowerVerter® APS es una fuente de energía confiable para una amplia variedad de equipo que va desde herramientas eléctricas y bombas hasta alumbrado portátil y equipo de cómputo en condiciones de cargas severas. Sin humos, combustible o ruido excesivo, es una alternativa excelente a la energía de generador.

El inversor de CD a CA cuenta con un switch automático de línea a batería y un sistema de carga integrado que le permite trabajar como inversor en vehículo, fuente de alimentación de CA independiente o UPS de autonomía extendida. Entrega 2000W de potencia continua, 3000W hasta por una hora o 4000W de potencia máxima hasta por 10 segundos durante el arranque o arranque-paro de un equipo. Un detector automático de sobrecarga, ventilador de enfriamiento e interruptores automáticos de circuito de CA protegen la unidad contra daños.

Diseñado para fácil instalación en vehículos recreativos, vehículos de flotilla y comerciales, y vehículos de emergencia, el APS2012 convierte la energía almacenada de cualquier batería de 12V o fuente automotriz de CD en energía de CA segura, estable de grado computadora durante un tiempo de operación ilimitado. Cuando es alimentada por una fuente externa de CA, la unidad mantiene cargada la batería suministrada por el usuario mediante un sistema de carga seleccionable de 25/100A de tres etapas mientras entrega simultáneamente energía de CA al equipo conectado.

Cuando se usa como UPS, el APS2012 responde a apagones y caídas de voltaje con una transferencia automática instantánea a una salida de CA derivada de la batería. Los LEDs en la unidad indican el nivel de carga, nivel de carga de la batería, estado de apagado y estado de falla del sistema.

### Características

#### Energía Confiable para Aplicaciones Móviles, de Emergencia y en Sitios Remotos

- Genera energía de 120V CA segura, estable de grado computación desde en banco de batería de 12V
- Ideal para alimentación de herramientas, sierras, motores, bombas, alumbrado portátil, aparatos y equipo de computación en condiciones de cargas demandantes
- Diseñado para fácil instalación en vehículos recreativos, comerciales y de flotillas, vehículos de emergencia y equipos de construcción.

### Destacado

- Entrega energía limpia de 120V CA desde una fuente de energía de CA o CD
- Potencia de salida de 2000W continuos; potencia máxima de 4000W
- Opción de conmutación de transferencia automática para operación de UPS
- Protege contra apagones, sobretensiones y ruido en la línea por EMI/RFI
- El robusto gabinete de policarbonato resiste humedad e impactos

### El Paquete Incluye

- Inversor/cargador APS2012 PowerVerter APS de 2000 W, 12 V de CD y 120V de CA
- Manual del Propietario

- Funciona como un inversor del vehículo, fuente de alimentación de CA independiente o UPS de funcionamiento extendido
- Tiempo de funcionamiento ilimitado con una amplia variedad de baterías suministradas por el usuario

**Cumple con las demandas de energía normal y máxima**

- Potencia de 2000 Watts continuos
- 3000W de energía invertida de hasta 1 hr.
- 4000W de potencia máxima por hasta 10 segundos para aceptar demandas máximas durante arranque y ciclos de encendido/apagado del equipo
- Detector automático de sobrecarga, ventilador de enfriamiento e interruptores automáticos de circuito de CA protegen la unidad contra daños.

**Conmutación de Transferencia Automática**

- Transfiere los interruptores de relés a la energía del inversor durante los apagones en 16.6 ms
- El interruptor de 3 posiciones habilita los modos automático, solo de carga y sistema apagado
- Interruptores para configuración que permiten configurar la transferencia automática de alta y baja tensión

**Cargador de Batería de 3 Etapas 25/100A**

- Sirve como cargador de batería cuando la energía de 120 V CA se suministra y se alimenta el equipo conectado
- Protege a la batería de las sobrecargas y sobredescargas
- La protección de batería baja evita agotamiento excesivo de la batería
- Interruptores para configuración que permiten configurar los perfiles de carga húmeda/de gel

**Capacidad de Control Remoto Opcional**

- El puerto de comunicación RJ45 permite la conexión de un módulo de control remoto opcional, como APSRM4 de Tripp Lite

**LEDs del panel frontal**

- Indican el nivel de carga, nivel de carga de la batería, estado de apagado y estado de falla del sistema.

**Robusto gabinete de policarbonato**

- Resiste la humedad, las vibraciones y los impactos
- Patas de instalación integradas para la instalación en cualquier superficie horizontal rígida
- Una terminal de conexión a tierra interna conecta correctamente la unidad a tierra o al sistema de descarga a tierra del vehículo

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332090270
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA

Entrada Máxima en Amperes / Watts	ENTRADA DE CC: carga completa continua - 192A a 12V CC. ENTRADA DE CA: 38 amperios a 120V CA con carga completa del inversor y cargador (21A máx. cargador solo / carga de entrada combinada para soportar al cargador y que la salida de CA sea automáticamente controlable a 66%-33%-0% basado en la carga de salida de CA).
Servicio Eléctrico Recomendado	ENTRADA DE CD: Requiere una entrada de 12VCD capaz de suministrar 192A durante el tiempo necesario (cuando se usa su capacidad completa en forma continua - los requisitos de CD aumentan durante el funcionamiento de Over-Power™ y Double-Boost™).
Tipo de Conexión de Entrada	ENTRADA DE CC: conjunto de 2 terminales de CC atornilladas hacia abajo. ENTRADA DE CA: instalación eléctrica permanente a través de una caja de empalmes integrada con tapa. El usuario debe suministrar el cableado (calibre 4 o mayor; consulte el manual). ENTRADA DE CA:
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Compatibilidad de Voltaje (VCD)	12
<b>SALIDA</b>	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Salida de Onda Sinusoidal Pura	No
Salida (Watts)	2000
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	120V
Tomacorrientes	Instalación Eléctrica Permanente
Capacidad de Salida Continua (Watts)	2000
Capacidad de Salida Máxima (Watts)	4000
Regulación de voltaje de salida	TENSIÓN DE LÍNEA (CA): Mantiene una salida de onda sinusoidal nominal de 120V desde la alimentación de tensión de línea. TENSIÓN DEL INVERSOR (CA): Mantiene tensión de salida de onda sinusoidal PWM de 120 V CA (+/-5%).
Regulación de Frecuencia de Salida	60 Hz (+/- 0,3 Hz)
Protección contra Sobrecargas	Incluye disyuntor de entrada de 25A dedicado al sistema de carga y disyuntor de salida de 20A para las cargas de salida de CA.
<b>BATERÍA</b>	
Autonomía Ampliable	Sí
Autonomía Ampliable por Batería	El tiempo de funcionamiento se puede ampliar con cualquier número de baterías húmedas o de gel suministradas por el usuario.
Descripción del tiempo de autonomía ampliable	Runtime is expandable with any number of user supplied wet or gel type batteries
Voltaje CD del sistema (VCD)	12
Módulo de Baterías (Opcional)	Batería de ácido de plomo sellada 98-121 (opcional).
Carga de la Batería	25A / 100A (seleccionable).
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
LEDs de Panel Frontal	El conjunto de 6 LEDs ofrece información continua sobre el porcentaje de carga (se informan 6 niveles) y el nivel de carga de la batería (se informan 7 niveles). Consulte las secuencias en el manual.

Interruptores	El conmutador de 3 posiciones encendido/apagado/remoto brinda un control simple de encendido y apagado más la configuración "automático/remoto" que permite el control distante de encendido y apagado del sistema inversor cuando se usa junto con el accesorio opcional <a href="http://tripplite.eaton.com/Inversor-Cargador-PowerVerter-con-Control-Remoto-APSRM4">APSRM4</a> y éste se usa en modo inversor. En el modo de CA ininterrumpible, la configuración "automático/remoto" permite la transferencia automática de la alimentación de línea a la alimentación de la batería para mantener la alimentación de CA continua a las cargas conectadas.
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	
Valor nominal en joules de supresión CA	600
<b>FÍSICAS</b>	
Material de Construcción	Policarbonato
Método de Enfriamiento	Ventilador de varias velocidades
Factores de forma soportados	Las ranuras de montaje permiten la colocación permanente del inversor sobre cualquier superficie horizontal (consulte el manual para obtener información adicional sobre el montaje).
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	12.80 x 14.40 x 21.10
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	32.51 x 36.58 x 53.59
Peso de Envío (lb)	43.00
Peso de Envío (kg)	19.50
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	7.250 x 8.500 x 16.250
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	18,42 x 21,59 x 41,28
Peso de la Unidad (lb)	40
Peso de la Unidad (kg)	18.14
<b>AMBIENTALES</b>	
Humedad Relativa	0 a 95%, sin condensación
<b>TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA</b>	
Tiempo de Transferencia (Alimentación de Línea a Modo de Batería)	16,6 milisegundos (típico - compatible con muchas computadoras, servidores y equipos de red - verifique la compatibilidad del tiempo de transferencia de las cargas para las aplicaciones de UPS).
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería	En modo de CA "automático", el inversor/cargador cambia a modo batería a medida que la tensión en la línea cae a 75V (ajustable por el usuario a 85, 95, 105V - consulte el manual).
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería	En modo de CA "automático", el inversor/cargador cambia a modo batería a medida que la tensión en la línea aumenta a 135V (ajustable por el usuario a 145 - consulte el manual).
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Detección de la Carga	La función opcional de detección de carga permite que el inversor se apague y encienda automáticamente cada vez que se enciendan o apaguen equipos conectados. El potenciómetro de detección de carga del panel frontal se puede configurar para apagar o encender el inversor en respuesta a cargas de cualquier nivel, hasta 150 vatios.
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

Product Compliance	RoHS
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 1 año

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.