

Owner's Manual

TRIPP LITE
SERIES

30W USB-C Travel Charger with Apple Watch Charging Pad, White

Model:

U280MS-2N1-WH2

Español 9

Français 17



Powering Business Worldwide

PRODUCT REGISTRATION

Register your product today for a chance to win an ISOBAR® surge protector in our monthly drawing!

**Tripplite.
Eaton.com/
warranty**

General Safety Instructions

- Unplug the charger from its power source when not in use.
- Do not place the charger near heat sources or open flames.
- Do not operate the charger near water sources or allow liquids to splash the charger and any connected devices during use.
- Do not attempt to clean the charger with any liquid cleaning product or let it be submerged in water for any period.
- Avoid using the charging stand in temperatures which exceed the maximum recommended operating temperature of 77°F (25°C).
- If charging functionality is halted, inconsistent or nonfunctional, it is possible that one of the safety mechanisms in the charger have been triggered and there may be incompatibility with the device plugged into the charger, or due to the area temperature triggering the overheating protection. Alternatively, unplug the device and check for damage to the device, charging cable or charger before attempting to use the charger again.

Product Features

- Apple MFI-certified travel charger for charging iPhones, iPads and Apple Watches at a workspace, bedside table, hotel or conference room
- USB-C output provides up to 30W charging output
- 3W magnetic charging pad charges Apple Watch products quickly and securely
- Supports overcurrent, overload, overvoltage, short circuit, overtemperature and automatic shutoff protections
- Compact size, horizontal wireless charging orientation and foldable AC prongs make this ideal for charging devices while traveling

Package Contents

- 30W USB-C Travel Charger
- Installation Instructions

Operating Instructions

Note: *The charger is intended to be used with smartphones, tablets, handheld gaming consoles and other devices that require 30W of power or less. Attempting to charge a laptop or other device that typically demands greater than 30W of power can result in reduced charging output and overheating of the charger.*

1. Connect the charger to an AC power outlet on a wall, PDU, UPS or furniture that supports AC device charging, such as a lamp or bedside table.
2. Connect a smartphone, tablet, handheld gaming console or other mobile device to the USB-C port on the charger using a compatible charging cable (sold separately).
3. Place an Apple Watch or earbuds capable of magnetic charging onto the 3W MagSafe charging pad.
4. When all devices have been charged to the desired battery level, remove the devices and unplug the charger from its power source.

Specifications

Input	100–240V, 50/60 Hz, 0.3A
Input Plug	NEMA 1-15P
Standby Input Power	0.3W
Output 1 (PD Charging)	USB-C (Female): 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A (30W Maximum)
Output 1 (PPS Charging)	USB-C (Female): 5V-11V/3A (30W Maximum)
Output 2	Wireless Charging Pad: 3W Maximum
Device Protections	Overcurrent, overvoltage, overload, short circuit, overtemperature
Operating Temperature	32° to 77°F / 0° to 25°C
Storage Temperature	-4° to 140°F / -20° to 60°C
Operating Humidity	20% to 90% RH
Storage Humidity	5% to 95% RH
Ripple and Noise	≤ 200mVp-p

Specifications

Turn-On Delay	3 seconds
Unit Dimensions (L x W x H)	2.13 x 1.54 x 1.64 in. / 54 x 39 x 42 mm
Unit Weight	0.24 lb. / 110 g

Warranty and Product Registration

1-YEAR LIMITED WARRANTY

We warrant our products to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of initial purchase. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. Visit Triplite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, WE MAKE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL WE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF

Warranty and Product Registration

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, we are not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Product Registration

Visit Triplite.Eaton.com/warranty today to register your new product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Eaton Tripp Lite series product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Warranty and Product Registration

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Eaton could void the user's authority to operate this equipment.

Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
All Rights Reserved
Publication No.
24-07-015 /
93-4A27_RevA
July 2024

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.

Manual del Propietario

TRIPP LITE
SERIES

**Cargador de viaje USB-C
de 30 W con almohadilla
de carga para Apple Watch,
Blanco**

Modelo:
U280MS-2N1-WH2

English 1

Français 17



Powering Business Worldwide

Instrucciones Generales de Seguridad

- Desenchufe el cargador de su fuente de alimentación cuando no lo utilice.
- No coloque el cargador cerca de fuentes de calor o llamas.
- No utilice el cargador cerca de fuentes de agua ni permita que cualquier líquido salpique el cargador y los dispositivos conectados durante su uso.
- No intente limpiar el cargador con ningún producto de limpieza líquido ni deje que se sumerja en agua en ningún momento.
- Evite utilizar el soporte de carga a temperaturas que superen la temperatura máxima de funcionamiento recomendada de 25 °C [77 °F].
- Si la función de carga se detiene, es irregular o no funciona, es posible que se haya activado alguno de los mecanismos de seguridad del cargador y que haya incompatibilidad con el dispositivo enchufado al cargador, o que debido a la temperatura de la zona se active la protección contra sobrecalentamiento. Como alternativa, desenchufe el dispositivo y compruebe si este, el cable de carga o el cargador están dañados antes de reutilizar el cargador.

Características del Producto

- Cargador de viaje con certificación MFI de Apple para cargar iPhones, iPads y Apple Watches en un lugar de trabajo, una mesita de noche, un hotel o una sala de conferencias
- La salida USB-C proporciona una carga de hasta 30 W
- La almohadilla de carga magnética de 3 W carga los productos Apple Watch de forma rápida y segura
- Protege contra la sobrecorriente, sobrecarga, sobrevoltaje, cortocircuito, exceso de temperatura y desconexión automática
- Su tamaño compacto, la orientación horizontal de la carga inalámbrica y las clavijas de CA plegables lo hacen ideal para cargar dispositivos durante el viaje

Contenido del Empaque

- Cargador de viaje USB-C de 30 W
- Instrucciones de instalación

Instrucciones de uso

Nota: El cargador está pensado para ser utilizado con smartphones, tabletas, consolas de juego portátiles y otros dispositivos que requieran 30 W de energía o menos. Intentar cargar un laptop u otro dispositivo que normalmente exija más de 30 W de potencia puede provocar una reducción de la salida de carga y el sobrecalentamiento del cargador.

1. Conecte el cargador a un tomacorriente de alimentación de CA en una pared, PDU, UPS o mueble que admita la carga de dispositivos CA, como una lámpara o una mesita de noche.
2. Conecte un smartphone, una tableta, una consola de juegos portátil u otro dispositivo móvil al puerto USB-C del cargador utilizando un cable de carga compatible (vendido por separado).
3. Coloque un Apple Watch o unos auriculares con capacidad de carga magnética en el pad de carga MagSafe de 3 W.
4. Cuando todos los dispositivos se hayan cargado hasta el nivel de batería deseado, retire los dispositivos y desenchufe el cargador de su fuente de alimentación.

Especificaciones

Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Clavija de Entrada	NEMA 1-15P
Potencia de entrada en espera	0.3 W
Salida 1 (Carga de PD)	USB-C (hembra): 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2.5 A, 15 V/2 A, 20 V/1.5 A (30 W máximo)
Salida 1 (Carga de PPS)	USB-C (hembra): 5 V-11 V/3 A (30 W máximo)
Salida 2	Almohadilla de carga inalámbrica: 3 W máximo
Protección de dispositivos	Sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecarga, cortocircuito, exceso de temperatura
Temperatura de Operación	0 °C a 25 °C [32 °F a 77 °F]
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Humedad en funcionamiento	De 20 % A 90 % de HR
Humedad de Almacenamiento	De 5 % A 95 % de HR

Especificaciones

Ondulación y Ruido	≤ 200 mVp-p
Demora de encendido	3 segundos
Dimensiones de la unidad [L x An x Al]	2.13 x 1.54 x 1.64 pul. / 54 x 39 x 42 mm
Peso de la Unidad	110 g [0.24 lb]

Garantía

GARANTÍA LIMITADA POR 1 AÑO

Garantizamos por un (1) año a partir de la fecha de compra inicial que nuestros productos no presentan defectos de materiales ni de mano de obra. Nuestra obligación conforme a esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Visite Tripplite.Eaton.com/support/product-returns antes de devolver cualquier equipo para su reparación. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ AQUÍ, NO OTORGAMOS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

Garantía

SALVO POR LO QUE SE INDICÓ ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, no somos responsables por ningún costo, como pérdida de ganancias o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamos de terceros o de cualquier otra forma.

Aviso de FCC, Clase B

Este dispositivo cumple con la parte 15 de los Reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Nota : Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular.

Garantía

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio y TV experimentado.

Cualquier cambio o modificación de este equipo no aprobada expresamente por Eaton puede invalidar la autoridad del usuario para operarlo.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
Estados Unidos
Eaton.com

© 2024 Eaton
Todos los derechos
reservados
Publicación nº
24-07-015 / 93-4A27_RevA
Julio de 2024

Eaton es una
marca registrada.

Todas las marcas
registradas
pertenecen a
sus respectivos
propietarios.

Manuel de l'utilisateur

TRIPP LITE
SERIES

**Chargeur de voyage
USB-C 30 W avec socle
de recharge pour
Apple Watch, blanc**

Modèle :
U280MS-2N1-WH2

English 1
Español 9



Powering Business Worldwide

Consignes de sécurité générales

- Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne placez pas le chargeur à proximité de sources de chaleur ou de flamme nue.
- N'utilisez pas le chargeur à proximité de sources d'eau et ne laissez pas de liquides éclabousser le chargeur et les appareils connectés pendant l'utilisation.
- N'essayez pas de nettoyer le chargeur avec un produit de nettoyage liquide et ne le laissez pas immergé dans l'eau en aucun temps.
- Évitez d'utiliser le socle de recharge à des températures supérieures à la température de fonctionnement maximale recommandée de 25 °C (77 °F).
- Si la recharge est interrompue, incohérente ou ne fonctionne pas, il est possible que l'un des mécanismes de sécurité du chargeur se soit déclenché et qu'il y ait incompatibilité avec l'appareil branché sur le chargeur, ou que la température de la zone déclenche la protection contre la surchauffe. Sinon, débranchez l'appareil et vérifiez que l'appareil, le câble de recharge ou le chargeur ne sont pas endommagés avant de tenter d'utiliser à nouveau le chargeur.

Caractéristiques du produit

- Chargeur de voyage certifié Apple MFI pour recharger les iPhones, iPads et Apple Watches sur un lieu de travail, une table de chevet, à l'hôtel ou dans une salle de conférence.
- La sortie USB-C offre une puissance de recharge allant jusqu'à 30 W.
- Le socle de recharge magnétique de 3 W permet de recharger les produits Apple Watch rapidement et en toute sécurité.
- Prend en charge les protections contre les surintensités, les surcharges, les surtensions, les courts-circuits, les surchauffes et les arrêts automatiques.
- La taille compacte, l'orientation horizontale de la recharge sans fil et les broches CA pliables en font un outil idéal pour la recharge d'appareils en voyage

Contenu de l'emballage

- Chargeur de voyage USB-C de 30 W
- Instructions d'installation

Mode d'emploi

Remarque : le chargeur est destiné à être utilisé avec des téléphones intelligents, des tablettes, des consoles de jeu portables et d'autres appareils qui nécessitent une puissance de 30 W ou moins. La tentative de recharge d'un ordinateur portable ou d'un autre appareil qui demande généralement une puissance supérieure à 30 W peut entraîner une réduction de la puissance de recharge et une surchauffe du chargeur.

1. Connectez le chargeur à une prise d'alimentation CA sur un mur, une unité de distribution d'énergie, un onduleur ou un meuble qui prend en charge la recharge d'un appareil CA, comme une lampe ou une table de chevet.
2. Connectez un téléphone intelligent, une tablette, une console de jeu portable ou un autre appareil mobile au port USB-C du chargeur à l'aide d'un câble de recharge compatible (vendu séparément).
3. Placez une Apple Watch ou des écouteurs compatibles avec la recharge magnétique sur le socle de recharge MagSafe 3W.
4. Lorsque tous les appareils ont été rechargés jusqu'au niveau de batterie souhaité, retirez les appareils et débranchez le chargeur de sa source d'alimentation.

Caractéristiques techniques

Entrée	100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Fiche d'entrée	NEMA 1-15P
Puissance d'entrée en veille	0.3 W
Sortie 1 (charge PD)	USB-C (femelle) : 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 2,5 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1,5 A (30 W maximum)
Sortie 1 (recharge Alimentation programmable)	USB-C (femelle) : 5 V-11 V / 3 A (30 W maximum)
Sortie 2	Socle de recharge sans fil : 3 W maximum
Protections des appareils	Surintensité, surtension, surcharge, court-circuit, surchauffe
Température de fonctionnement	32 °F à 77 °F / 0 °C à 25 °C
Température d'entreposage	-4 °F à 140 °F / -20 °C à 60 °C
Humidité de fonctionnement	20 % à 90 % HR
Humidité d'entreposage	5 % à 95 % HR
Ondulation et bruit	≤ 200 mVp-p

Caractéristiques techniques

Délai de mise en marche	3 secondes
Dimensions de l'appareil (L x L x H)	2,13 x 1,54 x 1,64 po / 54 x 39 x 42 mm
Poids de l'appareil	110 g/0.24 lb

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Nous garantissons que nos produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initiale. Notre responsabilité, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Visitez Tripplite.Eaton.com/support/product-returns avant de renvoyer tout équipement pour réparation. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF AUX TERMES DES PRÉSENTES, NOUS N'ÉMETTONS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Garantie

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, NOUS NE POURRONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, nous ne pourrons être tenus responsables de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Avis de la FCC, classe B

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut causer des interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux restrictions applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des perturbations nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Garantie

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le fournisseur ou un technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification apportés à ce matériel sans l'autorisation expresse d'Eaton peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Eaton applique une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.



Powering Business Worldwide

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2024 Eaton
Tous droits réservés
Publication n°
24-07-015 /
93-4A27_RevA
Juillet 2024

Eaton est une marque déposée.

Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.