

Cable DisplayPort con Conectores de Seguridad, 4K @ 60 Hz (M/M), Negro, 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: P580-010



Destacado

- Video y Audio Digital en un cable
- Tamaño de base pequeño comparado con VGA o DVI
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4K x 2K de hasta 3840 x 2160 @ 60Hz, incluyendo 1080p

El Paquete Incluye

- Cable DisplayPort a DisplayPort 4K con seguros (M/M), 3.05 m [10 pies]

Características

- El futuro estándar para conexiones de Video y Audio Digital
- Soporta Displayport v1.2
- Soporta Protección de Contenido de Alta Definición (HDCP)
- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4K x 2K de hasta 3840 x 2160 @ 60Hz, incluyendo 1080p

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332145956
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	DisplayPort
Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 a 60Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 24 bits
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Croma	4:2:0; 4:2:2
Transmisión de Señal	Bidireccional



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Lado B - Conector 1	DISPLAYPORT (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	Sí
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6.0 mm
Calibre de Alambre (AWG)	30
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05
Longitud del Cable (pulgadas)	120
Ferrite Core	No
Minimum Bend Radius	60 mm
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Peso de Envío (lb)	0.35
Peso de Envío (kg)	0.16
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a 70 °C [-40 °F a 158 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 10% a 85% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	Del 5% a 90% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Compatible con EDID	Sí



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	No
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	Sí
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	No
Especificación Displayport	1.2
Especificación HDCP	2.2
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE; WEEE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.