

## Convertidor Adaptador de Video Activo HDMI a VGA con Audio (H/M)

NÚMERO DE MODELO: P131-000-A-DISP



El convertidor activo conecta un televisor o monitor equipado con VGA al puerto HDMI en su PC, MacBook, Chromebook, laptop o tableta.

### Características

#### Ahora puede ver video desde su computadora HDMI en una pantalla VGA

Este adaptador de HDMI a VGA le ayuda a transmitir video a través del puerto HDMI de su computadora a un televisor o monitor equipado con VGA. Es una herramienta ideal para presentaciones de video en salas de conferencias y salones de clases, edición de múltiples documentos en una pantalla más grande o transmisión de video para señalización digital en nítido 1080p. También le permite seguir usando su pantalla VGA sin el gasto de sustituirla.

#### Transmite Audio Estéreo y Video de 1080p Pleno y Nítido

Para enviar video de alta definición a un televisor o monitor VGA, conecte el adaptador directamente al puerto VGA de la pantalla y conecte un cable HDMI (vendido por separado) entre el puerto HDMI del adaptador y el dispositivo fuente. El adaptador soporta resoluciones de video hasta 1920 x 1200 (incluyendo 1080p) @60 Hz, así como compatibilidad con HDCP 1.4 y HDMI 1.4b. Conecte el cable de audio incluido entre el puerto de audio del adaptador y el conector de audio en su monitor, receptor de audio y video o bocinas para recibir sonido estéreo.

#### Listo para Usarse de Inmediato

La unidad moldeada en una sola pieza es tan compacta que cabe en la palma de su mano, haciéndola fácil de llevar en su mochila o maletín de laptop para una conexión rápida en cualquier sitio. No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa. Si se necesita energía adicional, use el cable USB incluido para conectar el puerto USB Micro-B del adaptador a un cargador USB o un puerto USB-A en el dispositivo fuente.

### Destacado

- Recomendado para presentaciones de video o streaming de video 1080p para señalización digital
- Ofrece calidad de imagen HD a resoluciones de hasta 1920 x 1200 (1080p) @60 Hz
- El cable de audio de 3.5 mm incluido lleva sonido estéreo a un monitor, receptor o bocinas
- El convertidor moldeado de una sola pieza cabe fácilmente en su mochila o bolsa de laptop
- Operación de Conectar y Usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

### Aplicaciones

- Reproduzca video desde su computadora HDMI en un televisor VGA de pantalla grande
- Escriba y edite varios documentos en una pantalla más grande
- Transmita video 1080p para señalización digital en una exhibición comercial
- Dé una presentación de video desde su laptop en una reunión, sesión de capacitación o conferencia

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con salida HDMI
- Dispositivo de visualización con entrada VGA

#### El Paquete Incluye

- P131-000-A-DISP – Adaptador de HDMI a VGA con Audio (H/M)
- Cable USB Micro-B a USB-A, 30.5 cm [1 pie].
- Cable de audio estéreo de 3.5 mm, 30.5 cm [1 pie].
- Guía de Inicio Rápido

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332231208
Tecnología	HDMI; Audio Estéreo; VGA / SVGA
ENTRADA	
Longitud del Cable (pies)	0
Longitud del Cable (pulgadas)	0
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	2.46
Longitud del Producto (pies)	0.20
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	N/A
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Instalable en Rack	No
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	9.00 x 7.00 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.05
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.33 x 2.46 x 0.37
Peso de la Unidad (kg)	0.05
Peso de la Unidad (lb)	0.10



<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C [32 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 90% de HR, Sin Condensación
Consumo de Energía (Watts)	1.26
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	3
Lado A - Conector 1	HD15 (MACHO)
Lado B - Conector 1	3.5 mm (HEMBRA); HDMI (HEMBRA); MICRO USB B (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Máxima Resolución de Video Soportada	1920 x 1200 @60Hz
Especificación HDMI	1.4b
Especificación HDCP	1.4
Especificación de Audio	Audio de 2 Canales
Controlador Requerido	No
Máxima Profundidad de Color Soportada	8-bit
Compatible con EDID	Sí
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, REACH, RoHS2
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.