# Supresor de Sobretensiones Protect It! de 3 Tomacorrientes, Conexión Directa, 540 Joules, Cargador USB de 2.1A

NÚMERO DE MODELO: **SK120USB**












### Destacado

- 3 tomacorrientes / conexión directa
- Valor nominal de 540 joules
- Carga por USB de 2.1 Amperes
- Clavija plegable
- Bolsa para transporte
- LED de diagnóstico

### El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones SK120USB
- Bolsa para transporte

### General

El supresor de sobretensiones SK120USB ofrece una confiable protección contra sobretensiones y ruido en la línea. El diseño compacto de conexión directa permite una fácil portabilidad con clavija plegable y bolsa para su transportación; presenta 3 tomacorrientes, 1 en el frente y 1 en cada lado de la unidad y una absorción de sobretensión de 540 joules. El LED de diagnóstico le alerta sobre posibles fallas en el cableado o de protección antes de que los equipos conectados sufran algún daño. Los puertos USB de carga ofrecen carga rápida para teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de MP3 y otros dispositivos portátiles. $5,000 de Seguro Máximo de Por Vida para los equipos conectados. (EE. UU., Canadá y Puerto Rico únicamente).

### Características

- 3 tomacorrientes / conexión directa- 1 en el frente del producto y 1 en cada costado
- Valor nominal de supresión de sobretensiones: 540 joules
- Cargador USB de 2.1 Amperes
- Clavija plegable
- Bolsa para su transportación
- Filtrado de ruidos EMI/EFI
- El LED de diagnóstico, indica Protegido (verde)
- $5,000 de seguro máximo de por vida para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá únicamente)

## Especificaciones

| GENERALIDADES | |
|---|---|
| Código UPC | 037332180360 |
| Tipo de Producto | Supresor de Sobretensiones |
| Factor de Forma de Carga | Strip |

| | |
|---|---|
| Compatibilidad del Dispositivo | Teléfono; Tableta; Amazon Kindle |
| **ENTRADA** | |
| Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) | 120V CA |
| Servicio Eléctrico Recomendado | 120V |
| Detalles de la Longitud del Cable de Entrada | Conexión Directa |
| Compatibilidad de voltaje (VCA) | 120 |
| Tipo de Clavija de Alimentación | NEMA 5-15P |
| Longitud del Cable de Alimentación (pies) | 0 |
| Clavija en Ángulo Recto | No |
| Longitud del Cable de Alimentación (m) | 0.00 |
| Sujetador de Cable Integrado | No |
| **SALIDA** | |
| Compatibilidad de Frecuencia | 60 Hz |
| Salida (Watts) | 1800 |
| Tomacorrientes | (3) 5-15R |
| Breaker (amps) | 15 |
| Tomacorrientes en Ángulo Recto | No |
| **INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES** | |
| LEDs de Diagnóstico | Sí |
| **CARGA** | |
| Number of Charging Ports | 2 |
| Watts de Carga Total | 10.5 |
| Método de Carga | USB |
| Tipo de Puerto de Carga | USB A (HEMBRA) |
| Puertos de Carga / Amperes | (2) 2.1A |
| Protección contra sobrecarga | No |
| **SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO** | |
| Valor nominal en joules de supresión CA | 540 |
| Tiempo de respuesta de supresión de CA | < 1ns |
| Modos de Protección | Incluye supresión de sobretensiones de línea completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T). |

| | |
|---|---|
| Valor nominal de la supresión de sobretensiones de CA | 27,000 |
| Especificación de Paso Directo UL1449 | 500, 400, 500 |
| Filtrado de EMI / RFI | Sí |
| Inmunidad | Cumple con IEE 587 / ANSI C62.41. |
| Apagado Automático | No |
| **SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS** | |
| Protección para Cable (Coaxial) | No |
| Protección de Red (Ethernet) | No |
| Protección para Teléfono/DSL | No |
| **FÍSICAS** | |
| Material de Construcción | Plástico |
| Color del Cable de Alimentación | Negro |
| Orificios o Ranuras para Instalación | No |
| Color del receptáculo | Negro |
| Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas) | 4.60 x 2.80 x 2.40 |
| Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm) | 11.68 x 7.11 x 6.10 |
| Peso de Envío (lb) | 0.44 |
| Peso de Envío (kg) | 0.20 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 4.290 x 2.240 x 1.380 |
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm) | 10.9 x 5.69 x 3.51 |
| Peso de la Unidad (lb) | .31 |
| Peso de la Unidad (kg) | 0.14 |
| Color de Cable de Entrada | Negro |
| **CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES** | |
| Rotatable Outlets | No |
| Antimicrobiano | No |
| Tecnología GaN | No |
| **ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD** | |
| Certificaciones del Producto | NOM (Mexico); UL 1449 |
| Product Compliance | RoHS |

| GARANTÍA y SOPORTE | |
|---|---|
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |
| Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá) | $5,000 de <a class="insuranceLink" href="//tripplite.eaton.com/support/insurance-policy">Seguro Máximo de por Vida</a>  |

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.