

## UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 230V 1.5kVA 900W, Torre, Opciones de Tarjeta de Red, USB, DB9, 8 Tomacorrientes

NÚMERO DE MODELO: **SMX1500SLT**



Protege al equipo de misión crítica conectado contra daños, tiempo muerto y pérdida de datos debidos a apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea. La solución ideal para aplicaciones de punto de venta, sistemas de VoIP y redes de pequeña empresa

### General

El UPS SmartPro SMX1500SLT Interactivo, de Onda Sinusoidal de 230V, 1.5kVA 900W proporciona respaldo por batería y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar aplicaciones de punto de venta, sistemas de VoIP y redes de pequeñas empresas, el SMX1500SLT cambia a modo de batería en milisegundos para mantener su equipo conectado funcionando por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos. Equipado con ocho tomacorrientes C13 y una alimentación C14 que acepta un cable de alimentación de CA suministrado por el usuario, el SMX1500SLT tiene una batería interna que proporciona 20 minutos de respaldo a media carga y 8 minutos a plena carga. Los LEDs en el panel frontal indican la alimentación de línea, regulación de voltaje, nivel de carga y estado de la batería. Una alarma suena para indicar falla de energía o sobrecarga.

La Regulación Automática de Voltaje (AVR) mantiene una salida nominal seleccionable de 220V, 230V o 240V sobre un rango de entrada de 174V ~ 266V (220V), 182V ~ 278V (230V) o 190V ~ 290V (240V) sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 350 joules protege su equipo contra las dañinas sobretensiones. Con el Software descargable PowerAlert® de Tripp Lite el SMX1500SLT permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía. Al agregar una Tarjeta para Administración de Red permite la administración remota del UPS.

### Características

#### Protege los Equipos de Misión Crítica

- Proporciona salida sinusoidal de CA completamente regulada para aplicaciones de punto de venta, sistemas VoIP y redes de pequeña empresa
- La alarma acústica señala pérdida de energía de la red pública o sobrecarga
- 8 tomacorrientes C13
- La entrada C14 acepta cable de alimentación de CA, suministrado por el usuario, con la clavija específica para el país.
- Valor nominal de supresión de sobretensiones de 350 joules

### Destacado

- Corrige las caídas de voltaje y sobrevoltajes de 182V a 278V (230V)
- 8 tomacorrientes C13
- Los LEDs en el panel frontal indican estados de carga, voltaje y batería
- Agregue una tarjeta WEBCARDLX opcional con la versión más reciente de PADM20 para una administración remota mejorada
- Autonomía de 20 min a media carga; 8 min a plena carga

### El Paquete Incluye

- SMX1500SLT - UPS SmartPro Interactivo de Onda Sinusoidal de 230V 1.5kVA 900W
- Cable USB
- Cable DB9
- (2) Cables de Alimentación IEC-320 C13 a C14
- Manual del Propietario

**Confiable Respaldo por Batería**

- Soporta media carga hasta 20 min y hasta 8 min a plena carga.
- Baterías internas diseñadas para reemplazo Hot-Swap en el campo
- La capacidad de arranque en frío permite encender en modo de batería durante apagones

**Regulación Automática de Voltaje [AVR]**

- Mantiene la salida nominal seleccionable sin usar energía de la batería
- Corrige caídas de voltaje y sobrevoltajes de 174V ~ 266V (220V), 182V ~ 278V (230V) o 190V ~ 290V (240V)

**Filtrado de Ruidos en la Línea por EMI / RFI**

- Elimina la interferencia electromagnética y de radiofrecuencia que pueda interrumpir o dañar el funcionamiento del equipo

**Indicadores LED**

- Los LEDs en el panel frontal indican la alimentación de línea, regulación de voltaje, nivel de carga y estado de la batería

**Tarjetas de Administración de Red**

- Compatible con las opciones de tarjetas de administración de UPS de Tripp Lite WEBCARDLX, SNMPWEBCARD y RELAYIOCARD
- La tarjeta WEBCARDLX opcional (vendida por separado) con la versión más reciente del firmware del PowerAlert Device Manager [PADM20] proporciona capacidades mejoradas de administración remota
- PADM20 y el PowerAlert Element Manager [PAEM] forman una poderosa herramienta para ampliar las funciones de mantenimiento en grandes instalaciones, incluyendo revisiones de actualización de firmware y respaldo y restauración de configuraciones de dispositivos

**Puertos de Comunicación**

- Los puertos USB y Serial permiten apagar y guardar la información sin supervisión cuando se usa con el software PowerAlert de Tripp Lite, disponible para descarga GRATUITA de [www.tripplite.com/poweralert](http://www.tripplite.com/poweralert)

**Enchufes para Teléfono/Red**

- Protegen contra sobretensiones sobre líneas telefónicas / DSL o red Ethernet

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332124555
Tipo de UPS	Interactivo
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
Corriente especificada de entrada (Carga Máxima)	4.1A (220V), 3.9A (230V), 3.8 (240V)
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	220V CA; 230V CA; 240V CA

Tipo de conexión de entrada del UPS	Entrada C14
Descripción de la conexión de entrada del UPS	La conexión de entrada IEC320 C14 acepta diversos cables desmontables para adaptarse a los receptáculos de pared específicos de cada país o lugar.
<b>SALIDA</b>	
Capacidad de Salida (VA)	1500
Capacidad de Salida (kVA)	1.5
Capacidad de Salida (Watts)	900
Capacidad de Salida (kW)	0.9
Detalles del Voltaje Nominal	230V predeterminado (selección de voltaje mediante interruptores en el panel posterior)
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Detalles de Compatibilidad de Frecuencia	Selección automática de frecuencia
Regulación del Voltaje de Salida (Modo de Línea)	-9% / + 5%
Regulación del voltaje de salida (modo de batería)	+/- 5%
Cables de Corriente de Salida Incluidos	Incluye 2 cables de alimentación con salida C13 a C14
Forma de Onda de CA de Salida (Modo de CA)	Onda sinusoidal
Forma de onda de CA de salida (Modo en Batería)	Onda Sinusoidal Pura
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida Soportado(s)	220V; 230V; 240V
Tomacorrientes	(8) C13
Bancos de Carga Controlables Individualmente	No
<b>BATERÍA</b>	
Tipo de Batería	Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA]
Autonomía a Plena Carga (min)	8
Autonomía a Media Carga (min)	20
Autonomía Ampliable	No
Voltaje CD del sistema (VCD)	36
Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas)	Menos de 8 horas de 10% a 90% (típico, descarga a plena carga)
Acceso a la Batería	Puerta de acceso a la batería
Cartucho de Baterías Internas de Reemplazo para UPS	&nbsp;<a class="productLink" href="//tripplite.eaton.com/Cartucho-de-Baterías-de-Reemplazo-de-36VCD-para-UPS-SLT-Selectos-de-Tripp-Lite-RBC36-SLT">RBC36-SLT</a>&nbsp;
Descripción de reemplazo de batería	Baterías que se pueden cambiar en operación y reemplazables por el usuario
<b>REGULACIÓN DE VOLTAJE</b>	

Descripción de la regulación de voltaje	Regulación Automática de Voltaje (AVR) mantiene la operación con corriente de la línea con un rango de voltajes de entrada de 182 a 278 (230v), 190 a 290 (240v), 174 a 266 (220v)
Corrección de Sobrevoltaje	La reducción de voltaje del 12% se aplica cuando la entrada se encuentra entre 244V y 278V (230V), 254V y 290V (240V), 232V y 266V (220V); Las calibraciones de voltaje tienen $\pm 5\%$ de tolerancia
Corrección de Bajo Voltaje	La elevación de voltaje del 14% se aplica cuando la entrada es de 182V a 206V (230V), 190V a 216V (240V), 174V a 198V (220V); Las calibraciones de voltaje tienen $\pm 5\%$ de tolerancia
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Interruptores	Dos interruptores controlan el estado de apagado/encendido y la cancelación de alarma/auto-diagnóstico; los interruptores protegidos del panel posterior soportan la selección de voltaje nominal.
Operación para Cancelar la Alarma	La alarma de falla de la corriente eléctrica se puede silenciar utilizando el interruptor de cancelación de alarma
Alarma Acústica	La alarma sonora indica fallas del suministro eléctrico y las condiciones de sobrecarga
Indicadores LED	9 LEDs indican alimentación de línea, energía de la batería, AVR, sobrecarga y sustituir batería, el medidor de 3 LEDs muestra los niveles de carga y de carga de batería
<b>SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO</b>	
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS	350
Tiempo de respuesta de supresión de CA del UPS	Instantáneo
Supresión en la Línea de Datos del UPS	Protección de 1 línea telefónica / DSL (1 entrada / 1 salida); 10/100Base T Ethernet
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	Sí
<b>FÍSICAS</b>	
Factor de Forma Primario	Torre
Método de Enfriamiento	Ventilador
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Torre
Profundidad del UPS Primario (mm)	335
Altura del UPS Primario (mm)	259
Ancho del UPS Primario (mm)	173
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	18.50 x 10.00 x 13.50
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	46.99 x 25.40 x 34.29
Peso de Envío (lb)	47.30
Peso de Envío (kg)	21.45
Material del Gabinete del UPS	Acero
Dimensiones del Módulo de Potencia del UPS (Al x An x Pr / cm)	25.91 x 17.27 x 33.53
Dimensiones del Módulo de potencia del UPS (Al x An x Pr / pulgadas)	10.2 x 6.8 x 13.2

Peso del Módulo de Potencia del UPS (kg)	20.41
Peso del Módulo de potencia del UPS (lb)	45
Peso de la Unidad (lb)	43.5000
Peso de la Unidad (kg)	19.73
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	+32 °F a +104 °F / 0 °C a +40 °C.
Rango de Temperatura de Almacenamiento	+5 °F a +122 °F / -15 °C a +50 °C.
Humedad Relativa	0 a 95%, sin condensación.
Modo de CA BTU / Hr. (Plena carga)	145
Clasificación de eficiencia del modo de CA (100% de carga)	94%
Disipación térmica en modo batería (BTU/Hr) a carga completa	585
Ruido Audible	Ruido audible < 50 dBA a un metro del lado frontal
<b>COMUNICACIONES</b>	
Tarjetas de Administración de Red	&nbsp;<a class="productLink" href="//tripplite.eaton.com/Network-Card-Eaton-Tripp-Lite-Series-UPS-Systems~WEBCARDLXE">WEBCARDLXE</a>&nbsp;; &nbsp;<a class="productLink" href="//tripplite.eaton.com/Tarjeta-Programable-de-ES-por-Relevador~RELAYIOCARD">RELAYIOCARD</a>&nbsp;&nbsp;
Descripción del Puerto de Monitoreo de Red	Soporta el monitoreo detallado de las condiciones energéticas del UPS y del sitio
Software PowerAlert	Para monitoreo local mediante los puertos de comunicación del UPS incorporados, descargue el programa PowerAlert Local en <a href="http://www.tripplite.com/poweralert">http://www.tripplite.com/poweralert</a>
Cable de Comunicaciones	Cableado USB y DB9 incluido
Compatibilidad con WatchDog	Soporta la aplicación Watchdog, las opciones de reinicio mediante OS o por hardware para aplicaciones remotas
Descripción de Tarjeta de Administración de Red	Tarjeta para administración de red opcional
Interfaz de Comunicaciones	Serial DB9; Ranura para interfaz SNMP / Web; USB
<b>TIEMPO DE TRANSFERENCIA LÍNEA / BATERÍA</b>	
Tiempo de Transferencia	De 4 a 8 milisegundos
Transferencia de Bajo Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	174V (220V), 182V (230V) o 190V (240V); Las calibraciones de voltaje tienen ±5% de tolerancia
Transferencia de Alto Voltaje a Energía de Batería (Calibración)	266V (220V), 278V (230V) o 290V (240V); Las calibraciones de voltaje tienen ±5% de tolerancia
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Arranque en Frío (Arranque en Modo de Batería Durante una Falla del Suministro Eléctrico)	Soporta el funcionamiento con arranque en frío.



Powering Business Worldwide



Funciones del UPS de alta disponibilidad	Auto Probe Monitoring (requires WEBCARDLXE); Automatic Voltage Regulation (AVR); Baterías Hot-Swap; Remote management; Surge/noise protection
<b>APLICACIONES</b>	
Aplicaciones de UPS	Large Network; High-End Desktop/Small Network
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	GOST (Russia)
Product Compliance	RoHS; SASO (Arabia Saudita); CE (Europa); FCC Parte 15 Clase A (EE UU)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 2 años

1000 Eaton Boulevard  
 Cleveland, OH 44122  
 United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
 Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
 are the property of their respective owners.