

Unidad de Enfriamiento Portátil SmartRack para Rack de Servidor - 24,000 BTU, 208V / 240V, Tarjeta para Administración de Red

NÚMERO DE MODELO: SRCOOL24K



Sistema portátil de aire acondicionado para servidor con tarjeta para administración de red, autónoma, de 24,000 BTU perfecta para enfriamiento primario, complementario o de reserva en salas de servidores, centros de datos y otros ambientes con equipos sensibles al calor.

General

La unidad de aire acondicionado portátil SRCOOL24K SmartRack para rack de 24,000 BTU 208V / 240 V enfría, deshumedece y filtra el aire de su sala de servidores, centro de datos u otros ambientes con equipos sensibles al calor. La unidad compacta y portátil necesita tan solo 0.37 m² (4 pies cuadrados) de espacio de piso. Se diseñó para el enfriamiento principal, complementario o de reserva de equipos de TI para impedir que se apaguen o se averíen, y para evitar el tiempo muerto costoso provocado por el sobrecalentamiento o las temperaturas variables.

El SRCOOL24K autónomo proporciona 24.000 BTU/h (7 kW) de capacidad de enfriamiento con un chasis del ancho de un rack. Un evaporador incorporado expulsa la condensación a través del tubo de escape direccional, lo que elimina la necesidad de drenaje en el piso o un depósito para recolectar el agua. La unidad SRCOOL24K también elimina la humedad y filtra el aire, lo que proporciona una mejor calidad de aire que puede incrementar el rendimiento del equipo. El enfriamiento de acople corto eficiente reduce el consumo de energía y los costos de operación.

La instalación es rápida y fácil, y no requiere la construcción molesta o los enormes gastos que implica la contratación de un electricista, plomero o especialista en climatización. La unidad se desliza con las ruedas incorporadas duraderas hasta el lugar correspondiente. El enchufe NEMA L6-20P se conecta a un tomacorriente estándar de 20 A y 208/240 V. La SRCOOL24K arranca automáticamente después de fallas de energía y un temporizador incorporado soporta el apagado y arranque sin supervisión.

La tarjeta de gestión de redes SRCOOLNET2 incluida le permite monitorear la temperatura, recibir

Destacado

- 24.000 BTU/h (7 kW) de capacidad de enfriamiento en un tamaño de base de 0,60 m x 0,60 m (2 x 2 pies)
- El enchufe NEMA L6-20P se conecta a un tomacorriente estándar de 20 A y 208/240 V
- Direcciona el enfriamiento a través de rejillas o conductos ajustables
- Se reinicia automáticamente después de fallas del suministro eléctrico
- Soporta la gestión de redes a través de la SRCOOLNET2 preinstalada

El Paquete Incluye

- SRCOOL24K – Unidad de Enfriamiento Portátil SmartRack para Rack de Servidor - 24,000 BTU, 208V / 240V, Tarjeta para Administración de Red
- (2) Conductos de escape en color gris
- (2) Conductos de enfriamiento negros
- (2) Adaptadores para conductos de escape
- (2) Paneles de escape ajustables
- (4) Tornillos autorroscantes
- Adaptador del conducto de enfriamiento doble
- Inserto de rejillas de ventilación (preinstalado)
- (2) Tapones de drenaje (preinstalados)

alertas, revisar registros, automatizar la operación y controlar configuraciones desde cualquier ubicación a través de SNMP, un navegador web, SSH o telnet. La SRCOOLNET2 incluye el sensor remoto ENVIROSENSE, que le permite monitorear la temperatura y la humedad hasta 3.7 m [12 pies] de distancia de la SRCOOL24K.

Características

Poder de enfriamiento portátil de gran capacidad

- Produce 24.000 BTU/h (7 kW) de capacidad de enfriamiento en un chasis portátil del tamaño del rack
- Evita paros, fallas y mal funcionamiento del equipo causados por fluctuaciones de temperatura y sobrecalentamiento
- Filtra y elimina la humedad del aire para optimizar el rendimiento del equipo
- Utiliza un refrigerante R410A que no daña el medio ambiente y cumple con las normas internacionales
- El enfriamiento de acople corto eficiente reduce el consumo de energía y los costos de operación

Operación conveniente

- Las rejillas de ventilación ajustables soportan aplicaciones de enfriamiento de áreas
- Los ductos de salida dobles flexibles dirigen el aire frío hacia donde se necesita, como un gabinete sobrecalentado o un punto caliente de un equipo
- Soporta apagado y arranque sin supervisión, incluyendo reinicios automáticos después de fallas de energía
- Panel de control fácil de leer con pantalla digital y LED de diagnóstico para gestión local
- La función de bloqueo del sistema desactiva todos los otros botones para evitar que se activen por error

Monitoreo de redes avanzado

- El accesorio SRCOOLNET2 incluido permite el monitoreo remoto de temperaturas, alertas, registros y control de configuraciones desde cualquier lugar a través de SNMP, un navegador web, SSH o telnet
- El sensor remoto ENVIROSENSE monitorea la temperatura y la humedad hasta a 3,65 m (12 pies) de distancia

Instalación sencilla

- Rueda hasta su lugar con las ruedas incorporadas
- Cabe en una sección de 0,6 m x 0,6 m (2 x 2 pies) de piso
- El cable de alimentación de 2 m (6,5 pies) con enchufe NEMA L6-20P se conecta a un tomacorriente de CA estándar de 20 A y 208/240 V.
- No se requiere ningún condensador externo, tubería refrigerante ni mantenimiento profesional.
- El evaporador incorporado elimina la condensación a través del tubo de escape, sin necesidad de usar un drenaje de piso o un depósito para recolectar el agua.
- El juego de escape elimina el aire caliente de la sala a través del falso techo, ventana o conducto de retorno
- Incluye todas las piezas requeridas para la instalación

- Sensor ambiental
ENVIROSENSE
- Cable de configuración SNMP
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332184856
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	208V CA; 240V CA
Consumo Eléctrico	2560 watts máx.
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA L6-20P
Frecuencia de Entrada	60 Hz
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	6.56
Longitud del Cable de Alimentación (m)	2.00
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Panel Frontal	Panel de control sensible al tacto con múltiples indicadores LED y lectura numérica de temperatura
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	46.50 x 25.20 x 29.20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	118.11 x 64.01 x 74.17
Peso de Envío (lb)	223.00
Peso de Envío (kg)	101.15
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	38,2 x 20,5 x 21,7
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	97.03 x 52.07 x 55.12
Peso de la Unidad (lb)	175.37
Peso de la Unidad (kg)	79.55
Material de Construcción	ABS
Color	Negro
Factores de forma soportados	Torre
AMBIENTALES	
Capacidad de Enfriamiento	24,000 BTU / 7 kW
FUNCIONES ESPECIALES	

Deshumidificador	56,8 L/h
Tipo de Compresor	Giratorio
Refrigerante	R410a (no daña el medio ambiente; no afecta la capa de ozono)
Cantidad de Refrigerante	1,30 kg (42,33 oz.)
Flujo de Aire	Evaporador = 634 CFM / Condensador = 640 CFM
Amperaje Nominal	13,5 A
Nivel Acústico (Ruido)	65 dB
Longitud del Tubo para Suministro de Aire	180 cm (71 pulgadas)
Longitud del Tubo de Descarga de Aire	300 cm (118 pulgadas)
Diámetro del tubo de Descarga de Aire	13,11 cm (5,16 pulgadas)
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para UL484; CSA, RoHS; NOM
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 1 año