

# Adaptador Vertical USB-C a VGA (M/H) - USB 3.1, Gen 1, Thunderbolt 3, 1920 x 1200 (1080p), 5 Gbps, Negro

NÚMERO DE MODELO: U444-000-VGA



El convertidor USB Type C a VGA conecta un monitor VGA al puerto USB C o Thunderbolt 3 de su tableta, teléfono, MacBook, Chromebook o Ultrabook.

## Características

**El Adaptador USB Type-C a VGA se Conecta al Puerto USB-C o Thunderbolt 3 de su Laptop o Tableta** Este adaptador USB Type-C a VGA conecta un monitor VGA al puerto USB Type-C o Thunderbolt 3 en su computadora, tableta, laptop, notebook, MacBook, Chromebook, Ultrabook o smartphone. Es un conector ideal para tareas múltiples, presentaciones en ferias comerciales y conferencias, edición de documentos, jugar videojuegos en línea y ver películas en una pantalla más grande. Ahorra dinero al permitirle usar su pantalla VGA existente en vez de comprar un nuevo monitor.

**Es compatible con USB Type-C DisplayPort Modo Alternativo para Convertir Señales de Video** Al conectar el enchufe USB Type-C a un dispositivo fuente que admita USB DisplayPort Modo Alternativo, puede obtener video de 1080p para un monitor, televisor o proyector VGA sin la molestia de instalar controladores de software especiales.

**Transmite Video 1080p Nítido a una Pantalla VGA** Para enviar video de alta definición a un televisor, proyector o monitor VGA, conecte el puerto VGA a la pantalla con un cable VGA (como la Serie P500 de Tripp Lite, vendidos por separado). El puerto VGA soporta resoluciones de video HD hasta 1920 x 1200 1080p a 60 Hz

**El Moldeado Vertical Evita el Bloqueo de los Puertos Adyacentes** La orientación vertical de la entrada USB Type-C resulta en un adaptador más estilizado que maximiza el espacio alrededor de los puertos del dispositivo y evita que se bloqueen. A diferencia de los cables USB tradicionales que se conectan únicamente en una dirección, el conector macho USB Type-C reversible se enchufa en un puerto USB Type-C o Thunderbolt 3 en cualquier dirección para una conexión sin problemas en cada ocasión.

**Listo para su Uso, de Modo que lo Puede Conectar y Usar de Inmediato** El adaptador USB Type-C a VGA para conectar y usar está diseñado específicamente para usarse con la MacBook, Google Chromebook Pixel y otras laptops, tabletas y dispositivos equipados con un puerto USB Type-C o Thunderbolt 3. No requiere de software, controladores o alimentación externa. El moldeado de una pieza del tamaño de la palma cabe en su bolsillo, portafolios o maletín de laptop para conectar pantallas VGA en cualquier lugar.

## Destacado

- La orientación vertical de la clavija USB Type-C evita que se bloqueen los puertos adyacentes
- Convierte señales de video de fuentes compatibles con USB Type-C DisplayPort de Modo Alternativo
- Ofrece calidad de imagen HD a resoluciones de hasta 1920 x 1200 (1080p) a 60 Hz
- La clavija USB Type-C reversible se conecta en cualquier dirección para su uso inmediato sin complicaciones
- Operación de conectar y usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

## Aplicaciones

- Conecte su laptop a un monitor VGA en una sala de conferencias para una presentación de video
- Agregue un monitor secundario a la MacBook, Chromebook o laptop en su oficina o espacio de trabajo en casa
- Vea video o juegos en línea desde su computadora en una pantalla VGA más grande

## Requisitos del Sistema

- Dispositivo fuente con puerto USB Type-C o Thunderbolt 3 que soporta USB DisplayPort Modo Alternativo
- Dispositivo de visualización con entrada VGA

## El Paquete Incluye

- U444-000-VGA - Adaptador Vertical de USB-C a VGA, M/H, Negro
- Manual del propietario

## Especificaciones

| <b>GENERALIDADES</b>                          |   |
|---|---|
| Código UPC                                    | 037332238115  |
| Tipo de Producto                              | Adaptador USB C a VGA                                       |
| Tecnología                                    | VGA / SVGA  |
| <b>VIDEO</b>                                  |   |
| Entrada de Video                              | USB C (MALE)  |
| Salida de Video                               | VGA   |
| Número de Monitores Soportados                | 1   |
| Puertos de Video                              | VGA   |
| Resoluciones Soportadas                       | Soporta una salida VGA de hasta 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz |
| Resoluciones Soportadas                       | 1920x1200   |
| Máxima Resolución de Video Soportada          | 1920 x 1200 (1080p) @ 60 Hz                                 |
| Soporte HDR                                   | No  |
| Soporta Video 3D                              | No  |
| <b>AUDIO</b>                                  |   |
| Especificación de Audio                       | Estéreo   |
| <b>ENTRADA</b>                                |   |
| Alimentado por el Bus                         | Sí  |
| Longitud del Producto (pulgadas)              | 2.53  |
| Longitud del Producto (cm)                    | 6.5   |
| <b>POTENCIA</b>                               |   |
| Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB | No  |
| <b>CONEXIONES</b>                             |   |
| Lado A - Conector 1                           | USB C (MALE)  |
| Lado B - Conector 1                           | HD15 (HEMBRA)   |
| Enchapado del Contacto                        | Oro   |
| <b>FÍSICAS</b>                                |   |
| Color   | Negro   |
| Material de Construcción                      | PBT, ABS  |
| Número de Pantallas                           | 1   |



Powering Business Worldwide



|  |  |
|--|--|
| Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas) | 0.560 x 0.080 x 2.530                                |
| Tipo de Empaque de Unidad                          | Bolsa de Polipropileno                               |
| Peso de la Unidad (lb)                             | 0.020  |
| Peso de la Unidad (kg)                             | 0.01   |
| <b>AMBIENTALES</b>                                 |  |
| Rango de Temperatura de Operación                  | 0 °C ~ 40 °C [32 °F ~ 104 °F]                        |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento             | -15 °C ~ 50 °C [5 °F ~ 122 °F]                       |
| Humedad Relativa                                   | 0% ~ 85% de HR, Sin Condensación                     |
| <b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>            |  |
| Especificación USB                                 | USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps) |
| Controlador Requerido                              | No   |
| <b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>                 |  |
| Product Compliance                                 | RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)              |
| <b>GARANTÍA y SOPORTE</b>                          |  |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de 3 años.                         |

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.