

Il est important que le PC hôte autorise un accès administrateur lors de la première connexion de la station d'accueil afin de permettre l'installation automatique du pilote. Si cela n'est pas possible, veuillez consulter la page Web du produit sur www.tripplite.com pour télécharger les pilotes manuellement.

Station d'accueil USB-C - HDMI 4K, VGA, USB 3.x (5 Gbit/s), hub USB-A/C, Gigabit Ethernet, fentes pour cartes mémoire, charge PD 100 W

NUMÉRO DE MODÈLE : U442-DOCK3-B



La station d'accueil USB-C ajoute des ports HDMI, VGA, USB, de recharge (PD) et autres à votre Chromebook, votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable sous Windows.

Fonctionnalités

Mini-station d'accueil transformant votre appareil USB-C ou Thunderbolt 3 en poste de travail multiport Cette station d'accueil USB-C avec chargement PD étend le potentiel du port USB-C ou Thunderbolt 3 de votre Chromebook ou de votre ordinateur portable Windows. Elle est idéale pour transmettre de l'audio numérique et de la vidéo 4K vers un grand écran, ajouter une clé USB ou tout autre périphérique USB, alimenter et charger un appareil mobile compatible avec une charge PD aux spécifications 3.0 et se connecter au réseau Gigabit Ethernet, le tout simultanément. Veuillez noter : l'U442-DOCK3-B est incompatible avec le MacBook OS Big Sur 11.X.X 2019 d'Apple.

Prend en charge le mode alternatif USB-C DisplayPort pour transmettre des signaux audio et vidéo En branchant le câble USB-C intégré à un appareil source compatible avec le mode alternatif USB DisplayPort, vous pouvez diffuser une vidéo 4K et de l'audio numérique vers un écran, un téléviseur ou un projecteur compatible sans devoir installer de logiciel spécial.

Transmet une vidéo 4K et un son numérique d'une clarté cristalline à un moniteur HDMI Pour envoyer de l'audio numérique et de la vidéo Ultra-haute définition vers un téléviseur, un projecteur ou un moniteur HDMI compatible 4K, connectez le port correspondant à l'écran à l'aide d'un câble HDMI (vendu séparément). Le port HDMI prend en charge des résolutions vidéo Ultra HD jusqu'à 3840 x 2160 (4K x 2K) à 30 Hz. Le port VGA prend en charge des résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1200, y compris 1080p, à 60 Hz. Un seul moniteur peut être connecté à la fois. Un écran DVI peut être connecté au port HDMI à l'aide d'un adaptateur HDMI vers DVI (vendu séparément).

Les ports USB connectent les claviers, les clés USB et autres périphériques Les deux ports de concentrateur USB-A et le port de données USB-C unique acceptent les périphériques USB, tels que les clés USB, les souris, les claviers et les imprimantes, et partagent une alimentation maximale de 10 W (5 V 2 A). Ils prennent en charge des débits rapides de transfert de données USB 3.2 Gen 1 jusqu'à 5 Gbits/s et sont rétrocompatibles avec les appareils USB 2.0 et USB 1.1. Un port USB-A prend également en charge une alimentation 5 V 1,5 A (7,5 W) dédiée à la recharge rapide de votre appareil mobile. Remarque : l'hôte doit prendre en charge USB OTG (On-the-Go)

Points principaux

- Convertit les signaux vidéo provenant de sources prenant en charge le mode USB-C DisplayPort Alt
- Prend en charge des résolutions vidéo UltraHD jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz pour offrir des vidéos HDMI d'une netteté exceptionnelle
- Rejoint un réseau Gigabit Ethernet câblé lorsqu'aucune connexion Wi-Fi n'est disponible
- Prend en charge une sortie d'alimentation 20 V 5 A (100 W) pour recharger rapidement l'appareil hôte
- Les ports de carte USB-A, USB-C et de carte mémoire permettent la connexion de clés USB et autres périphériques

Applications

- Diffusez des vidéos depuis votre ordinateur portable ou de bureau sur un écran HDMI, VGA, tel qu'un téléviseur HD ou un projecteur
- Accédez à un réseau Ethernet filaire dans un emplacement sans accès Wi-Fi ou à accès peu fiable
- Téléchargez des données de votre ordinateur portable ou téléchargez des données par Ethernet à des vitesses de 10/100/1000 Mbit/s
- Transférez des données vers et depuis une clé USB, une carte mémoire Micro SD ou SD/MMC
- Chargez votre ordinateur bloc-notes ou portable en connectant son chargeur mural au port de recharge USB-C PD
- Branchez un micro/casque USB pour enregistrer un podcast ou écouter de la musique

Configurations minimales du système

- Ordinateur portable/de bureau source doté d'un port USB-C ou Thunderbolt 3 prenant en charge le mode alternatif USB DisplayPort
- Dispositif d'affichage avec entrée VGA, HDMI ou DVI*

*Adaptateur nécessaire (vendu séparément)

Le port de charge PD charge l'ordinateur portable, la tablette ou tout autre appareil connecté Le port USB-C prend également en charge la recharge aux spécifications 3.0 de la distribution d'alimentation (PD) des appareils connectés compatibles avec la recharge PD, tels que les Chromebooks, Kindles, iPads et smartphones Android. Connectez la prise murale CA de l'appareil au port USB-C PD, qui supporte une puissance d'entrée jusqu'à 20 V 5 A (100 W). Ce port, comme mentionné ci-dessus, peut également être utilisé pour le transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s. Remarque : le port USB-C PD ne prend pas en charge Quick Charge (QC).

Donne accès à un réseau Gigabit Ethernet filaire Le port RJ45 permet d'accéder à un réseau Gigabit Ethernet lorsque le Wi-Fi n'est pas disponible ou lorsqu'une connexion filaire est plus rapide. Connectez-le à l'aide d'un câble (vendu séparément) et profitez d'un véritable débit Ethernet à 10/100/1000 Mbit/s pour transférer rapidement les données.

Permet un accès à la mémoire externe Les emplacements pour cartes mémoire prennent en charge les cartes Micro SD et SD/MMC pour le transfert de données vers et depuis votre ordinateur, ordinateur portable ou tablette connecté. Un seul emplacement pour carte mémoire peut être utilisé à la fois.

Le câble USB-C intégré se branche dans les deux sens Contrairement aux câbles USB classiques qui se fixent dans un sens, le connecteur mâle réversible USB-C se branche à un port USB-C ou Thunderbolt 3 dans les deux sens pour une connexion instantanée à chaque fois. Le câble intégré se range sous l'unité compacte pour un transport sûr, dans une poche, une mallette ou une sacoche pour ordinateur portable.

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage La station d'accueil plug-and-Play USB-C pour ordinateurs portables, Chromebooks et autres appareils sous Windows ne nécessite aucun logiciel ou alimentation externe. Les pilotes s'installeront automatiquement lors de la première connexion de la station d'accueil (remarque : l'ordinateur hôte doit disposer de droits d'administration, sinon les pilotes risquent de ne pas s'installer correctement). Cet appareil compact se range facilement dans une poche, une mallette ou une sacoche pour ordinateur portable, afin de pouvoir se connecter en déplacement.

Inclut dans l'emballage

- Station d'accueil USB-C U442-DOCK3-B, noir
- Manuel d'utilisation

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332213495
Type de produit	Station d'accueil
Compatibilité des périphériques	Amazon Kindle; Chromebook; Computer; DVR; Laptop; Moniteur/HDTV; Téléphone; Printer; Projecteur; Tablette; Watch
Technologie	Cat5/5e; Cat6; HDMI; USB 3.x; VGA/SVGA
Pays/Région	Mondial
Connecteur hôte	USB C (MALE)
VIDÉO	
Entrée vidéo	USB C (MALE)
Sortie vidéo	HD15 (FEMELLE); HDMI (FEMELLE)
Nombre de moniteurs pris en charge	1
Ports vidéo	HDMI (FEMELLE); HD15 (FEMELLE)
Détails des ports vidéo	HDMI 1.4; HDCP 1.4
Résolutions prises en charge	HDMI : 4K, 30 Hz (3840 x 2160) VGA : 1920 x 1200, 60 Hz
Résolutions prises en charge	1280 x 720 (720p); 1920 x 1080 (1080p); 3840 x 2160 (4K)

Résolution vidéo max. prise en charge	HDMI : 3840 X 2160 (4K x 2K) à 30 Hz ; VGA : 1920 x 1200 (1080P) à 60 Hz
Câblage recommandé	<u>Câbles HDMI 4K série P568</u> <u>Câbles VGA 1080P série P502</u>
Mode étendu	Oui
Informations sur le mode étendu	Étendez l'écran de votre ordinateur vers un seul écran HDMI ou VGA connecté avec les résolutions suivantes :HDMI : 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 HzVGA : 1920 x 1200 (1080p) à 60 HzRemarque : l'U442-DOCK3-B n'est pas capable d'étendre un bureau sur deux écrans connectés. La connexion de deux écrans à la fois aura pour conséquence que les deux écrans reproduiront la même image.
Mode miroir	Oui
Informations sur le mode miroir	Transmettez du contenu vidéo en miroir à un écran HDMI ou VGA connecté avec les résolutions suivantes :HDMI : 3840 x 2160 (4K x 2K) @ 30 HzVGA : 1920 x 1200 (1080p) à 60 HzHDMI + VGA (double sortie) : 1080p sur les deux écrans
Profondeur de couleurs max. prise en charge	36 bits Deep Color (Couleur profonde)
Prise en charge HDR	Non
Prise en charge vidéo 3D	Oui
Sous-échantillonnage de la chrominance	4:2:0; 4:2:2; 4:4:4
Prise en charge d'EDID	Oui
Transmission du signal	Unidirectionnel
Mode alternatif DisplayPort	Oui
Prise en charge de DSC	Non
DONNÉES	
Ports de données	(1) USB C (FEMALE); (2) USB A (FEMELLE)
Détails des ports de données	(1) USB-C - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); (2) USB-A - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
RÉSEAU	
Ports réseau	RJ45 (FEMELLE)
Détails des ports réseau	10 Mbps; 100 Mbps (Fast Ethernet); 1 Gbps (Gigabit)
STOCKAGE	
Emplacements pour carte	SD (FEMELLE); MICRO SD (FEMELLE)
Détails des emplacements pour carte	Prend en charge SD 3.0 / SDHC / SDXC (jusqu'à 128 Go)Les emplacements pour carte mémoire (SD et MicroSD) ne peuvent pas être utilisés simultanément
Entrée	
Alimenté par bus	Oui
Longueur du produit (po)	9.4
Longueur du produit (cm)	23.88
Longueur du produit (pi)	0.78
Longueur du produit (m)	0.24

Batterie	
Chargement de la batterie (Port 5 V/1,5 A)	Oui
POWER	
Consommation énergétique (Watts)	5.00
Prise en charge de charge d'alimentation électrique USB	Oui
Spécifications de charge d'alimentation électrique USB	3.0
Connexions	
Nombre de ports	9
Ports	1
Détail des ports	Connectez-vous à un réseau Gigabit Ethernet câblé (10/100/1000 Mbit/s) via le port RJ45 de la station d'accueil.
Connecteurs de station d'accueil	Données USB-C, USB-A 3.0, USB-A 3.0 BC 1.2, MICRO SD, SD, HDMI, VGA, RJ45, chargement USB-C PD
Côté A - Connecteur 1	USB C (MALE)
Côté B - Connecteur 1	HDMI (FEMELLE)
Côté B - Connecteur 2	HD15 (FEMELLE)
Côté B - Connecteur 3	RJ45 (FEMELLE)
Côté B - Connecteur 4	(2) USB C (FEMALE)
Côté B - Connecteur 5	MICRO SD (FEMELLE); SD (FEMELLE)
Côté B - Connecteur 6	(2) USB A (FEMELLE)
Plaquage du connecteur	Nickel
Type de connecteur	Droit
Interface Utilisateur, Alarmes et Contrôles	
Indicateurs LED	Vert (alimentation) et orange (activité)
CHARGEMENT	
Number of Charging Ports	4
Charge totale (watts)	100
Type de port de recharge	(2) USB A (FEMELLE); (2) USB C (FEMALE)
Ports de charge	USB-C : 100 W (20 V 5 A) Power Delivery (PD 3.0); USB-A : 5 V 1,5 A (7,5 W)
Détails sur les ports de recharge	(1) Le port de charge USB-C PD 3.0 prend en charge le chargement du dispositif hôte jusqu'à 100 W (20 V/5 A), y compris la permutation rapide des rôles.(1) Le port USB-A prend en charge la recharge rapide de 7,5 W (5 V/1,5 A) des appareils mobiles.(1) Le port USB-A prend en charge 4,5 W (5 V/0,9 A)Les ports USB partagent une sortie de chargement total maximale de 12 W (5 V/2,4 A)
Ports de charge / ampères	1.5A; 5A
Appareils compatibles	Chromebook; Ordinateur portable; Portable Speaker; Smartphone; Tablette

Physiques	
Couleur	Noir
Matériau de fabrication	ABS
Couleur de la gaine de câble	Noir
Couleur du connecteur	Noir
Matériau de la gaine de câble	PVC
Classe de la gaine du câble	VW-1
Diamètre extérieur du câble (OD)	8.4mm
Longueur de câble (ft.)	0.36
Longueur du câble (m)	0.11
Longueur du câble (pi)	4.29
Longueur du câble (cm)	10.9
Nombre total de ports	9
Dimensions d'expédition (hlp / po)	0.79 x 5.51 x 3.35
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	2.01 x 14.00 x 8.51
Poids d'expédition (livres)	0.26
Poids d'expédition (kg)	0.12
Dimensions de l'unité (hlp / po)	0.550 x 4.800 x 2.800
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	1.4 x 12.2 x 7.0
Dimensions de l'appareil (hlp / mm)	14 x 122 x 70
Type de conditionnement de l'unité	Boîtier
Poids de l'unité (livres)	0.20
Poids de l'unité (kg)	0.09
Ecologique	
Plage de température de fonctionnement	0 à 45 °C (32 à 113 °F)
Plage de température de stockage	-10 à 70 °C (14 à 158 °F)
BTU	17,1 BTU/h
Plage d'humidité de fonctionnement	10 à 85 % HR, sans condensation
Plage d'humidité de stockage	5 à 90 % HR, sans condensation
Puissance fournie au(x) périphérique(s) connecté(s)	USB-A : 5 V/0,9 A (4,5 W), USB A : 5 V/1,5 A (7,5 W), USB-C PD : 20 V/5 A (100 W)
Communication	
Compatibilité réseau	1 Gbps (Gigabit)
Compatible EDID	Oui



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Normes IEEE prises en charge	802.3; 802.3u; 802.3az; 802.3x
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Ports hub USB	Oui
Nombre de ports hub USB	3
Caractéristiques USB	USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbit/s); USB 3.1 Gen 1 (jusqu'à 5 Gbit/s); USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps)
Taux de transfert de données	5 Gbit/s
Câble intégré/amovible	Oui
Prise en charge du MST	Oui
Support multi-résolution	Non
Prise en charge de la vitesse du réseau	10 Mbps; 100 Mbps (Fast Ethernet); 1 Gbps (Gigabit)
Prise en charge d'Ethernet	Oui
Prise en charge UASP	Non
Prise en charge Auto MDIX	Non
Prise en charge Full Duplex	Non
Prise en charge mode suspension	Non
Prise en charge réveil à distance	Non
Spécifications de la carte SD	SD; Micro SD
Caractéristiques HDCP	1.4
Pilote requis	Oui
Catégorie de câble conseillée	Câbles Cat6 24 AWG série N201
Gestion des câbles intégrée	Oui
NORMES et CONFORMITÉ	
Option compatible TAA	N
Certifications du produit	EN 55032; ICES (Canada); NOM (Mexico)
Product Compliance	CE (Europe); FCC (États-Unis); REACH; RoHS3; UKCA
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 3 ans

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.