


Console de commutateur KVM à montage en rack 1U 16 ports NetDirector avec écran LCD de 19 pouces, clavier français

NUMÉRO DE MODÈLE : **B020-U16-19-KF**



Contrôle jusqu'à 16 serveurs ou ordinateurs à partir d'un clavier français, souris et moniteur logés dans 1U d'espace rack.

Fonctionnalités

Connectez 16 ordinateurs ou serveurs à un seul moniteur, souris et clavier français

Ce commutateur KVM à montage en rack NetDirector® vous permet d'accéder, de contrôler, de démarrer et de redémarrer jusqu'à 16 ordinateurs ou serveurs en même temps. Les 16 appareils partagent un écran LCD intégré de 48,2 centimètres (19 pouces), un pavé tactile, une souris et un clavier français à 105 touches, ce qui vous permet de contrôler les appareils depuis la pièce voisine, la porte d'à côté ou un autre continent.

Connectez jusqu'à 264 ordinateurs à une console d'origine

Vous pouvez également connecter en série jusqu'à 31 commutateurs KVM B020-U16-19-KF, permettant un accès centralisé à 264 ordinateurs à l'aide d'un seul moniteur, clavier français et souris.

Le passage d'un ordinateur à l'autre est rapide et facile

Utilisez les boutons poussoirs du panneau avant, les commandes par raccourci clavier ou l'affichage à l'écran (OSD) multilingue avec interface textuelle pour passer rapidement et facilement d'un ordinateur à l'autre. Vous pouvez utiliser le mode de recherche automatique pour rechercher automatiquement tous les ordinateurs connectés à des intervalles de cinq secondes. L'ajout et le retrait d'ordinateurs peuvent être effectués sans mettre hors tension le commutateur KVM enfichable à chaud.

Les câbles sont inclus pour une installation rapide et simple

Le B020-U16-19-KF prend en charge les connexions PS/2 et USB à l'aide d'un kit de câbles combo série P778. Huit kits sont inclus avec le B020-U16-19-KF. La compatibilité étant basée sur des normes matérielles communes plutôt que sur des dépendances logicielles système, presque toutes les plateformes peuvent être prises en charge. Connectez plusieurs versions de plateformes multiples dans n'importe quelle combinaison, y compris les systèmes d'exploitation Windows et Linux. Le firmware peut être mis à niveau à l'aide du câble fourni pour garantir que le logiciel reste à jour.

Les ports USB vous permettent de partager des périphériques entre ordinateurs

Les ports USB intégrés vous permettent de partager des périphériques USB-A, tels qu'une clé USB ou un lecteur de cartes, entre tous les ordinateurs connectés.

Transmet la vidéo haute définition

Le B020-U16-19-KF prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 1 280 x 1 024 (à 75 Hz) sur le

Points principaux

- Contrôle jusqu'à 16 serveurs ou ordinateurs
- Possibilité de connecter en série jusqu'à 31 commutateurs KVM pour contrôler 264 ordinateurs à partir d'une seule console
- Les ports USB externes vous permettent de partager des appareils USB entre les ordinateurs connectés
- La commutation aisée entre les 16 ports simplifie les tâches informatiques et améliore votre application
- Les 2 niveaux de sécurité par mot de passe (administrateur et utilisateur) vous permettent de déléguer un accès approprié

Configurations minimales du système

- Tous les principaux systèmes d'exploitation
- Tous les principaux navigateurs web
- Port HD15
- Ports clavier/souris USB ou PS/2

Inclut dans l'emballage

- Commutateur KVM 1U à 16 ports B020-U16-19-KF
- Kits de câbles KVM combo USB/PS2 P778-006 (8)
- Kit de câbles de console externe combo USB/PS2
- Fil de mise à la terre
- Câble de mise à niveau du firmware RJ11 vers DB9
- Cordon d'alimentation C13 vers C14
- Matériel de montage en rack
- Guide de démarrage rapide

moniteur intégré de 48,2 centimètres (19 pouces) et 2 048 x 1 536 (à 60 Hz) sur un écran externe.
L'émulation DDC permet d'ajuster automatiquement les paramètres vidéo de chaque ordinateur connecté afin d'obtenir une sortie optimale sur l'écran LCD.

Les multiples niveaux de sécurité par mot de passe protège vos données

Le B020-U16-19-KF renforce la sécurité en limitant l'accès à un administrateur et à un maximum de quatre utilisateurs locaux. Deux niveaux de protection par mot de passe (administrateur et utilisateur) permettent d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux serveurs connectés.

Conçu pour un montage pratique avec le matériel inclus

Le boîtier en acier robuste est livré avec le matériel de montage pour une installation 1U dans un rack EIA standard de 48,2 centimètres (19 pouces) d'une profondeur de 66 à 97 centimètres (26 à 38 pouces). L'écran LCD se rabat lorsqu'il n'est pas utilisé et la console se verrouille en place pour éviter de glisser hors du rack. Le cordon d'alimentation détachable C13-C14 de 1,8 mètres (six pieds) raccorde le commutateur KVM à une source d'alimentation CA.

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332284204
Console	Oui
CPU max.	16
Technologie	PS/2; VGA/SVGA
VIDÉO	
Nombre de moniteurs pris en charge	1
Résolutions prises en charge	1 280 x 1 024 à 60 Hz sur le moniteur intégré de 19 pouces et jusqu'à 2 048 x 1 536 à 60 Hz (externe)
Résolution vidéo max. prise en charge	1 280 x 1 024 à 60 Hz sur le moniteur intégré de 48,2 centimètres (19 pouces) et jusqu'à 2 048 x 1 536 à 60 Hz (externe)
Nombre max. de ports (chaîne complète)	128
Mode étendu	Non
Mode miroir	Non
Prise en charge HDR	Non
Prise en charge vidéo 3D	Non
Entrée	
Fiche(s) d'adaptateur d'alimentation CA	IEC-320-C14
Caractéristiques de l'entrée de l'adaptateur d'alimentation CA (V / Hz / A)	250 V / 50/60 Hz / 10 A
Longueur du cordon de l'adaptateur d'alimentation CA (pi.)	6
Longueur du cordon de l'adaptateur d'alimentation CA (m)	1.8

Tension(s) d'entrée nominale(s) prise(s) en charge	100 V CA; 110 V CA; 115 V CA; 120 V CA; 127 V CA; 140 V CA; 200 V CA; 208 V CA; 220 V CA; 230 V CA; 240 V CA
Service électrique recommandé	100-250 V
Entrée maximale Ampères	1.0
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Input Current	120 V (0,8 A) / 230 V (0,4 A)
Prise d'alimentation électrique	IEC-320-C14
Redondance - Double entrée d'alimentation	Non
Alimenté par bus	Non
Sortie	
Compatibilité avec fréquences	50 / 60 Hz
Connexions	
Nombre de ports	16
Ports ordinateur/serveur	SPHD-18 (VGA, PS/2, USB)
Port connexion en guirlande	Oui
Port de mise à niveau du firmware	Oui
Connexions pour PC/serveur	PS/2; USB; VGA
Côté A - Connecteur 1	(16) HD18 (FEMALE)
Côté B - Connecteur 1	HD18 (MALE)
Côté B - Connecteur 2	(1) DB25 (MÂLE)
Côté B - Connecteur 3	(2) USB A (FEMELLE)
Côté B - Connecteur 4	(1) RJ11 (FEMELLE)
Interface souris et clavier d'ordinateur	PS/2; USB
Interface d'écran d'ordinateur	VGA
Interface souris et clavier de console	PS/2
Interface d'écran de console	VGA
Interface Utilisateur, Alarmes et Contrôles	
Indicateurs LED	VOYANTS DES PORTS : En ligne : 16x (orange) Identifiant de port : 1x 2 chiffres, 7 segments (jaune) Identifiant de station : 1x 2 chiffres, 7 segments (jaune) Alimentation : 1x (vert foncé) Verrouillage : 1x Verr. Num. (vert) 1x Verr. Maj. (vert) 1x Arrêt défil. (vert)
Physiques	
Couleur	Noir
Matériau de fabrication	Métal ; plastique
Couleur de la gaine de câble	Noir

Couleur du logement	Noir
Moniteur LCD (cm)	48.26
Moniteur LCD (po)	19
Nombre total de ports	16
Montage en rack	Oui
Dimensions d'expédition (hlp / po)	5.11 x 26.18 x 32.67
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	13.00 x 66.50 x 82.98
Poids d'expédition (livres)	42.50
Poids d'expédition (kg)	19.28
Dimensions de l'unité (hlp / po)	1.728 x 18.890 x 27.000
Dimensions de l'appareil (hlp / cm)	4.45 x 43.18 x 68.58
Type de conditionnement de l'unité	Boîtier
Poids de l'unité (livres)	31.3
Poids de l'unité (kg)	14.20
Unités de rack	1
Ecologique	
Plage de température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Plage de température de stockage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité relative	0 à 85 % HR, sans condensation
Température de fonctionnement	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
BTU	26,9 BTU à 120 V CA /27,9 BTU à 220 V CA
Communication	
Touche de raccourci	Oui
Contrôle des ports	Boutons-poussoirs, touches de raccourci, OSD
Accès IP distant	Non
Compatible EDID	Non
Prise en charge extension IR à distance	Non
PORT EXPANSION	
Connectable en guirlande ou en cascade	Connection en série
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Caractéristiques USB	USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbit/s)
Sécurisé (certifié NIAP)	Non



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Nombre d'utilisateurs	1
Balayage automatique (O, N)	Oui
Commandes à l'écran (OSD)	Non
Sélection du port	Touche de raccourci; OSD; Bouton-poussoir
Pilote requis	Non
Durée du balayage automatique	DÉFINI PAR L'UTILISATEUR (1 À 255)
REMOTE ACCESS	
Port pour modem	Non
NORMES et CONFORMITÉ	
Certifications du produit	CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 (Canada); IEC 62368-1; UL 62368-1
Product Compliance	CE (Europe); FCC Partie 15 Classe A (États-Unis); FCC Partie 15 Classe B (États-Unis); RoHS; UKCA
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 3 ans

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.