

Câble robuste de synchronisation/charge USB-A vers Lightning, certifié MFi - M/M, USB 2.0, 1,83 m (6 pi)

NUMÉRO DE MODÈLE : **M100-006-HD**



Le câble Lightning robuste recharge et synchronise votre iPhone, iPad ou iPod de dernière génération à l'aide du port USB de votre ordinateur.

Fonctionnalités

Le câble de chargement/synchronisation USB haute résistance M100-006-HD connecte votre iPhone, iPad ou iPod de dernière génération au port USB-A d'un ordinateur ou d'un chargeur mural USB, afin que vous puissiez recharger votre appareil Apple et transférer des données. La prise Lightning réversible à 8 broches se branche dans les deux directions pour assurer une connexion facile et rapide à chaque fois. Construit en fibre aramide à l'épreuve des balles pour renforcer les conducteurs à l'intérieur du câble, ce câble Lightning robuste dispose d'une protection améliorée pour résister à l'utilisation la plus exigeante. La double gaine en nylon tressé et le manchon anti-traction procurent une force et une flexibilité supplémentaires permettant de résister aux contraintes et aux abus liés à l'utilisation fréquente. Le câble Lightning robuste de 1,8 m (6 pi) est certifié MFi pour une utilisation avec la dernière génération d'appareils iPhone, iPad et iPod.

Points principaux

- Fabriqué en fibre aramide résistante à l'usure, ce câble résiste à une utilisation exigeante et fréquente
- Se connecte à un port USB-A d'un ordinateur ou d'un chargeur mural
- Certifié MFi pour une large compatibilité avec votre iPhone, iPad ou iPod Apple
- Le tressage en nylon maintient des performances optimales et une longue durée de vie
- La prise Lightning réversible se connecte dans les deux sens

Applications

- Rechargez et synchronisez votre iPhone, iPad ou iPod Apple à l'aide du port USB-A de votre ordinateur ou d'un chargeur mural jusqu'à 1,83 m
- Transférez des photos et d'autres fichiers importants entre un disque dur externe et votre appareil Apple

Configurations minimales du système

- PC, ordinateur portable ou chargeur avec port USB
- Les appareils iPhone, iPad et iPod les plus récents

Inclut dans l'emballage

- Câble USB haute résistance de synchronisation/chargement M100-006-HD avec connecteur Lightning, 1,83 m (6 pi)

Caractéristiques

APERÇU	
Code UPC	037332207319
Technologie	Lightning; USB 2.0 (Haute vitesse)
Type de câble	Passif
Entrée	
Entrée maximale Ampères	2

POWER	
Prise en charge de charge d'alimentation électrique USB	Non
Connexions	
Côté A - Connecteur 1	USB A (MÂLE)
Côté B - Connecteur 1	LIGHTNING (MÂLE)
Plaquage du connecteur	Nickel
Plaquage des contacts	Or
Type de connecteur	Droit
CHARGEMENT	
Charge totale (watts)	12
Physiques	
Matériau de fabrication	TPE, PVC, nylon, fibre aramide
Couleur de la gaine de câble	Noir; Blanc
Matériau de la gaine de câble	TPE
Classe de la gaine du câble	VW-1
Diamètre extérieur du câble (OD)	4.2mm
Wire Gauge (AWG)	28/21
Longueur de câble (ft.)	6
Longueur du câble (m)	1.83
Longueur du câble (pi)	72
Dimensions d'expédition (hlp / po)	0.91 x 2.40 x 5.40
Dimensions d'expédition (hlp / cm)	2.31 x 6.10 x 13.72
Poids d'expédition (livres)	0.20
Poids d'expédition (kg)	0.09
Type de conditionnement de l'unité	Boîtier
Ecologique	
Plage de température de fonctionnement	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Plage de température de stockage	-20 à 80 °C (-4 à 176 °F)
Plage d'humidité de fonctionnement	HR 0 à 90 % sans condensation
Plage d'humidité de stockage	HR 0 à 90 % sans condensation
Puissance fournie au(x) périphérique(s) connecté(s)	12W (5V/2.4A)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

FEATURES & SPECIFICATIONS	
Caractéristiques USB	USB 2.0 (jusqu'à 480 Mbit/s)
Taux de transfert de données	480 Mbps
Fiche coudée	Non
NORMES et CONFORMITÉ	
Certifications du produit	MFi
Product Compliance	RoHS; REACH; UKCA
GARANTIE ET ASSISTANCE	
Période de garantie du produit (Mondiale)	Garantie limitée de 2 ans

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2026 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.