

MODELOS:

SRCOOLDXRW12, SRCOOLDXRW25


Unidades de Aire Acondicionado de Precisión SmartRack® en Hilera

FRONT VIEW

- A** Pantalla Táctil
- B** Descarga Lateral de Aire

CONEXIONES DE TUBERÍA

- C** Alimentación Eléctrica Principal
- D** Entrada Eléctrica de la Unidad Exterior
- E** Entrada de Cableado de Señal
- F** Tubería de Gas
- G** Tubería de Líquido
- H** Puerto de Accesorio y de Acceso al Cable de Red
- I** Tubería de Drenaje de Agua



VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR

- Enfriamiento robusto en un tamaño de base ahorrador de espacio para su centro de datos, sala de TI u otra ubicación de borde
- Hasta 88,000 BTU de potencia de enfriamiento
- Ruedas incorporadas para fácil expansión o movimiento según cambie la necesidad de enfriamiento de TI
- Tarjeta Interfaz de red WEBCARDLX preinstalada permite acceso remoto 24/7

TRIPP-LITE
by **EATON**


Especificaciones

Modelos	SRCOOLDXRW12	SRCOOLDXRW25
El modelo Incluye	Enfriador En Hileras + Condensador Externo	Enfriador En Hileras + Condensador Externo
Capacidad de enfriamiento especificada	12.8kW [43,686 BTU/hr]	25.8kW [88,033 BTU]
Potencia de Entrada	208V, 3-Phase	208V, 3-Phase
Mín. Capacidad de Corriente (Amperes) del Circuito (MCA)	19A	33A
Máximo Protección contra Sobrecorriente (MOP)	25A	50A
Frecuencia	60 Hz	60 Hz
Tipo de Refrigerante	R410A	R410A
Cable de Alimentación de Entrada (Fases)	8 AWG 10 mm ² (0.02 pulg ²)	8 AWG 10 mm ² (0.02 pulg ²)
Cable de Entrada (Neutral y Tierra)	8 AWG 10 mm ² (0.02 pulg ²)	8 AWG 10 mm ² (0.02 pulg ²)
Apriete de Fijación de Cable	1.5~1.8 N •m	1.5~1.8 N •m
Altura de la Unidad	2000 mm [78.7"]; 42U	2000 mm [78.7"]; 42U
Profundidad de la Unidad	1100 mm [43.3"]	1100 mm [43.3"]
Ancho de la Unidad	300 mm [11.8"]	300 mm [11.8"]
Peso de la Unidad	180 kg (397 lb.)	198 kg (437 lb.)
Peso de la Unidad en Caja	215 kg [474 lb.]	233 kg [514 lb.]
Unidades de Condensador Externo		
Potencia de Entrada, Suministrada por la Unidad Interna	208V, 1-Phase	208V, 3-Phase
Cable de Alimentación de Entrada (Fases)	16 AWG 1.5 mm ² [0.002 pulg ²]	16 AWG 1.5 mm ² [0.002 pulg ²]
Cable de Alimentación de Entrada (Neutro)	16 AWG 1.5 mm ² [0.002 pulg ²]	(Sin Línea Neutra)
Apriete de Fijación de Cable	0.6~0.8 N •m	Terminal: 0.6~0.8 N •m Breaker: 3.5~4 N •m
Altura de la Unidad	1239 mm [48.78 in.]	723 mm [28.46 in.]
Profundidad de la Unidad	16.74 mm [425.1 in.]	997 mm [39.25 in.]
Ancho de la Unidad	800 mm [31.5 in.]	1407 mm [55.39 in.]
Altura de la Pata	N/A (Pedestal Vertical)	452 mm [17.80 in.]
Peso de la Unidad	62 kg [136.6 lb.]	87 kg [191.8 lb.]
Peso de la Unidad en Caja	78 kg [172 lb.]	120 kg [265 lb.]

Modelos:

**SRCOOLDXRW12/
SRCOOLDXRW25**


TRIPP•LITE
by **EAT•N**



Modelos:
SRCOOLDXRW12/
SRCOOLDXRW25

TRIPP·LITE
 by **EAT·N**

Unidad exterior para SRCOOLDXRW12




Dimensiones: [mm] PULGADAS

Modelos:
**SRCOOLDXRW12/
SRCOOLDXRW25**

TRIPP·LITE
by **EAT·N**

Unidad exterior para SRCOOLDXRW25




Dimensiones: [mm] PULGADAS

Modelos:
**SRCOOLDXRW12/
SRCOOLDXRW25**

TRIPP·LITE
by **EAT·N**

Requisitos de Espacio (Unidades Interiores)





Dimensiones: [mm] PULGADAS

Modelos:
**SRCOOLDXRW12/
SRCOOLDXRW25**

TRIPP-LITE
by **EAT•N**

Requisitos de Espacio, Unidades Exteriores




Modelos:
**SRCOOLDXRW12/
SRCOOLDXRW25**

TRIPP·LITE
by **EAT·N**


Dimensiones: [mm] PULGADAS

Panel Eléctrico

SRCOOLDXRW12




Panel de la Unidad Interior




Panel de la Unidad Exterior/Condensador

La potencia para el condensador es suministrada por la unidad interior. Para conexiones electricas adicionales consulte la normatividad local.

SRCOOLDXRW25



Panel de la Unidad Interior




Panel de la Unidad Exterior/ Condensador

La potencia para el condensador es suministrada por la unidad interior. Para conexiones electricas adicionales consulte la normatividad local.


Modelos:
**SRCOOLDXRW12/
SRCOOLDXRW25**

TRIPP-LITE
by **EAT•N**

Configuración de Colocación



Instalación saliente:
Para configuración de descarga de aire lateral



Instalación a ras:
Para configuración de descarga de aire frontal

Modelos:

**SRCOOLDXRW12/
SRCOOLDXRW25**

TRIPP·LITE
by **EAT·N**

1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
773.869.1234
tripplite.com

Tenemos una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso previo.
Las fotos e ilustraciones pueden diferir ligeramente del producto real.

Acerca de Tripp Lite by Eaton

Tripp Lite se unió a la familia Eaton en marzo de 2021. Por mucho tiempo, Eaton ha sido una marca de prestigio en administración de energía y energía de respaldo. La adquisición de Tripp Lite transforma la infraestructura distribuida de TI de Eaton y las capacidades de conectividad de los equipos. Al combinar nuestras fortalezas de producto y personal especializado, podemos ofrecer soluciones integrales e innovadoras para aplicaciones críticas de energía e infraestructura digital, respaldadas por calidad, servicio y soporte en el que puede confiar. Más información en tripplite.com/byEaton.