

Eaton Tripp Lite Series Cloud-Connected UPS Systems

Advanced User's Guide – SMART-TNC/TXC Series



SMART750LCDTNC (AG-07A2)
SMART1000LCDTNC (AG-07A4)
SMART1500LCDTXC (AG-07A3)

Safety Instructions

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This manual contains important instructions **that should be followed during the installation and maintenance of the UPS and batteries.**

FCC Notice:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate RF energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Suppliers Declaration of Conformity

Unique Identifier: EATON, SMART750LCDTNC (AG-07A2), SMART1000LCDTNC (AG-07A4), SMART1500LCDTXC (AG-07A3)

Responsible Party:

EATON
10000 Woodward Ave
Woodridge, IL 60517 USA
773-869-1111
tripplite.eaton.com

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Innovation, Science and Economic Development Canada Notice

This Class B digital device apparatus complies with Canadian ICES-003.

©Copyright 2024 Eaton, Raleigh, NC, USA. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any way without the express written approval of Eaton.

Special Symbols

The following are examples of symbols used on the product to alert you to important information:



Danger: Dangerous voltage levels are present within the UPS. The UPS has an internal power source (the battery). Consequently, the power outlets may be energized even if the UPS is disconnected from the AC power source.



Important instructions that must always be followed.

CAUTION: Batteries present a risk of energy or electric shock or burn from high short circuit currents. Observe proper precautions. Batteries may contain HIGH VOLTAGE and CORROSIVE, TOXIC, and EXPLOSIVE substances. Do not dispose of batteries in a fire, as they may explode.



This symbol indicates that you should not discard the UPS or the UPS batteries in the trash. This product contains sealed, lead-acid batteries and must be disposed of properly. For more information, contact your local recycling/reuse or hazardous waste center.



This symbol indicates that you should not discard waste electrical or electronic equipment (WEEE) in the trash. For proper disposal, contact your local recycling/reuse or hazardous waste center for more information.

Battery Warning Instructions

- Risk of electric shock. All repairs and service should be performed by **AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL ONLY**. There are **NO USER-SERVICEABLE PARTS** inside the UPS. The battery circuit is not isolated from AC Mains Input.
- Remove watches, rings, and other metal objects from the hands.
- Wear rubber gloves and boots.
- Use tools with insulated handles.
- The battery supplied with the system contains small amounts of toxic materials. To avoid accidents, observe the following directives:
 - Servicing of batteries should be performed or supervised by personnel knowledgeable about batteries and the required precautions.
 - When replacing batteries, replace them with the same type and number of batteries or battery packs.
 - Do not dispose of the batteries in a fire. The batteries may explode.
 - Batteries constitute a danger (electrical shock and burning). The short-circuit current may be very high. The internal battery voltage is a non-isolated 12–24VDC, sealed, lead-acid, 6–cell battery.
- Precautions must be taken for all handling. A battery can present a risk of electric shock and high short circuit current. The following precautions should be observed when working on batteries:
 - Do not lay tools or metal parts on top of batteries.
 - Disconnect the charging source prior to connecting or disconnecting battery terminals.
 - Remove battery grounds during installation and maintenance to reduce the likelihood of shock.
 - Determine if the battery is inadvertently grounded. If inadvertently grounded, remove the source from the ground. Contact with any part of a grounded battery can result in electrical shock. The likelihood of such shock can be reduced if such grounds are removed during installation and maintenance (applicable to equipment and remote battery supplies not having a grounded supply circuit).

- Certain models support an External Battery for longer run times. External Battery connection is to be performed by qualified service personnel knowledgeable about batteries and the required precautions. The battery circuit is not isolated from AC input, and hazardous voltage may exist between battery terminals and the ground. The external battery connector must be secured. See external battery installation manual 934A8C for complete installation details.

Product Safety

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance can void the user's authority to operate the equipment.
- To connect the UPS, the instructions and operations described in the manual must be followed in the indicated order.
- Check that the indications on the rating plate correspond to your AC-powered system and to the actual electrical consumption of all the equipment to be connected to the system.
- This uninterruptible power supply has a pre-installed battery and is ready for use.
- The plug on the UPS is considered to be the AC mains disconnect. The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Never install the system near liquids or in an excessively damp environment. This equipment should only be used in a dry, indoor environment.
- During the installation of this equipment, the sum of the leakage currents of the UPS and the connected loads should not exceed 3.5 mA.
- This unit is intended for installation in a controlled environment (temperature-controlled, indoor area free of conductive contaminants). Avoid installing the UPS in locations with standing or running water or excessive humidity.
- Connection to any type of receptacle other than a two-pole, three-wire grounded receptacle may result in shock hazards and violate local electrical codes.
- Ensure that the system is free of contaminants, the surrounding area is free of debris, and there are no foreign substances within the system.
- In the event of an emergency, press the "OFF" button and disconnect the power cord from the AC power supply to properly disable the UPS.
- Never block the cooling vents of the system.
- Do not allow any liquids to enter the UPS. Do not place beverages or any other liquid-containing vessels on or near the unit.
- Never expose the system to direct sunlight or to a heat source.
- Store the system in a dry place before installing, if storage is required.
- Do not plug the UPS input into its own output.
- Do not attach a power strip or surge suppressor to the UPS.
- Do not attach non-computer-related items, such as medical equipment, life-support equipment, microwave ovens, or vacuum cleaners, to a UPS.
- Unplug the UPS prior to cleaning, and do not use liquid or spray detergent.
- To reduce the risk of overheating the UPS, do not cover the unit's cooling vents and avoid exposing the UPS to direct sunlight or installing the unit near heat-emitting appliances such as space heaters or furnaces.

Table of Contents

1 Introduction	1
1.1 Overview	1
1.2 Package Contents	1
1.3 Dimensions	2
1.4 Physical Features	3
2 Installation and Operation	5
2.1 UPS Installation	5
2.2 Standard Mounting Installation	5
2.3 External Battery Installation	5
2.4 Turning the UPS On	7
2.5 Outlet Control	7
2.6 Turning the UPS Off	7
2.7 LED Indicators	7
2.8 LCD Operation	8
2.9 Display UPS/Power Conditions	9
2.10 Battery Power Mode LCD Data	10
2.11 Internal / External Battery Setting (SMART1500LCDTXC)	10
2.12 Enable/Disable Alarm	10
2.13 Self-Test	11
2.14 Error Messages	11
2.15 Critical Fault Screens	11
3 Communications	13
3.1 Communication Ports	13
3.2 Command Line Interface	13
4 Remote Monitoring Application	18
4.1 Welcome to the Eaton Remote Monitoring Application	18
4.2 User Enrollment and Activation	18
4.3 User Interface	28
4.4 Login Screen	28
4.5 Organizational Summary Screen	29
4.5.1 Organizational Hierarchy Menu	30
4.5.2 Tabs Menu	31
4.5.3 Help Menu	31
4.5.4 Settings Menu	32
4.5.5 User Menu	33
4.5.6 Timeline Tab	34
4.5.7 Groups Widget	36
4.5.8 Device Widget	36

Table of Contents

- 4.6 Managing Users 40
- 4.7 Creating a Group Within An Organization 42
- 4.8 Adding a Device 46
 - 4.8.1 Adding a Device with the Mobile Application 48
 - 4.8.2 NFC Configuration 50
- 4.9 Setting Alerts and Notifications..... 54
- 4.10 Setting Custom Notifications 55
- 5 UPS Maintenance and Troubleshooting..... 59**
 - 5.1 Battery Replacement..... 59
 - 5.2 Storage 61
 - 5.3 Recycling Used Equipment..... 61
 - 5.4 Troubleshooting 61
 - 5.5 Service and Support 62
- 6 Specification 63**
 - 6.1 Product Specifications 63

Chapter 1 Introduction

1.1 Overview

The Smart Tower line interactive UPS system provides reliable battery backup and AC power protection against blackouts, brownouts, over-voltages, surges, and line noise that can damage valuable electronics or destroy data. The Smart Tower battery backup is the ideal protection for your home office, media center or professional kiosk, security and small-business phone applications, computers, routers, printers, HDTVs, Blu-ray players, game consoles, ATMs, security systems, and digital signage equipment.

Backup support allows you to work through short power failures and gives you enough time to save files safely and shut down your system in case of a prolonged blackout. Backup time varies according to load, but the UPS should keep an energy-efficient desktop computer with a small LCD monitor powered for as long as 11 minutes. In Line Mode, incoming utility power keeps the replaceable internal battery fully charged, so backup power will always be available.

Various electromagnetic and radio sources in virtually every home and business can cause disruptive interference on the AC line. Known as electromagnetic interference (EMI) and radio frequency interference (RFI), this line noise is a common cause of performance problems. It can lead to incremental hardware damage, data corruption, and audio/video transmission problems. The UPS incorporates technology that filters out disruptive line noise so it won't affect your equipment.

The Eaton Tripp Lite Series Smart Tower line interactive cloud-connected UPS system utilizes the Eaton Remote Monitoring Application supported by Eaton's Brightlayer platform so that users can connect to their UPS anywhere. Receive alerts, control outlets, or shutdown devices – all from the touch of a mobile device or desktop computer.

Other key features include:

- Replaceable batteries.
- Compact housing with easy desktop installation.
- Auto-restart during AC recovery.
- Overload protection when operating on AC and Battery modes.
- Input voltage out-of-range protection.


1.2 Package Contents

Table 1. Package Contents

Contents
UPS
Quick start manual


1.3 Dimensions

Figure 1. SMART750LCDTNC/SMART1000LCDTNC/SMART1500LCDTXC Dimensions



1.4 Physical Features

Figure 2. SMART750LCDTNC (AG-07A2)/SMART1000LCDTNC (AG-07A4)



- ① Surge-only protected outlets
- ② Main surge and battery-protected outlet
- ③ Load one switched battery protected outlets
- ④ Load two switched battery protected outlets
- ⑤ USB-C configuration port
- ⑥ Ethernet port
- ⑦ Near Field Communication (NFC)
- ⑧ Input line cord
- ⑨ Circuit breaker
- ⑩ Test button
- ⑪ ON/OFF button
- ⑫ MUTE/Select button
- ⑬ Red status LED
- ⑭ Green status LED
- ⑮ LCD

Figure 3. SMART1500LCDTXC (AG-07A3)



- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| ① Surge-only protected outlets | ⑦ Near Field Communication (NFC) | ⑬ Red status LED |
| ② Main surge and battery-protected outlet | ⑧ Input line cord | ⑭ Green status LED |
| ③ Load one switched battery protected outlets | ⑨ Circuit breaker | ⑮ LCD |
| ④ Load two switched battery protected outlets | ⑩ Test button | ⑯ External battery retention bracket |
| ⑤ USB-C configuration port | ⑪ ON/OFF button | |
| ⑥ Ethernet port | ⑫ MUTE/Select button | |

Chapter 2 Installation and Operation

2.1 UPS Installation

The Eaton Tripp Lite Series Smart Tower UPS System can be easily installed in a temperature-controlled indoor environment free from contaminants.

Remove the UPS from its packaging and inspect it for damage that may have occurred during shipping. If any damage is discovered, re-pack the UPS and contact your **Local Distributor** or **Eaton Support**.

2.2 Standard Mounting Installation


The Tripp Lite Series Smart Tower UPS system, can be installed in the following standard mounting orientation.



NOTE

Do not install the unit on its sides. Keep a minimum of 150mm of free space in front and behind the UPS.

Figure 4. Standard Mounting



2.3 External Battery Installation

The Eaton Tripp Lite Series SMART1500LCDTXC system uses the BP24V15RT2U external battery module for extending the runtime of the UPS. The external battery connection is not isolated and is to be performed by qualified service personnel knowledgeable about batteries and the required precautions.

CAUTION

A small amount of arcing may occur when connecting an EBM to the UPS. This is normal and will not harm personnel. Insert the extended battery module cable into the UPS battery connector quickly and firmly. The UPS must be in Standby Mode prior to installing the extended battery module.


WARNING

If the external battery connector is not in use, the battery retention bracket must remain in place at all times.


To install the optional extended battery module for the UPS:

External Battery Installation

1. On the rear of the UPS, remove the external battery retention bracket that is covering the battery connector.



2. Plug the extended battery module cable into the UPS external battery connector.
3. Install the external battery cable retention bracket back onto the UPS and secure it with the two Phillips head screws.



4. Set the UPS for extended battery mode see [2.11 Internal / External Battery Setting \(SMART1500LCDTXC\)](#)

2.4 Turning the UPS On

For normal AC startup of the UPS, follow these steps:

1. Connect the UPS AC power cord to a properly grounded NEMA 5–15R wall outlet.



NOTE

Once the UPS is plugged into a wall outlet, the battery charger will engage as necessary, and the SURGE ONLY outlets will begin passing power.

2. Press the power button for one second to turn on the UPS. The UPS will beep, and the The red and green LED's turn on for about a second. After a second the red LED turns off and the green LED will start to blink according to the battery charge state. The charger will engage as necessary, and the BATTERY BACKUP outlets will begin passing line power.
3. Plug your load equipment into the outlets on the UPS. There are two sets of outlets on your UPS. The outlets marked SURGE ONLY do not provide battery backup power during power outages. Connect everyday desktop items like printers, scanners, and other accessories not requiring battery support to these outlets. The outlets marked BATTERY BACKUP offer UPS battery backup support during power failures. The main outlet group, load one and two switched outlets, can be controlled via the Eaton Remote Monitoring Application. Connect your vital computer equipment to these outlets.



NOTE

The Tripp Lite Series Smart Tower UPS system is designed to support electronic equipment only. You will overload the UPS if the total volt-amp (VA) ratings for all the equipment connected to the outlets exceeds the UPS output capacity. To find your equipment's VA ratings, look at its nameplate. If the equipment is listed in amps (A), multiply the number of amps by 120 to determine VA. For example $1A \times 120 = 120VA$. If you suspect you have overloaded the outlets, remove some equipment.

4. Register your UPS at tripplite.eaton.com.

2.5 Outlet Control

The Eaton Tripp Lite Series SMART1500LCDTXC system outlets can be switched on and off to control connected equipment remotely. The outlet control is located in the Device Summary Screen of the Eaton Remote Monitoring Application. (See [Figure 43](#)).

- **Main battery protected outlets-** controlled by the Device control option in the Remote Monitoring Application or by pressing the UPS ON/Off button.
- **Switched battery protected outlet Load one / Load two-** controlled by the *UPS output control* button in the Remote Monitoring Application or by pressing the UPS ON/Off button.

2.6 Turning the UPS Off

To turn off the UPS, hold the power button on the front panel for one second, indicating it is in Standby Mode. Unplug the UPS from the power source.



NOTE

If the UPS is not unplugged from the wall receptacle, it remains in Standby Mode, and the SURGE ONLY outlets will still pass line power.


2.7 LED Indicators

Eaton Tripp Lite Series Smart Tower UPS System indicates the UPS status through the UPS LED indicators on the front of the unit.

Table 2. LED Status Indicators

LED Indicator	LED Status	Reason
Green	Solid	Indicates the battery is fully charged
Green	Flashing	Indicates the battery is charging
Red	Solid	Indicates a unit fault

2.8 LCD Operation

The LCD screen displays a variety of UPS modes and operating conditions. To view the various screens, press the  button while the UPS is operating in on-line AC or battery power mode.

The LCD screen shown here is fully illuminated to identify all available icons and labels. This is for illustrative purposes only—there are no operating modes where the screen fully illuminates, except for a few seconds when the UPS is first plugged in.

Figure 5. LCD Screen Overview




Table 3. LCD Operating Mode Indicators

Operating Mode Indicators
① ON-Line Mode Icon - Indicates that AC power is present and the UPS is running from an input line power source.
② AVR buck & boost icons - Will selectively illuminate during line power mode to indicate Automatic Voltage Regulation (AVR) is engaged. “AVR” & “BUCK” indicates an overvoltage condition and output is reduced back to usable levels. “AVR” & “BOOST” indicates brownout/undervoltage conditions and output is boosted back to usable levels.
③ On battery icon - Indicates that the UPS is running in battery mode, due to power failure or severe input voltage fluctuation.
④ Replace Battery icon - Will illuminate to inform users that the UPS battery is weak and requires replacement.
⑤ Battery charge meter - Continuously reports battery charge level.

Table 3. LCD Operating Mode Indicators (Continued)

Operating Mode Indicators
⑥ 3-Digit display- Lights along with associated labeling and icons to report a variety of UPS and site power related conditions.
⑦ 3-Digit display prefixes- <ul style="list-style-type: none"> • INPUT lights to indicate the 3-digit display is reporting an input condition (input voltage, input frequency) • OUTPUT lights to indicate the 3-digit display is reporting an output condition (output voltage, output Hz, etc) • BATTERY lights to indicate the 3-digit display is reporting a battery related condition (battery voltage) • ESTIMATED RUNTIME lights to indicate that the 3-digit display is currently reporting estimated runtime in minutes
⑧ 3-Digit display suffix- Display labels will selectively illuminate to describe the unit of measurement the 3-digit display is currently reporting (V=volts, %=percent, A=amps, kW=kilowatts, Hz=frequency, Min=minutes).
⑨ Overload icon- Comes on to report that UPS supported outlets are overloaded.
⑩ Load level meter- Continuously reports load level on UPS supported outlets.
⑪ Test button- Plug the UPS into a wall outlet and press the POWER BUTTON for one second to turn it on. Press and hold the TEST button until the alarm tone beeps once; the UPS will switch to battery for ten seconds, then return to line mode.
⑫ Mute / Select button- Use this button to toggle power condition displays. This button can also be used to place the unit in silent mode (mute the beeper completely) or to temporarily mute an active alarm by pressing and holding until you hear an audible beep.

2.9 Display UPS/Power Conditions



The LCD screen offers 6 screens of UPS and site power information as the UPS is operating in on-line AC power mode. To advance to the next screen, press the  button. The screens are displayed in this order:

Figure 6. On-Line AC Power Mode LCD Data



2.10 Battery Power Mode LCD Data




The LCD screen offers 6 screens of UPS and site power information as the UPS is operating in battery power mode. When the UPS switches to BATTERY MODE, the UPS will automatically switch to report ESTIMATED RUNTIME. To advance to the next screen, press the  button. The screens are displayed in this order:

Figure 7. Battery Power Mode LCD Screens



2.11 Internal / External Battery Setting (SMART1500LCDTXC)

In Standby Mode press and hold the TEST button for 4 seconds to enable internal or external battery mode. When enabled the extended battery or internal battery option will flash for five seconds.






EB (External Battery)





IN (Internal Battery)

2.12 Enable/Disable Alarm



To enter silent mode, press and hold the button  until you hear an audible beep. The  icon will appear on the LCD screen to indicate the unit is in silent mode. To exit silent mode, press and hold the  button until you hear an audible beep. The icon will disappear from the LCD screen to indicate it's no longer in silent mode.

NOTE Silent mode can only be selected while the unit is in online mode. Silent mode will deactivate the beeper completely.

To temporarily mute the alarm while the unit is in battery mode, press and hold the  button until the  icon flashes on the LCD screen to indicate that the alarm has been temporarily muted.


NOTE The low battery alarm will still sound even if the battery alarm is temporarily muted.


2.13 Self-Test


Press and hold the  button to initiate the UPS self-test. The test will last approximately 10 seconds as the UPS switches to battery. Upon completion of the test, UPS will return to line mode. If test fails, the display will indicate the  icon and an alarm will sound. If this occurs, charge the batteries for 12 hours and repeat the self-test. If there is another failure, contact Tripp Lite for battery replacement options. Connected equipment can remain on during the test. Do not unplug your UPS; this will remove safe electrical grounding.

2.14 Error Messages

The UPS reports BATTERY REPLACEMENT and OVERLOAD STATUS using the  and the  icons.




In the event that the UPS battery requires replacement, the  icon will light. Replace the UPS battery to reset the replace-battery indicator.



If there is an overload, the  and % icons will light and the LCD screen will report the output load percentage.

Figure 8. Replace Battery LCD Screen



2.15 Critical Fault Screens

More severe fault conditions will result in the UPS shutting off power to the UPS-supported output receptacles. At this point, the LCD screen will report any one of 5 possible on-screen fault codes. Some faults, such as

output short circuit, overload and bad battery can be user-corrected by removing the short, reducing the load or replacing the battery. Some fault conditions involving the battery charger and output voltage may require repair or replacement in order to restore normal operation.

If a critical fault occurs, the LCD display will show the following error codes.

Figure 9. Critical Fault Screens



1. OUTPUT SHORT CIRCUIT, OUTPUT CUTOFF
 - To clear, disconnect the source of the output short circuit and restart the UPS.
2. OUTPUT OVERLOAD, OUTPUT CUTOFF
 - To clear, disconnect the source of the overload and restart the UPS.
3. BATTERY OVERCHARGE
 - Contact Tripp Lite for troubleshooting and repair options.
4. BAD AND SEVERELY DISCHARGED BATTERY
 - To clear, replace the UPS battery.
5. OUTPUT VOLTAGE HIGH IN BATTERY MODE
 - Contact Eaton support for troubleshooting and repair options.
6. LINE MODE OVER TEMPERATURE FAULT
 - Contact Eaton support for troubleshooting and repair options.

Chapter 3 Communications

3.1 Communication Ports

Ethernet Port

The Ethernet Port allows the UPS to be connected via a local network and managed using the Eaton Remote Monitoring Application. (See [4.1 Welcome to the Eaton Remote Monitoring Application](#)).

NFC Functionality

Further network settings may be configured in the Eaton Remote Monitoring Application and then transferred to the device by placing an app-enabled mobile device flush to the indicated NFC area on the UPS. [4.1 Welcome to the Eaton Remote Monitoring Application](#).

USB-C Port Functionality

The USB-C Port allows for local access to UPS Command Line Interface (CLI) for configuration and discovery of the local network settings and other features. (See [3.2 Command Line Interface](#)).

3.2 Command Line Interface

The Command Line Interface (CLI) is intended mainly for automated configuration of the network and time settings of the Eaton Tripp Lite Series UPS. It can also be used for troubleshooting and remote reboot/reset of the network interface in case the web user interface is not accessible.




Changing network parameters may cause the card to become unavailable remotely. If this happens it can only be reconfigured locally through USB-C configuration port.

To log into the command line interface:

1. Plug a cable into the USB port of the UPS and launch a terminal emulation program.

Figure 10. Terminal Emulation Program



2. Press "y" to continue onto the login screen and enter the device password.

Figure 11. Enter Password

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password:
```

3. Enter a User Command from [Table 4](#) and press the Enter button.
4. The information will be displayed on the screen.

Figure 12. Command Output

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password: *****
Welcome
Use Eaton_cmd for available commands.
-> about

Network Card Vendor Name: Eaton Corp.
Network Card Serial Number: 3402AV05506FA00672
Network Card Firmware Part Number: FW-3114
Network Card Firmware Version: 1.0.2
Device Serial Number: 3408AVLSM89E500004
Device Firmware Part Number: FW-2B23
Device Firmware Version: 0A
Device Profile ID: 2c389aea-edfe-ed11-907c-0022481cd9be
Device Profile Version: 21
NFC Version: 8003.11
CLI Version: 8002.28

->
```

Table 4. CLI Commands

User Command Name	Description	Sample Input/Output	Note
login	login to the shell	<password>	Only used for entering to shell It gets the current password as input
logout	logout of the shell	N/A	This command prompt you to login after logout
set_new_password	Set a new password	"Pa\$\$w0rd"	The default value is "password". New Password has following limits: <ol style="list-style-type: none"> 1. The length must be at least 8 and max 16 characters. 2. The string is alphanumeric case sensitive. 3. The new password must at least have one digit, one upper case, one lower case, and one special case characters. 4. The previous password is required to enter. 5. The new password must be entered twice.
set_ipv4_maskaddr	Set the subnet mask address	255.255.255.0	This value will initialize as "0.0.0.0" if the device is not connected to the internet. The default restore IP address is "192.168.1.254".
get_ipv4_maskaddr	Get the assigned subnet mask address	255.255.255.0	
set_ipv4_addr	Set the assigned IP address	192.168.0.133	
get_ipv4_addr	Get the assigned IP address	192.168.0.133	
set_ipv4_gateway	Set the IP gateway	192.168.0.1	
get_ipv4_gateway	Get the IP gateway	192.168.0.1	
get_ipv4_method	Get the IP method	IP Method set as static/DHCP.	The default value is DHCP.
set_ipv4_method_dhcp	Set DHCP IP	IP Method set as DHCP	
get_mac_addr	Get MAC Address	00:00:00:00:00:00	
get_proxy_addr	Get the assigned proxy address	PROXY Address is - proxy.apac.etn.com	
set_proxy_addr	Set the proxy address	Proxy address reconfigured successfully.	The length must be less than 20 characters
get_proxy_port	Get the port	PROXY port is - 8080	
set_proxy_port	Set the port	Proxy port number reconfigured successfully.	Any range between 0-65535

Table 4. CLI Commands (Continued)

User Command Name	Description	Sample Input/Output	Note
get_proxy_status	Get the status of proxy	PROXY is not enabled.	
set_proxy_disable	Disable proxy	PROXY is disabled.	
set_proxy_enable	Enable proxy	PROXY is enabled.	
set_proxy_username	Set the proxy username	<username>	Sets the username for proxy. The length of username must not exceed 21 characters.
set_proxy_password	Set the proxy password	<password>	Sets the username for proxy. The length of username must not exceed 21 characters.
get_proxy_username	Get the proxy username	PROXY username is <username>	
get_proxy_password	Get the proxy password	PROXY password is <password>	This will print out stars(*) only after commissioning
get_snmp_server1	Get the SNMP Server 1 IP address or Host Name	SNTP server 1 IP Address/Domain name: 129.6.15.28	
get_snmp_server2	Get the SNMP Server 2 IP address or Host Name	SNTP server 2 IP Address/Domain name: 132.163.96.1	
get_snmp_server3	Get the SNMP Server 3 IP address or Host Name	SNTP server 3 IP Address/Domain name: 132.163.97.1	
get_snmp_status	Get SNMP Server status	SNTP service enabled.	
get_snmp_service	Get SNMP Server connection	SNTP service connected to server 1.	
set_snmp_disable	Set SNMP Server disable	SNTP server disabled successfully.	
set_snmp_enable	Set SNMP Server enable	SNTP server enabled successfully.	
get_primary_dns	Get the primary dns	Primary DNS: 8.8.8.8	
get_secondary_dns	Get the secondary dns	Secondary DNS: 192.168.0.1	
get_time	Get the current time of system	Epoch Time from RTC (seconds) - 1692282558	Time since epoch
get_iot_connection_status	Get IOT connection status	IOT Connection is enabled.	
get_iot_connection	Get IOT DPS connection	IOT Connected.	
get_iot_connection_reason	Get IOT Connection status and reason.	IoT initial state.	
get_iot_dps_endpoint	Get IOT DPS endpoint.	IOT DPS endpoint - global.azure-devices-provisioning.net	

Table 4. CLI Commands (Continued)

User Command Name	Description	Sample Input/Output	Note
about	Print out versions and serial numbers	Network Card Serial Number Network Card Firmware Part Number: FW-3114 Network Card Firmware Version: 0.9.0 Device Serial Number: 3302AVLBC884A00019 Device Firmware Part Number: FW-2B13 Device Firmware Version: 02 Device Profile ID: 2c389aea-edfe-ed11-907c-0022481cd9be Device Profile Version: 16 NFC Version: 8003.6 CLI version: 8002.22	Network Card Serial number will be shown once it's set.
get_device_connection	Get the deviceID and ConnectionString	Device GUID/UUID - <device GUID/UUID> Device Connection String - <Connection String>	This will print out stars(*) for connection string only after commissioning
dump_json_formatted_logs	DEBUG: Dump JSON formatted logs		Output size might be bigger than 200 characters
clear_logs	Clear all logs from NV		
show_logs	Show all logs	Event Log is currently Empty!	Output size might be bigger than 200 characters
reboot_card	Reboot the card	N/A	Keep the last changes(if any) to the network settings(IPV4) and password intact. This command reboots the card to complete the network settings configuration.
factory_reset_card	Factory reset the card	N/A	Returns the network settings (IPV4) and password back to default values.

Chapter 4 Remote Monitoring Application

4.1 Welcome to the Eaton Remote Monitoring Application

The Eaton Tripp Lite Series cloud-connected UPS systems are managed by the Eaton Remote Monitoring Application supported by Eaton's Brightlayer platform so that users can connect to their UPS anywhere. Receive alerts, control outlets, or shutdown devices – all from the touch of a mobile device or desktop computer. Whether a user is setting up one or several units, commissioning has never been more straightforward. The Eaton Remote Monitoring Application can be downloaded from the Apple or Android app stores.

4.2 User Enrollment and Activation

1. Locate and scan the QR code on the left-hand side of the UPS cover or visit the direct link [Eaton Brightlayer Remote Monitoring Application](#) to launch the application in a web browser or to download it to a remote Device.

Figure 13. QR Code Location





Figure 14. Web Application Page




NOTE

Chrome, Firefox, Edge, and Safari are the supported internet browsers. Do not use Microsoft Internet Explorer.


2. Click the *Sign-Up* link on the login screen.
3. Please read and check the box agreeing to the EATON CORPORATION END USER LICENSE AGREEMENT FOR Brightlayer Software Suites Remote Monitoring. Then click *Next*.

Figure 15. Sign In Screen and End User License Agreement




4. Enter a valid email address to verify your account. A verification code will then be sent to your email account. Click Next. Click *Next*.
5. Enter the verification code and click *Next*.

Figure 16. Create an Account and Verify Code




6. Enter the account information to complete the account creation. Eaton recommends that the Two-factor Authentication option remain enabled to prevent unauthorized access to the account. When finished, click *Next*.
7. The new user account has now been created. Press the log-in button, and an email notification will be sent to activate the account.

Figure 17. Account Details




8. Click the *Activate Account* button provided in the email notification.

Figure 18. Email Activation Notification



9. Click on *Set up* to set up an account password.


Figure 19. Set Up Password Screen




10. Create a password that meets the requirements to log into the application. When finished, click *Next*.

Figure 20. Set Up Password

EATON




Set up password

 newuser1234@gmail.com


Password requirements:

- At least 8 characters
- A lowercase letter
- An uppercase letter
- A number
- No parts of your username
- Password can't be the same as your last 4 passwords

Enter password

***** 

Re-enter password

***** 

Next

[Return to authenticator list](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

11. Set up the authentication method that is available to access the account. Click *Setup*.
12. Enter a phone number and click *Receive a Code via SMS*.

Figure 21. Security Authentication Setup

EAT·N

Set up security methods

newuser1234@gmail.com

Security methods help protect your account by ensuring only you have access.

Set up optional

Google Authenticator
Enter a temporary code generated from the Google Authenticator app.
Used for access
[Set up](#)

Phone
Verify with a code sent to your phone
Used for access
[Set up](#)

[Continue](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

EAT·N

Set up phone authentication

newuser1234@gmail.com

Enter your phone number to receive a verification code via SMS.

Country

United States

Phone number

+1 *****

[Receive a code via SMS](#)


[Return to authenticator list](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

13. Enter the code received via SMS. Click *Verify*.
14. Click *Continue* once the code has been accepted.

Figure 22. Continue Setup



15. Click *Create a New Organization*.




NOTE

If joining an existing organization, contact the administrator to obtain the organizational code and “*Click Join and Existing Organization*”.

16. Enter the name of the new organization. Click *Create Organization*.

Figure 23. Create a New Organization



17. The new organization has been created, and the initial enrollment has been completed. Click *Finish*,

Figure 24. Organization Created Successfully






Figure 25. Organization Management Screen



4.3 User Interface


The Eaton Remote Monitoring Application includes a simple summary and detailed views of the connected devices. You can view it with a computer browser, such as Google Chrome™, or any mobile device.

NOTE  Occasionally clear the browser cache, click the reload button to refresh the Remote Monitoring app, or adjust your browser resolution settings. New features and updates will be released over time, and clearing the browser cache or adjusting the browser resolution settings corrects login or data visibility issues.

4.4 Login Screen

[Figure 26](#) shows the Eaton Remote Monitoring Application login screen viewed on an internet browser. From the login screen, the user can enter a new enrollment, reset the password, or log in to open the application's overview (home) screen.

Figure 26. Login Screen



4.5 Organizational Summary Screen

The Organizational Summary Screen displays information for all organizational groups and devices, providing easy-to-navigate paths to display information.

Figure 27. Organizational Summary Screen





Table 5. Organizational Summary Screen Sections

① Organizational Hierarchy Menu	⑤ User Menu
② Tabs Menu	⑥ Timeline Widget
③ Help Menu	⑦ Groups Widget
④ Settings Menu	⑧ Devices Widget

4.5.1 Organizational Hierarchy Menu


The Organizational Hierarchy Menu manages organizational hierarchy and Devices and allows users to switch between Organizations and Groups.

Figure 28. Organizational Hierarchy Menu



1. Hides or displays the Organizational Hierarchy.
2. Displays the Organizational Hierarchy function to manage Groups and Devices.

Figure 29. Organizational Hierarchy Menu Options



3. Switches between Organizations if more than one exists.
4. Displays the Organizational Hierarchy.

Selecting a Group in the Organizational Hierarchy Menu will display the Organizational Summary Screen see [Figure 27](#).

Selecting a Device in the Organizational Hierarchy Menu will display the Device Summary Screen, which provides essential information on the status of the UPS. See [Figure 43](#).

4.5.2 Tabs Menu

The Tabs Menu summarize all of the data for the selected Organization, Group, or Device, as selected in the Organizational Hierarchy Menu.

Figure 30. Tabs Menu



- **Summary Tab-** displays information for each Organization, Group, or Device as selected in the Organizational Hierarchy Menu.
- **Devices Tab-** when selected, the Device Management Screen displays all devices set up within an Organization and controls adding or editing those devices.
- **Timeline Tab-** provides an overall summary of events for a specific Organization or Group that can be exported into a .csv file.
- **Documents Tab-** displays Eaton’s Cloud-Connected User’s Guide and sales brochure files.

4.5.3 Help Menu

Help Menu- clicking on this menu will explain how to contact Eaton for help and the privacy policy.

Figure 31. Help Menu Location






Figure 32. Help Menu Information



4.5.4 Settings Menu

Settings Menu- provides access to all application user settings and configuration settings.

Figure 33. Settings Menu



- **Organizational Management Settings-** displays all of the settings available to manage an Organization (see [Figure 25](#)).
- **Group Management-** add, edit, move, or delete Groups within an Organization (see [4.7 Creating a Group Within An Organization](#)).
- **Notification Settings-** set and configure alarm, warning, and event notifications via email or text (SMS). Custom Notifications can also be set (see [Figure 60](#) and [Figure 61](#)).
- **User Management Settings-** allows administrators to invite other users or coworkers to enroll in the Eaton Remote Management Application either as users or as administrators. It also provides control over deleting, disabling, or enabling user accounts (see [4.6 Managing Users](#)).

4.5.5 User Menu

The User Menu can be accessed by clicking on the User avatar in the upper right-hand corner of the Main Organization Screen providing an option to view or edit profile settings or to log out of the application.

The first section of the user profile page includes general profile information, such as email, phone number, country, an option to enable multi-factor authentication, and a location to upload an image.

The second section is the role that the User holds within the Organization.

The third section displays customizable language, time zone, and date format options.

Figure 34. User Menu





Figure 35. User Profile Screen



4.5.6 Timeline Tab

The Timeline information section is a valuable tool that displays active or inactive alarms and events for the whole Organization. It provides a link to the specific event details and a crucial link to the Event Management screen. This screen is where you can export events into a .csv file, a feature that greatly aids in data analysis and reporting. This comprehensive feature helps keep track of all critical events and alarms and can be accessed via the Timeline navigation tab.

Figure 36. Timeline Widget




Figure 37. Event Details

Acm-UPS-001
Connection Restored

Description
Connectivity to the device has been restored.

Event Details		History	
Event Name	Connection Restored	Last Update Received	05/07/2024, 08:11:35
Severity	Informational	Time of Event	05/07/2024, 08:11:35

Device Details	
Name	Acm-UPS-001
Group	Acme Organization
Model	BC350RNC
Serial #	3403AV4BC884900002

Figure 38. Timeline Screen

All Groups
Acme Organization

Summary | Devices | **Timeline** | Documents

Search

Status	Date	Type	Device	Group
i	12:56 PM 05/08/2024	On Utility	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization
i	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization
!	12:56 PM 05/08/2024	On Battery	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED
!	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Not Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED
i	8:11 AM 05/07/2024	Connection Restored	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Organization

Items per page: 10 | 1-5 of 5

4.5.7 Groups Widget

The Groups Widget provides a view of Groups or Child Groups within an Organizational hierarchy and allows users to view all Groups within an Organization.

Figure 39. Groups Widget




Figure 40. View All Groups



4.5.8 Device Widget

Devices can be viewed and managed by selecting the options on the Main Application Page or utilizing the Organizational Hierarchy.

Viewing Devices Main Application Page

Click on any of the following areas to view a specific screen to view or manage a Device:

1. Navigates to the Device Management Screen, which lists the Devices associated with the Organization account and allows users to move, add, or delete Devices. (See [Figure 42](#)).
2. Navigates to the Device Summary Screen and allows users to display all the details for a specific Device. (See [Figure 43](#)).

Figure 41. Device Widget





Figure 42. Device Management



The Device Management Screen

The Device Summary Screen provides a real-time operational snapshot of all Organization specific Devices - Status, Device (Name, Serial Number), Type, Group, Alert, and its Details.

Figure 43. Device Summary Screen





Table 6. Device Summary Screen Areas

① Device Summary Screen Banner	⑤ UPS Output Control
② Tabs Menu	⑥ Timeline
③ Device Control	⑦ Device Properties
④ Device Details	⑧ Trends

1. **Device Summary Screen Banner**- changes colors, indicating the different UPS operational modes.

- Blue- Online Normal Mode.
- Orange- Online Warning
- Red- Online Alarm

Figure 44. Device Summary Screen Banner




2. **Tabs Menu:**

- Summary- displays the Device Summary Screen.
 - Timeline- provides an overall summary of events for the Device that can be exported into a .csv file.
 - Documents-displays the Eaton Cloud-Connected User's Guide and sales brochure files.
 - Settings- general settings that can be set on the UPS.
3. **Device control-** provides limited control over the Device, such as turning the Device ON/OFF/CYCLE, running a battery test.
4. **Device details-** displays an overview of the Device's operating status, trends, and properties.
5. **Device load control-** gives control over the output load segment(s) associated with the selected Device.
6. **Timeline-** displays active or inactive alarms and events that can be exported into a .csv format(see [Figure 68](#)) .
7. **Device Properties-**provides the ability to edit or view the Device information.
8. **Trends-** displays specific UPS performance data that can be customized and downloaded over a 31-day time interval.


4.6 Managing Users

The Users Management Screen allows the administrator or other users to add, invite, or remove inactive members from an Organization.

To access the User Management Screen, click on the Settings Menu then Users (Configure Users and Roles).



To add a User, click on the three dots to the right of the page, then select Add User.



Fill out the User information. Then select the Invite User button. An email will be sent to invite the new User to the Organization.



NOTE

The new Users will have to set up an account if they do not have one. See [User Enrollment and Activation](#).

Figure 45. Invite New User

Invite User to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required.

First Name New	Last Name User2
Email Address* newuser2@gmail.com	
Country Code ▼	Phone Number <small>A mobile number is required in order to receive SMS notifications.</small>
Select a Role* Viewer ▼	
Assign to Group(s)* Acme Test Child Group ✕	


Cancel
Invite And Add Another User
Invite User

To delete or Enable/Disable/or Delete a User select the User and then the three dots to bring up the management menu.

4.7 Creating a Group Within An Organization

1. Click on the *Add a Group* option on any one of the four areas on the summary screen.

Figure 46. Adding a Group



2. Enter in a name and then select the parent organization where the new Group will reside. Click *Next*.

Figure 47. Group Details

New Group

Group Details

Group Name*
Acme Test Organization
e.g. Location, Region, Division, etc. 22/24

Group Short Name
ATC
A short name can be used when displaying a breadcrumb or auto-naming a device. 3/6

Parent Group*
Acme Organization (Organization Root) ▼
This structure can also be edited from the main hierarchy page with a drag-and-drop function.

Cancel Add Group & Finish Next

3. Move any existing Groups to the newly created Group (if applicable).

Figure 48. Move Groups

New Group


Move Existing Groups & Devices to Acme Test Organization

Existing groups can be moved to this group. Moving groups will also move their children.

Back Add Group & Finish Next


4. Assign users to the newly created Group.

Figure 49. Select Users




5. Choose between the default image or upload a new photo to help identify the Group. Click *Add Group* when finished.

Figure 50. Display Preferences



- The newly created Group has now been created under the Acme Organization and can now be viewed on the application Organizational Hierarchy Screen.

Figure 51. New Group




4.8 Adding a Device

Adding a Device Manually

1. Power the UPS ON and verify it is in Online Mode.
2. Connect an Ethernet cable (not supplied) from an active network connection to the port on the UPS.
3. Click on the organization or the group to which the device will be added in the sidebar menu.
4. Click one of the three areas of the Group Screen or in the Device Management Screen (see [Figure 42](#)).

Figure 52. Add Device Options



5. Enter all of the required information about the device. Click *Save Device*.

Figure 53. Add Device

Add Device to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required when adding a Device.

Assign to Group(s)
Acme Test Child Group

Device Type*
UPS

Device Name*
Acme-UPS-001

11/32

GUID* GUID is located on the UPS QR code label

0/36

Tags

6 tags maximum

0/16

Description
Server Rack 1 Room 1


20/256

Cancel
Save & Add New Device
Save Device




NOTE

The GUID can be found on the QR code sticker on the UPS cover.



- The device will now show that it is attached to the group or organization.

Figure 54. Organization Summary Screen



4.8.1 Adding a Device with the Mobile Application

- Download the Remote Monitoring Application and create an account or log into your existing account.




NOTE


If the Remote Monitoring Application has already been downloaded on the device, the QR code will automatically take you to the add device screen within the Application. If it was not previously downloaded, scanning the QR code will redirect the user to the app store to download it and set up a user account.

- Power the UPS ON and verify it is in Online Mode.
- Connect an Ethernet cable (not supplied) from an active network connection to the port on the UPS.
- Navigate to the Organizational Summary screen and click on devices.
- Select the *Add Device* icon button.
- Select OK to allow camera access.

Figure 55. Adding a Device




- 7. Scan the QR code on the UPS cover.



8. Edit the Device Name, Tags, and Description. The Product ID, Serial Number, and GUID information will automatically populate. Click Save Device.

Figure 56. Device Information




9. Check the Organizational Summary Screen within the Application to ensure the Device was successfully added.

4.8.2 NFC Configuration

1. Power the UPS ON and verify it is in Online Mode.
2. Connect an Ethernet cable (not supplied) from an active network connection to the port on the UPS.
3. Scan the QR code label on the UPS with a smartphone or tablet device and create an account if needed.
4. Navigate to the Eaton Remote Monitoring Organizational Summary Screen.
5. Select the *Add Device* icon button

6. Click on Configure Device(s) with NFC.
7. Click on + Add New Configuration Profile.

Figure 57. Configure NFC



8. Enter in a Configuration Profile Name.
9. Select the IPv4 Method, DHCP (Automatic) or Static.


NOTE If the IPv4 method selected is Static then the subnet mask and default gateway address must be entered.

10. Set the Proxy IP address and the Proxy Port number.

NOTE An additional proxy user name and password may be required.

Adding a Device


11. Click Save Configuration Profile. The Profile is now saved and ready to scan.



12. Select a NFC profile.



13. Scan the QR code on label of the UPS to obtain the GUID.




- Align the phone with the NFC silk screen location on the UPS. A popup will appear if the configuration is updated. If there is a problem, an error popup will appear with the option to scan again.



NOTE

The NFC label location may vary depending on the UPS model.

Figure 58. UPS NFC Label Location Example



- The device is now updated with the configuration.

Figure 59. Application Update Success




4.9 Setting Alerts and Notifications

The Notifications page allows a user to set up individual preferences for receiving notifications of device events via email and SMS text messages.

Three categories of notifications can be enabled or disabled.

1. **Alarms**- Alarms, Incidents, Device Faults
2. **Warning Events**- Threshold Warnings, Device Warnings
3. **Device Events**- Status Changes, Informational Events


Figure 60. Preferences Notifications Screen



4.10 Setting Custom Notifications


1. Click on Custom Notifications in the top left corner of the page.
2. Click on the Add Custom Notification button at the bottom of the page or the three dots on the right hand side of the page to add a Custom Notification.

Figure 61. Add Custom Notification




3. Select the Group or Organization.

Figure 62. Select Groups




4. Select the Device Type.

Figure 63. Device Type



5. Choose the Device.

Figure 64. Select the Device



6. Select the specific event types for the notification.




 **NOTE** Enable the Advanced feature in the top left corner to set a custom notification delay.

Figure 65. Select Event Types



7. Select the User that will receive the notifications.


Figure 66. Add Users



Setting Custom Notifications

8. Give the Notification a name and enable email or text notifications. Click *Add Notification*.

Figure 67. Set Name of Notification



New Custom Notification

Select Notification Types

Input Wiring Fault, Over Temperature events for Acm-UPS-001 will notify 1 user when active and when cleared.

Custom Notification Name
Test Notification
e.g. Overload Notification, Security Desk Notifications


Email Notifications
Enabled

Text Notifications (SMS)
Enabled

Back Add Notification

9. The notification is now created and active.

Figure 68. Custom Notification Success



Notifications
Acme Organization

Custom Notifications

Custom Notifications can be created by Group, Device Type, Devices, and/or Events. Custom notifications can be assigned to existing User Accounts or non-user Contacts.

Name	Device	Events	Group	Users	Notification Types
Test Notification	Acm-UPS-001	Input Wiring Fault and 1 Others	Acme Test Child Group	New User	Email, Text

Items per page: 10 1-1 of 1

Chapter 5 UPS Maintenance and Troubleshooting

5.1 Battery Replacement

⚠ DANGER

Risk of electric shock. All repairs and service should be performed by QUALIFIED SERVICE PERSONNEL ONLY. There are NO USER-SERVICEABLE PARTS inside the UPS. The battery circuit is not isolated from AC Mains Input. The UPS is to be disconnected from the AC mains before the battery is replaced.

⚠ WARNING

Replace the UPS battery with an Eaton-supplied battery ONLY! Ensure the UPS has been powered off and safely isolated from AC input power before replacing the battery. Although the UPS may be disconnected from the utility power, a hazardous voltage may still be present through the UPS battery. Use tools with insulated handles.

Do not connect or disconnect the battery unless the area is known to be free of ignitable sources.

The battery in the UPS is rated for a 3–5 year service life. The length of service life varies, depending on the frequency of use and ambient temperature. Batteries used beyond expected service life will often have severely reduced runtimes. Replace batteries at least every five years to keep your UPS running at peak efficiency.

⚠ CAUTION

Safely secure the battery cables out of the way when removing and installing the battery so that they do not get damaged during the battery replacement process. Use properly insulated tools when removing and installing the battery.

1. Position the UPS so that the screw that holds the UPS cover in place can be removed. Set the screw aside in a safe place.




Battery Replacement

2. Grasp the front cover at the bottom, pull out, then carefully lift.



3. Secure the front cover to the side so that it does not interfere with replacing the battery inside the UPS. Do not remove the ribbon cable that attaches to the display.
4. Lift the battery cover straight up, then remove it from the UPS.
5. Gently pull out the battery by grasping the white tab. Disconnect the wires connected to the UPS from the positive battery terminal, followed by the negative terminal, and then carefully remove it from the UPS.



6. Slide the new batteries into the UPS. Connect each battery wire firmly onto the new battery terminals; red to positive (+) followed by black to negative (-) and then Install the battery cover.
7. Install the UPS front cover and secure it with the cover screw.

5.2 Storage

The ideal ambient temperature range is 5°F to 122°F (-15°C to 50°C). It is recommended to charge the UPS for at least eight hours, then store the UPS covered and upright in a cool, dry location. Remove any accessories and disconnect any cables connected to the UPS to avoid unnecessary draining of the battery.

Extended Storage

During extended storage in environments where the ambient temperature is 5°F to 86°F (-15°C to 30°C), charge the UPS battery every six months.

During extended storage in environments where the ambient temperature is 86°F to 113°F (30°C to 45°C), charge the UPS battery every three months.

5.3 Recycling Used Equipment

Contact your local recycling or hazardous waste center for information regarding proper the disposal of used equipment.



This symbol indicates that you should not discard the UPS or the UPS batteries in the trash. This product contains sealed, lead— acid batteries and must be disposed of properly. For more information, contact your local recycling/reuse or hazardous waste center.



This symbol indicates that you should not discard waste electrical or electronic equipment (WEEE) in the trash. For proper disposal, contact your local recycling/reuse or hazardous waste center for more information.

5.4 Troubleshooting

The Tripp Lite Series Smart Tower UPS system has an audible alarm feature to alert you of potential power problems. When activated, the alarm sounds at different intervals according to a particular condition. Use [Table 7](#) to determine and resolve the UPS alarms and conditions. See for the various LCD/LED indicators and alarms tones that can be active on the UPS.

Table 7. Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solutions
No LEDs are displayed on the front panel, or the LCD is not illuminated	The UPS is not turned on	Verify that the UPS is connected to a valid power source and press the power button again.
	Battery Voltage is too low	Charge the battery for at least six hours.
	Battery fault	Replace the battery.
The UPS is always in battery mode	The power cord is disconnected	Verify that the UPS is connected to a valid power source.
The UPS alarm sounds continuously	Overload in Line mode	Remove any unnecessary load and verify that the load does not exceed the defined UPS specifications. If the problem persists, contact Eaton support.
	Output short fault	Turn the UPS off, disconnect the UPS from the input AC power source, and remove the load equipment. Check the equipment for potential issues. Turn the UPS on (see 2.4 Turning the UPS On) plug the load equipment back in, one at a time. If the problem persists, contact Eaton support.

Table 7. Troubleshooting (Continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
	Overcharge fault	Turn the UPS off, disconnect the UPS from the input AC power source, and remove the load equipment. Check the equipment for potential issues. Turn the UPS on (see 2.4 Turning the UPS On) plug the load equipment back in, one at a time. If the problem persists, contact Eaton support.
Backup time too short	Battery voltage is too low	Charge the battery at least six hours.
	Battery is defective	Replace the battery.

5.5 Service and Support

If you have any questions or problems with the UPS, call your **Local Distributor** or **Eaton Support** at one of the following telephone numbers and ask for a UPS technical representative.

United States:	1-800-356-5737
Canada:	1-800-461-9166 ext 260
All other countries:	Call your local service representative

Please have the following information ready when you call Eaton Support:

- Model number
- Serial number
- Version number (if available)
- Date of failure or problem
- Symptoms of failure or problem
- Customer return address and contact information

If repair is required, you will be given a Returned Material Authorization (RMA) Number. This number must appear on the outside of the package and on the Bill Of Lading (if applicable). Use the original packaging or request packaging from Eaton Support or your local distributor. Units damaged in shipment as a result of improper packaging are not covered under warranty. A replacement or repair unit will be shipped, and freight prepaid for all warrantied units.



NOTE

For critical applications, immediate replacement may be available. Call **Eaton Support** for the dealer or distributor nearest you.

Chapter 6 Specification

6.1 Product Specifications

Table 8. Input Characteristics

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Capacity VA/Watts	750/500	1000/600	1440/1000
Voltage AC	120 V		
AC voltage range	89–145VAC High line set 145V +/- 5% High line reset 142V +/- 5% Low line set 89V +/- 5% Low line reset 92V +/- 5%		
AC amps	10A	10A	12A
Frequency	50 or 60 Hz +/- 5 Hz (default 60Hz)		
AC input protection	(1) Thermal breaker 10A	(1) Thermal breaker 10A	(1) Thermal breaker 15A
Line efficiency at full load	98.4%		
Line efficiency at halfload	98.4%		

Table 9. Output Characteristics

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Nominal output voltage	120V		
AC amps out	6.3A	8.4A	12A
AC output voltage (Line Mode)	120V (follows input voltage 89–145VAC)		
AC output voltage (Battery Mode)	120V +/-10%		
Output AC waveform (Line Mode)	Sine wave (AC Mode)		
Output AC waveform (Battery Mode)	Simulated sine wave (Battery Mode)		
Frequency	50 or 60 Hz follows the AC input frequency Battery cold start is 60Hz only		
Transfer time AC to DC	4 ms (Max < 10 ms)		

Table 10. Protection Characteristics

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
UPS AC suppression joule rating	380 (AC)		
UPS AC suppression response time	Instantaneous		
Overload protection	Line Mode Overload Alert Condition - 110%±10%, goes to fault after 5 minutes Overload Fault Condition - 120%±10%, goes to fault immediately Battery Mode Overload Alert Condition - 110%±10%, shuts down in 5 seconds Battery Mode Overload Fault Condition - 120%±10%, shuts down immediately		

Table 11. Battery Characteristics

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Battery type	Sealed, maintenance-free, lead acid batteries.		
Battery voltage / AH	Qty (1) 12V / 9AH	Qty (2) 12V / 9AH	
Battery charge current	1A (1.5A Max)		
Battery float voltage	13.7 VDC	27.4 VDC	
Recharge time	8 hours to 90% capacity		
Backup time internal battery	2.2 min / full load 8.3 min / half load	4 min / full load 14.3 min / half load	2 min / full load 10 min / half load
Backup time with external battery pack	NA	NA	8.6 min at full load 30.6 min at half load
Low voltage shutdown voltage	9.8V all load levels	19.6V all load levels	
Min voltage for cold start	10.6V	21.2V	
Hot-swappable battery	No		

Table 12. Environment

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Humidity	0-90% RH @ 0-40 C (non-condensing)		
Storage temperature	-15 to +50 °C		
Operating temperature	0 to +40 °C		
Audible noise	45dBA max.(Battery fully charged, without buzzer)		
Operating elevation	0-3000 meters		

Table 12. Environment (Continued)

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Heat dissipation (Btu/Hr) @ Half Load	27.31 (Fully charged battery)		
Heat dissipation (Btu/Hr) @ Full Load	54.61 (Fully charged battery)		

Table 13. Weights and Dimensions

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Net Weight, lb. (kg)	17.6 lbs (8 kg)	22.9 lbs (10.4 kg)	28.7 lbs (13 kg)
H x W x D, in. (cm)	8 X 5.9 X 14.6 in (20.4 X 15 X 37 cm)		

Table 14. Standards and Compliance

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Product certifications	CSA C22.2 NO. 107.3 (CAN); UL1778 (US) ; NOM (Mexico)		
Compliance	Energy Star; ROHS; FCC Class B, DOE		

Table 15. Electrical Input Connections

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Line cord	5ft NEMA 5–15P ; straight angle		

Table 16. Electrical Output Connections

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Receptacle quantity and type	Quantity one main surge and battery protected NEMA 5–15 outlet Quantity two NEMA 5–15 switched outlets (Load 1) Quantity two NEMA 5–15 switched outlets (Load 2) Quantity five surge-only protected NEMA 5–15 outlets		



9349D0 B

Sistemas UPS conectados a la nube de la serie Tripp Lite de Eaton

Guía de la usuaria avanzada: serie SMART-TNC/TXC



SMART750LCDTNC (AG-07A2)
SMART1000LCDTNC (AG-07A4)
SMART1500LCDTXC (AG-07A3)

Instrucciones de Seguridad

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este manual contiene instrucciones importantes **que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento del UPS y las baterías.**

Aviso de la FCC:

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable de la compatibilidad pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. Se ha comprobado que este equipo cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de RF y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidor o a un técnico de radio y TV experimentado.

Declaración de Conformidad de los Proveedores

Identificador único: EATON, SMART750LCDTNC (AG-07A2), SMART1000LCDTNC (AG-07A4), SMART1500LCDTNC (AG-07A3)

Parte Responsable:

EATON
10000 Woodward Ave
Woodridge, IL 60517 USA
773-869-1111
tripplite.eaton.com

Declaración de Cumplimiento de la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación indeseable del dispositivo.

Anuncio del Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá

Este aparato digital de clase B cumple la normativa canadiense ICES-003.

Símbolos Especiales

Los siguientes son ejemplos de símbolos utilizados en el producto para alertarle sobre información importante:



Peligro: Hay niveles de voltaje peligrosos dentro del UPS. El UPS tiene una fuente de alimentación interna (la batería). En consecuencia, los tomacorrientes pueden estar energizados incluso si el UPS está desconectado de la fuente de alimentación de CA.



Instrucciones importantes que siempre deben seguirse.

PRECAUCIÓN: Las baterías presentan un riesgo de descarga de energía o eléctrica o quemaduras por las altas corrientes de cortocircuito. Tome las precauciones correspondientes. Las baterías pueden contener ALTO VOLTAJE y sustancias CORROSIVAS, TÓXICAS y EXPLOSIVAS. No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.



Este símbolo indica que no debe desechar el UPS o las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías selladas de plomo-ácido y debe desecharse correctamente. Para obtener información adicional, póngase en contacto con su centro local de reciclaje/reutilización de desechos peligrosos.



Este símbolo indica que no debe desechar residuos de equipos eléctricos o electrónicos (WEEE) en la basura. Para obtener más información sobre una eliminación adecuada, póngase en contacto con su centro local de reciclado y reutilización de desechos peligrosos.

Instrucciones de Advertencia para la Batería

- Riesgo de descarga eléctrica. Todas las reparaciones y servicios deben realizarse por PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO SOLAMENTE. NO hay partes dentro del UPS A LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO. El circuito de la batería no está aislado de la alimentación de la red pública de CA.
- Retire de sus manos relojes, anillos y otros objetos metálicos.
- Use botas y guantes de hule.
- Use herramientas con mangos aislados.
- La batería suministrada con el sistema contiene pequeñas cantidades de materiales tóxicos. Para evitar accidentes, observe las siguientes directrices:
 - El servicio de las baterías debe ser ejecutado o supervisado por personal con experiencia y conocimiento sobre las baterías y las precauciones requeridas.
 - Cuando cambie las baterías, sustitúyalas por baterías o paquetes de baterías del mismo tipo y cantidad.
 - No deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar.
 - Las baterías constituyen un peligro (descargas eléctricas y quemaduras). La corriente de cortocircuito puede ser muy alta. El voltaje de la batería interna es una batería no aislada de 12-24VDC, sellada de plomo-ácido con 6 celdas.
- Debe tomar precauciones en todo el proceso de manipulación. Las baterías pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica y alta corriente de cortocircuito. Deben observarse las siguientes precauciones al trabajar con baterías:
 - No coloque herramientas o partes metálicas sobre las baterías.
 - Desconecte la fuente de carga antes de conectar o desconectar las terminales de la batería.
 - Retire las conexiones a tierra de la batería durante la instalación y el mantenimiento para reducir la probabilidad de descarga.
 - Determine si la batería se ha conectado a tierra de forma inadvertida. Si se ha conectado a tierra de forma inadvertida, elimine el origen de la conexión a tierra. El contacto con cualquier parte de una batería conectada a tierra puede provocar una descarga eléctrica. La probabilidad de que se produzca una descarga de este tipo puede reducirse si se eliminan dichas conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable a equipos y suministros de batería remotos que no tengan un circuito conectado a tierra).

- Algunos modelos admiten una Batería Externa para mayores tiempos de funcionamiento. La conexión de la Batería Externa debe ser realizada por personal de servicio cualificado que conozca las baterías y las precauciones necesarias. El circuito de la batería no está aislado de la entrada de CA y puede haber voltaje peligroso entre los terminales de la batería y la conexión a tierra. El conector de la batería externa debe estar asegurado. Consulte el manual de instalación de la batería externa 934A8C para obtener detalles completos sobre la instalación.

Seguridad del Producto

- Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
- Para conectar el UPS, las instrucciones y operaciones descritas en el manual deben seguirse en el orden indicado.
- Verifique que las indicaciones en la placa de especificaciones correspondan a su sistema alimentado por CA y al consumo eléctrico real de todo el equipo que conectará al sistema.
- Este sistema de alimentación ininterrumpida tiene una batería preinstalada y está listo para su uso.
- La clavija del UPS se considera la desconexión de la red de CA. El tomacorriente debe instalarse cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- Nunca instale el sistema cerca de líquidos o en un ambiente excesivamente húmedo. Este equipo debe usarse solamente en un ambiente interior seco.
- Durante la instalación de este equipo, la suma de las corrientes de fuga del UPS y de las cargas conectadas no debe superar 3.5 mA.
- Esta unidad está prevista para su instalación en un entorno controlado (temperatura controlada, zona interior sin contaminantes conductivos). Evite instalar el UPS en lugares con agua estancada o corriente, o con humedad excesiva.
- La conexión a cualquier tipo de tomacorrientes que no sea un tomacorriente conectado a tierra de dos polos y tres cables puede provocar descargas eléctricas e infringir los códigos locales de electricidad.
- Asegúrese de que el sistema esté libre de contaminantes, que el área circundante esté libre de residuos y que no haya sustancias extrañas dentro del sistema.
- En caso de emergencia, pulse el botón "OFF" y desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA para desactivar correctamente el UPS.
- Nunca bloquee las ventilas de enfriamiento del sistema.
- No permita que ningún líquido entre al UPS. No coloque bebidas ni otros vasos que contengan líquidos sobre o cerca de la unidad.
- Nunca exponga el UPS a la luz solar o a una fuente de calor directa.
- Almacene el sistema en un lugar seco antes de instalarlo, si es que se requiere almacenamiento.
- No enchufe la entrada del UPS en su propia salida.
- No conecte una barra de multicontactos o un supresor de sobretensiones al UPS.
- No conecte al UPS artículos no relacionados con la computadora, como equipos médicos, equipos de soporte vital, hornos de microondas o aspiradoras.
- Desconecte el UPS antes de limpiarlo y no use detergente líquido o en aerosol.
- Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del UPS, no cubra las ventilas de enfriamiento de la unidad y evite exponer el UPS a la luz solar directa o instalar la unidad cerca de aparatos emisores de calor como calefactores u hornos.

Table of Contents

1	Introducción	1
1.1	Descripción General	1
1.2	Contenido del Empaque	1
1.3	Dimensiones	2
1.4	Características Físicas	3
2	Instalación y Operación	5
2.1	Instalación del UPS	5
2.2	Instalación Estándar	5
2.3	Instalación de la Batería Externa	5
2.4	Encendido del UPS	7
2.5	Apagado del UPS	7
2.6	Indicadores LED	7
2.7	Funcionamiento del LCD	8
2.8	Visualización de las Condiciones del UPS / Energía	9
2.9	Datos del LCD del Modo de Alimentación por Batería	10
2.10	Parámetro d Batería Interna / Externa (SMART1500LCDTXC)	10
2.11	Activar / Desactivar Alarma	11
2.12	Auto-diagnóstico	11
2.13	Mensajes de Error	11
2.14	Visualización de Fallos Críticos	12
3	Comunicaciones	14
3.1	Puertos de Comunicación	14
3.2	Interfaz de Línea de Comandos	14
4	Aplicación de Monitoreo Remoto	20
4.1	Bienvenido a la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton	20
4.2	Inscripción y Activación de Usuarios	20
4.3	Interfaz de Usuario	30
4.4	Pantalla de Inicio de Sesión	30
4.5	Pantalla de Resumen Organizativo	31
4.5.1	Menú de Jerarquía Organizativa	32
4.5.2	Menú de Pestañas	32
4.5.3	Menú de Ayuda	33
4.5.4	Menú de Configuración	34
4.5.5	Menú de Usuario	35
4.5.6	Pestaña de Línea de Tiempo	37
4.5.7	Widget de Grupos	38
4.5.8	Widget de Dispositivo	39
4.6	Gestión de Usuarios	42

Table of Contents

4.7 Crear un Grupo dentro de una Organización.....	43
4.8 Añadir un Dispositivo.....	47
4.8.1 Añadir un Dispositivo con la Aplicación Móvil.....	50
4.8.2 Configuración del dispositivo a través de NFC.....	52
4.9 Configuración de Alertas y Notificaciones.....	56
4.10 Configuración de Notificaciones Personalizadas.....	57
5 Mantenimiento y Resolución de problemas del UPS.....	61
5.1 Reemplazo de la Batería.....	61
5.2 Almacenamiento.....	63
5.3 Reciclaje del Equipo Usado.....	63
5.4 Resolución de problemas.....	63
5.5 Servicio y Soporte.....	64
6 Especificación.....	65
6.1 Especificaciones del Producto.....	65

Chapter 1 Introducción

1.1 Descripción General

El sistema UPS interactivo Smart Tower proporciona una batería de reserva fiable y protección de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar aparatos electrónicos valiosos o destruir datos. La batería de reserva de la Smart Tower es la protección ideal para su oficina doméstica, centro multimedia o quiosco profesional, aplicaciones telefónicas de seguridad y para pequeñas empresas, computadoras, routers, impresoras, televisores de alta definición, reproductores Blu-ray, videoconsolas, cajeros automáticos, sistemas de seguridad y equipos de señalización digital.

Las copias de seguridad le permiten trabajar durante breves cortes de electricidad y le dan tiempo suficiente para guardar los archivos de forma segura y apagar el sistema en caso de un apagón prolongado. El tiempo de autonomía varía en función de la carga, pero el UPS debería mantener alimentada una computadora de escritorio de bajo consumo con un pequeño monitor LCD hasta 11 minutos. En el Modo de Línea, la energía de la red pública entrante mantiene la batería interna reemplazable completamente cargada, por lo que la energía de reserva siempre estará disponible.

Diversas fuentes electromagnéticas y de radio en prácticamente todas las casas o negocios pueden causar interferencia disruptiva en la línea de CA. Conocida como interferencia electromagnética (EMI) e interferencia de radiofrecuencia (RFI), este ruido en la línea es una causa común de los problemas de rendimiento. Puede llevar a daños incrementales en el hardware, corrupción de datos y problemas de transmisión de audio/video. El UPS incorpora tecnología que filtra el perturbador ruido en la línea para que no afecte a sus equipos.

El sistema UPS interactivo conectado a la nube Smart Tower Eaton Tripp Lite Series utiliza la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton con el apoyo de la plataforma Brightlayer de Eaton para que los usuarios puedan conectarse a su UPS en cualquier lugar. Reciba alertas, controle los enchufes o los dispositivos de apagado, todo ello con el toque de un dispositivo móvil o una computadora de escritorio.

Entre otras características clave se incluyen:

- Gabinete compacto de fácil instalación en el escritorio.
- Reinicio automático durante la recuperación de CA.
- Protección contra sobrecargas al operar en los modos de CA y en respaldo por batería.
- Protección contra voltaje de entrada fuera de rango.


1.2 Contenido del Empaque

Table 1. Contenido del Empaque

Índice
UPS
Manual de inicio rápido


1.3 Dimensiones

Figure 1. SMART750LCDTNC/SMART1000LCDTNC/SMART1500LCDTXC Dimensiones



1.4 Características Físicas

Figure 2. SMART750LCDTNC (AG-07A2)/SMART1000LCDTNC (AG-07A4)



- | | | |
|---|--|------------------------|
| ① Enchufes protegidos sólo contra sobretensiones | ⑦ Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ⑬ LED de estatus Rojo |
| ② Tomacorriente principal protegido por batería ante sobretensión | ⑧ Cable de Línea de Entrada | ⑭ LED de estatus Verde |
| ③ Carga un tomacorriente protegido por batería controlable | ⑨ Circuit breaker | ⑮ LCD |
| ④ Carga dos tomacorrientes protegidos por batería controlable | ⑩ Botón de prueba | |
| ⑤ Puerto de configuración USB-C | ⑪ Botón ON/OFF [Encendido/Apagado] | |
| ⑥ Puerto Ethernet | ⑫ Botón MUTE/Select [Silencio/seleccionar] | |

Figure 3. SMART1500LCDTXC (AG-07A3)



- | | | |
|---|--|--|
| ① Enchufes protegidos sólo contra sobretensiones | ⑦ Comunicación de Campo Cercano (NFC) | ⑬ LED de estatus Rojo |
| ② Tomacorriente principal protegido por batería ante sobretensión | ⑧ Cable de Línea de Entrada | ⑭ LED de estatus Verde |
| ③ Carga un tomacorriente protegido por batería controlable | ⑨ Circuit breaker | ⑮ LCD |
| ④ Carga dos tomacorrientes protegidos por batería controlable | ⑩ Botón de prueba | ⑯ Soporte de retención de la batería externa |
| ⑤ Puerto de configuración USB-C | ⑪ Botón ON/OFF [Encendido/Apagado] | |
| ⑥ Puerto Ethernet | ⑫ Botón MUTE/Select [Silencio/seleccionar] | |

Chapter 2 Instalación y Operación

2.1 Instalación del UPS

El sistema UPS Smart Tower Eaton Tripp Lite Series puede instalarse fácilmente en un espacio interior con temperatura controlada y sin contaminantes.

Saque el UPS de su embalaje e inspecciónelo en busca de daños que puedan haberse producido durante el envío. Si descubre algún daño, vuelva a embalar el UPS y póngase en contacto con su Distribuidor Local Mayorista o con el Servicio de Asistencia Técnica de Eaton.


2.2 Instalación Estándar

El sistema UPS Smart Tower Tripp Lite Series puede instalarse con la siguiente orientación de instalación estándar.

**NOTE**

NO instale la unidad sobre sus costados. Mantenga un mínimo de 150 mm de espacio libre delante y detrás del UPS.

Figure 4. Standard Mounting



2.3 Instalación de la Batería Externa

El sistema SMART1500LCDTXC Eaton Tripp Lite Series utiliza el módulo de batería externa BP24V15RT2U para ampliar la autonomía del UPS. La conexión de la batería externa no está aislada y debe realizarla personal de servicio cualificado que conozca las baterías y las precauciones necesarias.

CAUTION

Puede producirse un pequeño arco al conectar un EBM a el UPS. Esto es normal y no perjudicará al personal. Inserte rápida y firmemente el cable del módulo de batería ampliada en el conector de la batería del UPS.


El UPS debe estar en modo en espera antes de instalar el módulo de batería ampliada.

WARNING


Si el conector de la batería externa no está en uso, el soporte de retención de la batería debe permanecer en su lugar en todo momento.

Para instalar el módulo de batería ampliada opcional en el UPS:

1. En la parte posterior del UPS, retire el soporte de retención de la batería externa que está cubriendo el conector de la misma.



2. Enchufe el cable del módulo de la batería extendida en el conector de la batería externa del UPS.
3. Vuelva a instalar el soporte de retención del cable de la batería externa en el UPS y fíjelo con los dos tornillos de cabeza Phillips.



4. Configure el UPS para el modo de batería extendida. Consulte el punto [2.10 Parámetro d Batería Interna / Externa \(SMART1500LCDTXC\)](#).

2.4 Encendido del UPS

Para el arranque normal de CA del UPS, siga estos pasos:

1. Conecte el cable de alimentación de CA del UPS a un tomacorriente NEMA 5-15R de pared con conexión a tierra adecuada



NOTE

Una vez que el UPS esté enchufado a un tomacorriente de pared, el cargador de la batería se acoplará según sea necesario y los enchufes SOLO para SOBRETENSIÓN comenzarán a pasar corriente.

2. Pulse Botón POWER [Encendido] durante un segundo para encender el UPS. El UPS hará bip y los LED rojo y verde se encenderán durante aproximadamente un segundo. Al cabo de un segundo, el LED rojo se apagará y el LED verde empezará a parpadear en función del estado de la carga de la batería. El cargador se conectará según sea necesario y los tomacorrientes de RESPALDO POR BATERÍA comenzarán a pasar potencia de línea.
3. Enchufe su artefacto en los tomacorrientes del UPS. Hay dos grupos de tomacorrientes en su UPS. Los tomacorrientes marcados con SOLO SOBRETENSIÓN no suministran energía de respaldo durante los cortes de energía. Conecte a estos tomacorrientes artículos cotidianos de escritorio como impresoras, escáneres y otros accesorios que no necesiten batería. Los tomacorrientes marcados con RESPALDO POR BATERÍA ofrecen soporte de respaldo por batería al UPS durante los fallos de energía. El grupo principal de tomacorriente, las salidas conmutadas de carga uno y dos se pueden controlar a través de la aplicación de monitoreo remoto de Eaton. Conecte sus equipos esenciales de computación a estos tomacorrientes.



NOTE

El sistema UPS Smart Tower Tripp Lite Series está diseñado para soportar únicamente equipos electrónicos. Usted sobrecargará el UPS si el total de voltios-amperios (VA) de todos los equipos conectados a los tomacorrientes supera la capacidad de salida del UPS. Para localizar los valores de VA de su equipo, consulte su placa de identificación. Si el equipo está etiquetado en amperios (A), multiplique el número de amperios por 120 para determinar los VA. Por ejemplo, 1 A × 120 = 120VA. Si sospecha que ha sobrecargado los tomacorrientes, retire algunos equipos.

4. Registre su UPS en tripplite.eaton.com.

2.5 Apagado del UPS

Para apagar el UPS, mantenga pulsado el Botón POWER [Encendido] en el panel frontal durante un segundo, lo que indica que está en modo en espera. Desenchufe el UPS de la fuente de potencia.



NOTE

Si el UPS no se desenchufa del tomacorrientes de pared, permanecerá en modo en espera y las tomas de SOLO SOBRETENSIÓN seguirán pasando potencia de línea.


2.6 Indicadores LED

El sistema UPS Smart Tower Eaton Tripp Lite Series indica el estado del UPS a través de los indicadores LED del UPS situados en la parte frontal de la unidad.

Table 2. LED Indicadores de Estatu

Indicador LED	LED Estatus	Razón
Verde	Fijo	Indica que la batería está completamente cargada
Verde	Destellando	Indica que la batería se está cargando
Rojo	Fijo	Indica un fallo de la unidad

2.7 Funcionamiento del LCD

La pantalla LCD muestra una variedad de modos del UPS y condiciones de funcionamiento. Para ver las distintas pantallas, pulse el  botón mientras el UPS funciona en la red de CA o en modo de alimentación por batería.

La pantalla LCD que se muestra a continuación está totalmente iluminada para identificar todos los íconos y etiquetas disponibles. Esto es únicamente para propósitos ilustrativos, no hay modos de funcionamiento en que la pantalla se ilumine completamente, a excepción de unos pocos segundos cuando el UPS es conectado por primera vez.

Figure 5. Descripción General Pantalla LCD




Table 3. Indicadores del Modo de Funcionamiento de la Pantalla LCD

Operating Mode Indicators
① Icono de modo En Línea - Indica que hay alimentación de CA y el UPS está funcionando desde una fuente de alimentación de línea.
② Los iconos de AVR buck & boost -se iluminarán selectivamente durante el modo de alimentación de línea para indicar que la Regulación Automática de Voltaje (AVR) está activada. "AVR" y "BUCK" indica que hay una condición de sobrevoltaje y la salida se reduce de nuevo a niveles utilizables. "AVR" y "BOOST" indica caída de voltaje/condiciones de bajo voltaje y la salida aumenta de nuevo a niveles utilizables.

Table 3. Indicadores del Modo de Funcionamiento de la Pantalla LCD (Continued)

Operating Mode Indicators
③ Ícono de batería - Indica que el UPS está funcionando en modo de batería, debido a un fallo del suministro eléctrico o a una fluctuación grave del voltaje de entrada.
④ Ícono de reemplazo de batería - Se iluminará para informar a los usuarios que la batería del UPS está débil y requiere reemplazo.
⑤ Medidor de carga de la batería - Informa continuamente del nivel de carga de la batería.
⑥ Pantalla de 3 dígitos - Se ilumina junto con el etiquetado y los iconos asociados para informar de una variedad de condiciones relacionadas con el UPS y la alimentación del sitio.
⑦ Prefijos de la pantalla de 3 dígitos - <ul style="list-style-type: none"> • ENTRADA se enciende para indicar que la pantalla de 3 dígitos está informando una condición de entrada (voltaje de entrada, frecuencia de entrada) • SALIDA se enciende para indicar que la pantalla de 3 dígitos está informando una condición de salida (voltaje de salida, Hz de salida, etc.) • BATERÍA se ilumina para indicar que la pantalla de 3 dígitos está informando una condición relacionada con la batería (voltaje de la batería). • AUTONOMÍA ESTIMADA se ilumina para indicar que la pantalla de 3 dígitos está informando actualmente la autonomía estimada en minutos.
⑧ Sufijo de la pantalla de 3 dígitos - Las etiquetas de la pantalla se iluminarán selectivamente para describir la unidad de medida que la pantalla de 3 dígitos esté informando en ese momento (V=volts, %=porcentaje, A=amperios, kW=kilowatts, Hz=frecuencia, Min=minutos).
⑨ Ícono de Sobrecarga - Se enciende para informar que los tomacorrientes compatibles con el UPS están sobrecargados.
⑩ Medidor del nivel de carga - Informa continuamente del nivel de carga en los tomacorrientes compatibles con el UPS.
⑪ Botón de prueba - Enchufe el UPS en una toma en la pared y pulse el BOTÓN POWER [Encendido] durante un segundo para encenderlo. Mantenga pulsado el botón de PRUEBA hasta que el tono de alarma emita un pitido; el UPS cambiará a batería durante diez segundos y luego volverá al modo de línea.
⑫ Botón Silenciar / Seleccionar - Utilice este botón para alternar las pantallas de estado de la alimentación. Este botón puede usarse también para poner la unidad en modo silencioso (silenciar completamente el beeper) o para silenciar temporalmente una alarma activa oprimiendo y sosteniendo hasta que se escuche un bip.

2.8 Visualización de las Condiciones del UPS / Energía



La pantalla LCD ofrece 6 pantallas de información sobre el UPS y la energía del sitio mientras el UPS funciona en modo de alimentación de CA en línea. Para avanzar a la siguiente pantalla, presione el  botón . Las pantallas se muestran en este orden::


Figure 6. Datos del LCD del Modo de Alimentación de CA En Línea



2.9 Datos del LCD del Modo de Alimentación por Batería

La pantalla LCD ofrece 6 pantallas de UPS e información sobre la alimentación del sitio, mientras el UPS funciona en modo de alimentación por batería. Cuando el UPS cambia al MODO BATERÍA, el UPS automáticamente cambiará para informar AUTONOMÍA ESTIMADA. Para avanzar a la siguiente pantalla, presione el MUTE botón. Las pantallas se muestran en este orden:

Figure 7. Pantallas LCD del Modo de Alimentación por Batería



2.10 Parámetro d Batería Interna / Externa (SMART1500LCDTXC)

En el Modo en Espera, mantenga pulsado el botón de PRUEBA durante 4 segundos para activar el modo de batería interna o externa. Cuando esté activada, la opción de batería ampliada o batería interna parpadeará durante cinco segundos.






EB (Batería Externa)



IN (Batería Interna)



2.11 Activar / Desactivar Alarma

Para entrar en el modo silencioso, mantenga pulsado el botón hasta  que oiga un bip. . Aparecerá  el icon en la pantalla LCD para indicar que la unidad está en modo silencioso. Para salir del modo silencioso, mantenga pulsado el  botón hasta que oiga un bip. El ícono desaparecerá de la pantalla LCD para indicar que la unidad ya no está en modo silencioso.



NOTE

Sólo puede seleccionarse el modo silencioso mientras la unidad está en línea. El modo silencioso desactivará completamente el beeper.



Para silenciar temporalmente la alarma mientras la unidad está en modo batería, mantenga pulsado el  botón hasta que el  icono parpadee en la pantalla LCD para indicar que la alarma se ha silenciado temporalmente..





NOTE


La alarma de batería baja sonará aún si la alarma de la batería está silenciada.


2.12 Auto-diagnóstico.


Mantenga pulsado el botón de  PRUEBA para iniciar el auto-diagnóstico del UPS. La prueba durará aproximadamente 10 segundos mientras el UPS cambia a batería. Una vez terminada la prueba, el UPS regresará al modo de línea. Si la prueba falla, la pantalla indicará  El ícono y sonará una alarma Si esto ocurre, cargue las baterías por 12 horas y repita el auto-diagnóstico. Si hay otra falla, póngase en contacto con Tripp Lite para consultar las opciones de reemplazo de la batería. Los equipos conectados pueden permanecer encendidos durante la prueba. No desenchufe el UPS; esto eliminará la seguridad de la conexión a tierra.

2.13 Mensajes de Error

El UPS informa la SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA y el ESTATUS de SOBRECARGA utilizando  los iconos  iconos.



En caso de que la batería del UPS necesite ser sustituida, el  **REPLACE** icono se encenderá. Reemplace la batería del UPS para restaurar el indicador de reemplazar batería.





Si hay una sobrecarga, los iconos de  **OVER LOAD** iluminarán y la pantalla LCD informará del porcentaje de carga de salida.

Figure 8. Pantalla LCD de Reemplazar Batería




2.14 Visualización de Fallos Críticos

Las condiciones de fallo más graves provocarán que el UPS corte la alimentación a los tomacorrientes de salida soportados por el UPS. En este punto, la pantalla LCD informará 5 posibles códigos de fallo en la pantalla. Algunas fallas, como cortocircuito de salida, sobrecarga y batería en mal estado pueden ser corregidas por el usuario eliminando el corto, reduciendo la carga o reemplazando la batería. Algunas condiciones de fallo que involucran el cargador de la batería y el voltaje de salida pueden requerir reparación o reemplazo con el fin de restablecer el funcionamiento normal.

Si se produce un fallo crítico, la pantalla LCD mostrará los siguientes códigos de error.

Figure 9. Visualización de Fallos Críticos



1. CORTOCIRCUITO DE SALIDA, CORTE DE SALIDA
 - Para solucionarlo, desconecte la fuente del cortocircuito de salida y reinicie el UPS.
2. SOBRECARGA EN LA SALIDA, CORTE DE SALIDA
 - Para solucionarlo, desconecte la fuente de la sobrecarga y reinicie el UPS.
3. SOBRECARGA DE LA BATERÍA
 - Póngase en contacto con Tripp Lite para consultar por resolución de problemas y opciones de reparación.
4. BATERÍA EN MAL ESTADO Y MUY DESCARGADA
 - Para solucionarlo, sustituya la batería del UPS.
5. ALTO VOLTAJE DE SALIDA EN MODO BATERÍA
 - Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Eaton para consultar por resolución de problemas y opciones de reparación.
6. FALLO DE SOBRETENPERATURA EN MODO LÍNEA
 - Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Eaton para consultar por resolución de problemas y opciones de reparación.

Chapter 3 Comunicaciones

3.1 Puertos de Comunicación

Puerto Ethernet

El puerto Ethernet permite conectar el UPS a través de una red local y gestionarlo mediante la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton.

Funcionalidad NFC

Otros ajustes de la red pueden configurarse en la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton y a continuación transferirse al dispositivo colocando un dispositivo móvil habilitado para la aplicación al ras de la zona NFC indicada en el UPS.

Funcionalidad del Puerto USB-C

El puerto USB-C permite el acceso local a la Interfaz de Línea de Comandos (CLI) del UPS para la configuración y el descubrimiento de los ajustes locales de la red y otras funciones.

3.2 Interfaz de Línea de Comandos

La Interfaz de Línea de Comandos (CLI) está pensada principalmente para la configuración automatizada de los ajustes de red y hora del UPS de Eaton Tripp Lite Series. También puede utilizarse para resolver problemas y para reiniciar/restaurar remotamente la interfaz de red en caso de que no se pueda acceder a la Interfaz de Usuario Web.


WARNING

El cambio de los parámetros de red puede provocar que la tarjeta no esté disponible a distancia. Si esto ocurre, solo puede reconfigurarse localmente a través del puerto de configuración USB-C.

Para acceder a la interfaz de línea de comandos:

1. Conecte un cable en el puerto USB del UPS e inicie un programa de emulación de terminal

Figure 10. Programa de Emulación de Terminal



2. Pulse "y" para pasar a la pantalla de inicio de sesión e introduzca la contraseña del dispositivo.

Figure 11. Introducir Contraseña

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password:
```

3. Introduzca un comando de usuario de la [Table 4](#) y pulse el botón Intro.
4. La información aparecerá en la pantalla.

Figure 12. Salida de Comandos

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password: *****
Welcome
Use Eaton_cmd for available commands.
-> about

Network Card Vendor Name: Eaton Corp.
Network Card Serial Number: 3402AV05506FA00672
Network Card Firmware Part Number: FW-3114
Network Card Firmware Version: 1.0.2
Device Serial Number: 3408AVLSM89E500004
Device Firmware Part Number: FW-2B23
Device Firmware Version: 0A
Device Profile ID: 2c389aea-edfe-ed11-907c-0022481cd9be
Device Profile Version: 21
NFC Version: 8003.11
CLI Version: 8002.28
->
```

Table 4. Comandos CLI

Nombre del Comando de Usuario	Descripción	Ejemplo de Entrada / Salida	Nota
iniciar sesión	inicio de sesión en el shell	<password>	Solo se utiliza para entrar al Shell. Obtiene la contraseña actual como entrada.
cerrar sesión	cierre de sesión en el Shell	No se aplica	Este comando le pedirá que se conecte después de cerrar la sesión
set_new_password	Configure una nueva contraseña	"Pa\$\$w0rd"	La configuración predeterminada es "contraseña". La nueva contraseña tiene los siguientes límites: <ol style="list-style-type: none"> 1. La longitud debe ser de 8 caracteres como mínimo y de 16 como máximo. 2. La serie es alfanumérica y distingue entre mayúsculas y minúsculas. 3. La nueva contraseña debe tener al menos un dígito, una mayúscula, una minúscula y un carácter especial. 4. Es necesario introducir la contraseña anterior. 5. La nueva contraseña debe introducirse dos veces.
set_ipv4_maskaddr	Establezca la dirección de la máscara de subred	255.255.255.0	Este valor se iniciará como "0.0.0.0" si el dispositivo no está conectado a Internet. La dirección IP de restauración de predeterminada es "192.168.1.254"
get_ipv4_maskaddr	Obtenga la dirección de la máscara de subred asignada	255.255.255.0	
set_ipv4_addr	Establezca la dirección IP asignada	192.168.0.133	
get_ipv4_addr	Obtenga la dirección IP asignada	192.168.0.133	
set_ipv4_gateway	Establezca la puerta de enlace IP	192.168.0.1	
get_ipv4_gateway	Obtenga la puerta de enlace IP	192.168.0.1	
get_ipv4_method	Obtenga el método IP	Método IP configurado como estático/ DHCP.	La configuración predeterminada es DHCP.
set_ipv4_method_dhcp	Configure la IP DHCP	Método de IP establecido como DHCP	
get_mac_addr	Obtenga la Dirección MAC	00:00:00:00:00:00	
get_proxy_addr	Obtenga la dirección del proxy asignada	La dirección del PROXY es - proxy.apac.etn.com	

Table 4. Comandos CLI (Continued)

Nombre del Comando de Usuario	Descripción	Ejemplo de Entrada / Salida	Nota
set_proxy_addr	Establezca la dirección del proxy	Dirección del proxy reconfigurada correctamente.	La longitud debe ser inferior a 20 caracteres
get_proxy_port	Obtenga el puerto	El puerto PROXY es - 8080	
set_proxy_port	Fije el puerto	Número de puerto proxy reconfigurado correctamente.	Cualquier rango entre 0-65535
get_proxy_status	Obtenga el estatus la dirección de proxy	El PROXY no está activado.	
set_proxy_disable	Desactivar proxy	EL PROXY está desactivado.	
set_proxy_enable	Activar el proxy	EL PROXY está activado.	
set_proxy_username	Establecer el nombre de usuario del proxy	<username>	Establecer el nombre de usuario para el proxy. La longitud del nombre de usuario no debe superar los 21 caracteres.
set_proxy_password	Establecer la contraseña del proxy	<password>	Establecer el nombre de usuario para el proxy. La longitud del nombre de usuario no debe superar los 21 caracteres.
get_proxy_username	Obtener el nombre de usuario del proxy	El nombre de usuario del PROXY es<username>	
get_proxy_password	Obtener la contraseña del proxy	La contraseña del PROXY es <password>	Al hacerlo, se imprimirán estrellas(*) solo después de la puesta en marcha
get_snmp_server1	Obtener la dirección IP o el Nombre de Host del Servidor SNMP 1	Servidor SNMP 1 Dirección IP/ Nombre de dominio: 129.6.15.28	
get_snmp_server2	Obtener la dirección IP o el Nombre de Host del Servidor SNMP 2	Servidor SNMP 2 Dirección IP/ Nombre de Dominio: 132.163.96.1	
get_snmp_server3	Obtener la dirección IP o el Nombre de Host del Servidor SNMP 3	Servidor SNMP 3 Dirección IP/ Nombre de Dominio: 132.163.97.1	
get_snmp_status	Obtener el estatus del Servidor SNMP	Servicio SNMP activado.	
get_snmp_service	Obtener la conexión al Servidor SNMP	Servicio SNMP conectado al servidor 1.	
set_snmp_disable	Desactivar Servidor SNMP	Servidor SNMP desactivado correctamente.	
set_snmp_enable	Activar Servidor SNMP	Servidor SNMP activado correctamente.	
get_primary_dns	Obtener el dns primario	DNS primario: 8.8.8.8	

Table 4. Comandos CLI (Continued)

Nombre del Comando de Usuario	Descripción	Ejemplo de Entrada / Salida	Nota
get_secondary_dns	Obtener el dns secundario	DNS secundario: 192.168.0.1	
get_time	Obtener la hora actual del sistema	Hora Epoch desde RTC (segundos) - 1692282558	Hora desde la epoch
get_iot_connection_status	Obtener estatus de conexión IOT	La conexión IOT está activada.	
get_iot_connection	Obtener conexión IOT DPS	IOT Conectado.	
get_iot_connection_reason	Obtener el estatus y el motivo de la conexión IOT.	Estado inicial de IoT.	
get_iot_dps_endpoint	Obtner el punto final DPS de IOT.	Punto final DPS de IOT - global.azure-devices-provisioning.net	
acerca de	Imprimir versiones y números de serie	Número de Serie de la Tarjeta de Red Número de Parte del Firmware de la Tarjeta de Red: FW-3114 Versión del Firmware de la Tarjeta de Red: 0.9.0 Número de Serie del Dispositivo: 3302AVLBC884A00019 Número de Parte del Firmware del Dispositivo: FW-2B13 Versión del Firmware del Dispositivo: 02 ID del Perfil del Dispositivo: 2c389aea-edfe-ed11- 907c-0022481cd9be Versión del Perfil del Dispositivo: 16 Versión NFC: 8003.6 Versión CLI: 8002.22	El número de serie de la Tarjeta de Red aparecerá una vez que se establezca.
get_device_connection	Obtener deviceID y ConnectionString	GUID/UUID del dispositivo <device GUID/UUID> Serie de Conexión del Dispositiv - <Connection String>	Al hacerlo, se imprimirán estrellas(*) solo después de la puesta en march
dump_json_formatted_logs	DEPURACIÓN: Volcar JSON registros formateados		El tamaño de salida puede ser superior a 200 caracteres
clear_logs	Borrar todos los registros de NV		
show_logs	Mostrar todos los registros	El Registro de Eventos está actualmente vacío	El tamaño de salida puede ser superior a 200 caracteres

Table 4. Comandos CLI (Continued)

Nombre del Comando de Usuario	Descripción	Ejemplo de Entrada / Salida	Nota
reboot_card	Reiniciar la tarjeta	No se aplica	Mantenga intactos los últimos cambios (si los hubiera) en la configuración de Red (IPv4) y la Contraseña. Este comando reinicia la tarjeta para completar la configuración de los ajustes de red.
factory_reset_card	Restaurar configuración de fábrica de la tarjeta	No se aplica	Restablece la configuración de red (IPv4) y la contraseña a sus valores predeterminados.

Chapter 4 Aplicación de Monitoreo Remoto

4.1 Bienvenido a la Aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton

Los sistemas UPS conectados a la nube de la Serie Eaton Tripp Lite se gestionan mediante la aplicación de monitoreo remoto de Eaton compatible con la plataforma Brightlayer de Eaton para que los usuarios puedan conectarse a su UPS en cualquier lugar. Reciba alertas, controle los enchufes o los dispositivos de apagado, todo ello con el toque de un dispositivo móvil o una computadora de escritorio. Tanto si el usuario instala una o varias unidades, la puesta en marcha nunca ha sido tan sencilla. La aplicación Eaton de Monitoreo Remoto puede descargarse en las tiendas de aplicaciones de Apple o Android.

4.2 Inscripción y Activación de Usuarios

1. Localice y escanee el código QR en la parte izquierda de la portada de UPS o visite el enlace directo [Aplicación Brightlayer de Monitoreo Remoto](#) de Eaton para lanzar la aplicación en un navegador web o para descargarla en un Dispositivo remoto.

Figure 13. Ubicación del Código QR





Figure 14. Página de la Aplicación Web




NOTE

Chrome, Firefox, Edge y Safari son los navegadores de Internet compatibles. No utilice Microsoft Internet Explorer.

2. Haga click en el enlace de Registrarse en la pantalla de inicio de sesión.
3. Por favor, lea y marque la casilla para aceptar el CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DE EATON CORPORATION PARA EL Monitoreo Remoto del Paquete de Software Brightlayer A continuación, haga click en Siguiente.

Figure 15. Pantalla de inicio de sesión y Acuerdo de Licencia de Usuario Final




4. Introduzca una dirección de correo electrónico válida para verificar su cuenta. A continuación, se le enviará un código de verificación a su cuenta de correo electrónico. Haga click en Siguiente. Haga click en Siguiente.
5. Introduzca el código de verificación y haga click en Siguiente.

Figure 16. Crear una cuenta y verificar el código

The figure consists of two side-by-side screenshots of a web interface. The left screenshot is titled "Create an Account" and contains the text "To register for an Eaton account. You will need to verify your email address to continue." Below this is a text input field labeled "Email Address" with the value "newuser1234@gmail.com". At the bottom, there are "Back" and "Next" buttons, with a progress indicator showing the first of five steps is active. The right screenshot is titled "Verify Email" and contains the text "A verification code has been sent to the email address you provided. Click the link or enter the code below to continue. This code is valid for 30 minutes." Below this is a text input field labeled "Verification Code" with the value "XXXXXX". A blue button labeled "Resend Verification Email" is positioned below the input field. At the bottom, there are "Back" and "Next" buttons, with a progress indicator showing the second of five steps is active.


6. Introduzca la información de la cuenta para completar la creación de la misma. Eaton recomienda que la opción Autenticación de Dos Factores permanezca activada para evitar el acceso no autorizado a la cuenta. Cuando haya terminado, haga click en Siguiente.
7. La nueva cuenta de usuario ya ha sido creada; pulse. Pulse el botón de inicio de sesión y se le enviará una notificación por correo electrónico para activar la cuenta.

Figure 17. Datos de la Cuenta




- Haga click en el botón Activar Cuenta que aparece en el correo electrónico que recibió.

Figure 18. Notificación de activación por correo electrónico



- Haga click en Configurar para crear una Contraseña para la cuenta.


Figure 19. Pantalla de Configuración de Contraseña




10. Cree una contraseña que cumpla los requisitos para acceder a la aplicación. Cuando haya terminado, haga click en Siguiente.

Figure 20. Configurar Contraseña

EAT•N



Set up password

 newuser1234@gmail.com

Password requirements:

- At least 8 characters
- A lowercase letter
- An uppercase letter
- A number
- No parts of your username
- Password can't be the same as your last 4 passwords

Enter password

Re-enter password


Next

[Return to authenticator list](#)
[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

11. Configure el método de autenticación disponible para acceder a la cuenta. Haga click en Configurar.
12. Introduzca un número de teléfono y haga click en Recibir un código por SMS.


Figure 21. Configuración de la autenticación de Seguridad




13. Introduzca el código recibido por SMS. Haga click en Verificar.
14. Haga click en Continuar una vez que haya aceptado el código.

Figure 22. Continuar

EAT·N



Set up phone authentication

 newuser1234@gmail.com

A code was sent to your phone . Enter the code below to verify.
 Carrier messaging charges may apply

Enter Code


Verify

[Return to authenticator list](#)
[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)


EAT·N

Set up security methods

 newuser1234@gmail.com

Security methods help protect your account by ensuring only you have access.

Set up optional



Google Authenticator
 Enter a temporary code generated from the Google Authenticator app.
 Used for access

Set up

Continue

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)

15. Haga click en Crear una Nueva Organización.




NOTE

Si se une a una organización existente, póngase en contacto con el administrador para obtener el código de l organización y haga click en Unirse a una Organización Existente.

16. Introduzca el nombre de la nueva organización. Haga click en Crear Organización.

Figure 23. Crear una Nueva organización



17. Se ha creado la nueva organización y la inscripción inicial ha sido completada. Haga clic en Finalizar,

Figure 24. Organización Creada Correctamente






Figure 25. Pantalla de Gestión de Organización



4.3 Interfaz de Usuario


La aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton incluye un resumen sencillo e imágenes detalladas de los dispositivos conectados. Puede visualizarlo con un navegador para computadora como Google Chrome™, o en cualquier dispositivo móvil.

NOTE  De vez en cuando borre la caché del navegador, haga click en el botón para volver a cargar para actualizar la aplicación de Monitoreo Remoto, o ajuste la configuración de resolución de su navegador. Con el tiempo irán apareciendo nuevas funciones y actualizaciones, y al borrar la memoria caché del navegador o ajustar la configuración de la resolución de este, se corrigen los problemas de inicio de sesión o de visibilidad de los datos.

4.4 Pantalla de Inicio de Sesión

[Figure 26](#) muestra la pantalla de inicio de sesión de la aplicación de Monitoreo Remoto de Eaton vista en un navegador de Internet. Desde la pantalla de inicio de sesión, el usuario puede introducir una nueva inscripción, restaurar la contraseña, o iniciar sesión para abrir la pantalla de descripción general (inicio) de la aplicación.

Figure 26. Pantalla de Inicio de Sesión



4.5 Pantalla de Resumen Organizativo

La Pantalla de Resumen Organizativo muestra información para todos los grupos organizativos y dispositivos, proporcionando rutas de fácil navegación para mostrar la información.

Figure 27. Pantalla de Resumen Organizativo





Table 5. Secciones de la Pantalla de Resumen Organizativo

① Menú de Jerarquía Organizativa	⑤ Menú de Usuario
② Menú de Pestañas	⑥ Widget de Línea de Tiempo
③ Menú de Ayuda	⑦ Widget de Grupos
④ Menú de Configuración	⑧ Widget de Dispositivos

4.5.1 Menú de Jerarquía Organizativa


El Menú de Jerarquía Organizativa gestiona la jerarquía organizativa y los Dispositivos, y permite a los usuarios alternar entre Organizaciones y Grupos.

Figure 28. Menú de Jerarquía Organizativa



1. Oculta o muestra la Jerarquía Organizativa.
2. Muestra la función de Jerarquía Organizativa para gestionar Grupos y Dispositivos.

Figure 29. Opciones del menú de Jerarquía Organizativa



3. Alterna entre Organizaciones si existe más de una.
4. Muestra la Jerarquía Organizativa.

Al seleccionar un grupo en el menú de Jerarquía Organizativa aparecerá la Pantalla de [Figure 27](#) .

Al seleccionar un Dispositivo en el menú de Jerarquía Organizativa aparecerá la Pantalla de Resumen del Dispositivo, que proporciona información esencial sobre el estatus del UPS.

4.5.2 Menú de Pestañas

El Menú de Pestañas resume todos los datos de la Organización, Grupo o Dispositivo seleccionado, según se haya seleccionado en el Menú de Jerarquía Organizativa.

Figure 30. Menú de Pestañas



- **Pestaña de Resumen** - muestra información para cada Organización, Grupo o Dispositivo según se haya seleccionado en el Menú de Jerarquía Organizativa.
- **Pestaña de Dispositivos** - al seleccionarla, la Pantalla de Gestión de Dispositivos muestra todos los dispositivos configurados dentro de una Organización y controla añadiendo o editando esos dispositivos.
- **Pestaña de Línea de Tiempo** - proporciona un resumen general de los eventos de una Organización o Grupo específico que puede exportarse a un archivo .csv.
- **Pestaña de Documentos**- muestra los archivos de la Guía del Usuario Conectada a la Nube y del folleto de ventas de Eaton.

4.5.3 Menú de Ayuda

Menú de Ayuda- al hacer click en este menú se explicará cómo ponerse en contacto con Eaton para obtener ayuda y la política de privacidad.

Figure 31. Ubicación del Menú de Ayuda






Figure 32. Información del Menú Ayuda



4.5.4 Menú de Configuración

Menú de Ajustes- proporciona acceso a todos los ajustes de usuario de la aplicación y a los ajustes de configuración.

Figure 33. Menú de Configuración



- **Configuración de Gestión de la Organización** - muestra todos los ajustes disponibles para gestionar una organización (consulte la [Figure 27](#)).
- **Gestión de Grupos**- añade, edite, mueva o elimine grupos dentro de una organización (consulte [4.7 Crear un Grupo dentro de una Organización](#)).
- **Ajustes de Notificación**- establezca y configure las notificaciones de alarma, de advertencia y de eventos por correo electrónico o texto (SMS). También pueden configurarse notificaciones personalizadas (consulte la [Figure 60](#) y [Figure 60](#)).
- **Configuración de la Gestión de Usuarios**- permite a los administradores invitar a otros usuarios o compañeros de trabajo a inscribirse en la Aplicación de Gestión Remota de Eaton, ya sea como usuarios o como administradores. También proporciona control sobre la eliminación, desactivación o activación de cuentas de usuario (consulte [4.6 Gestión de Usuarios](#)).

4.5.5 Menú de Usuario

Se puede acceder al Menú de Usuario haciendo clic en el avatar de Usuario situado en la esquina superior derecha de la Pantalla de la Organización Principal, que ofrece la opción de ver o editar los ajustes del perfil o de cerrar la sesión en la aplicación.

La primera sección de la página del perfil de usuario incluye información general sobre el perfil, como el correo electrónico, el número de teléfono, país, una opción para activar la autenticación multifactor y ubicación para cargar una imagen.

La segunda sección es el papel que el Usuario desempeña dentro de la Organización.

La tercera sección muestra las opciones personalizables de idioma, zona horaria y formato de fecha.

Figure 34. Menú de Usuario




Figure 35. Pantalla de Perfil de Usuario

The screenshot displays a user profile page for a 'New User'. The page is organized into several sections:

- User Information:** Includes fields for Email (newuser1234@gmail.com), Phone Number, and Country (US). A profile picture placeholder shows the initials 'NU' with an 'Upload an Image' button and a note: 'PNG, JPG (300x300px), 2 MB Max.' Two-factor authentication is shown as 'Required by the organization' with a toggle switch.
- Roles:** Lists the user's role as 'Organization Admin' for 'Acme Organization'.
- Preferences:** Includes settings for Language (English), Time Zone ((UTC-12:00) International Date Line West), and Date Format (MM/DD/YYYY).

4.5.6 Pestaña de Línea de Tiempo

La sección informativa Línea de Tiempo es una valiosa herramienta que muestra las alarmas y eventos activos o inactivos de toda la Organización. Proporciona un enlace a los datos específicos del evento y un enlace vital a la pantalla de Gestión de Eventos. En esta pantalla puede exportar los eventos a un archivo .csv, una función que ayuda enormemente en el análisis de datos y la elaboración de informes. Esta función integral ayuda a realizar un seguimiento de todos los eventos y alarmas críticos y se puede acceder a ella a través de la pestaña de navegación Línea de Tiempo.

Figure 36. Widget de Línea de Tiempo




Figure 37. Detalles del Evento




Figure 38. Pantalla de Línea de Tiempo

Status	Date	Type	Device	Group
	12:56 PM 05/08/2024	On Utility	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization
	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization
	12:56 PM 05/08/2024	On Battery	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED
	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Not Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED
	8:11 AM 05/07/2024	Connection Restored	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Organization

4.5.7 Widget de Grupos

El Widget de Grupos proporciona una vista de los Grupos o Grupos Hijos dentro de una jerarquía Organizativa y permite a los usuarios ver todos los Grupos dentro de una Organización.

Figure 39. Widget de Grupos

The screenshot shows a dashboard with a 'Timeline' widget on the left and a 'Groups 1' widget on the right. The 'Groups 1' widget displays the organizational hierarchy for 'Acme Test Organization' and includes a 'View All Groups' button. Below it, a 'Devices 1' widget shows details for 'Acm-UPS-001'.

Figure 40. Ver todos los grupos



4.5.8 Widget de Dispositivo

Los dispositivos pueden verse y gestionarse seleccionando las opciones de la Página Principal de la Aplicación o utilizando la Jerarquía Organizativa.

Visualización de dispositivos Página Principal de la Aplicación

Haga click en cualquiera de las siguientes áreas para ver una pantalla específica para ver o gestionar un Dispositivo:

- 1. Navega a la Pantalla de Gestión del Dispositivo, que enumera los dispositivos asociados a la cuenta de la organización y permite a los usuarios mover, añadir o eliminar dispositivos. (Ver [Figure 42](#)).
- 2. Navegue a la Pantalla de Resumen del Dispositivo y permite a los usuarios visualizar todos los datos de un dispositivo específico. (Ver [Figure 42](#)).

Figure 41. Widget del Dispositivo





Figure 42. Administración del Dispositivo



La Pantalla de Gestión del Dispositivo

La Pantalla Resumen de Dispositivos proporciona una instantánea de la operación en tiempo real de todos los Dispositivos específicos de la Organización: Estatus, Dispositivo (Nombre, Número de Serie), Tipo, Grupo, Alerta y sus Detalles.

Figure 43. Pantalla de Resumen del Dispositivo





Table 6. Áreas de la Pantalla de Resumen del Dispositivo

① Banner de la Pantalla de Resumen del Dispositivo	⑤ Control de Salida de UPS
② Menú de Pestañas	⑥ Línea de Tiempo
③ Control del Dispositivo	⑦ Propiedades del Dispositivo
④ Detalles del Dispositivo	⑧ Tendencias

1. **Banner de la Pantalla de Resumen del Dispositivo Pantalla** - cambia de color, indicando los diferentes modos operativos del UPS.

- Azul: Modo Normal En Línea.
- Naranja: Advertencia En Línea
- Rojo: Alarma En Línea

Figure 44. Banner de la Pantalla de Resumen del Dispositivo




2. Menú de Pestañas:

- Resumen- muestra la Pantalla de Resumen del Dispositivo.
 - Línea de Tiempo- proporciona un resumen general de los eventos del dispositivo que puede exportarse a un archivo .csv.
 - Documentos- muestra los archivos de la Guía del Usuario Conectada a la Nube y del folleto de ventas de Eaton.
 - Ajustes- ajustes generales que se pueden configurar en UPS.
3. **Control del Dispositivo:** - proporciona un control limitado sobre el Dispositivo, como APAGARLO/ ENCENDERLO/CAMBIAR ENTRE OPCIONES, ejecutar una prueba de la batería.
 4. **Datos del Dispositivo-** muestra una descripción general del estado de funcionamiento, tendencias y propiedades del Dispositivo.
 5. **Control de Carga del Dispositivo-** proporciona control sobre la carga de salida del segmento o segmentos asociados con el Dispositivo seleccionado.
 6. **Línea de Tiempo-** muestra las alarmas activas o inactivas y los eventos que pueden exportarse a un formato .csv (consulte la [Figure 38](#)).
 7. **Propiedades del Dispositivo-** ofrece la posibilidad de editar o ver la información del dispositivo.
 8. **Tendencias-** muestra datos específicos de rendimiento del UPS que pueden personalizarse y descargarse en un intervalo de tiempo de 31 días.

4.6 Gestión de Usuarios


La Pantalla de Gestión de Usuarios permite al administrador o a otros usuarios añadir, invitar o eliminar miembros inactivos de una organización.

Para acceder a la Pantalla de Gestión de Usuarios, haga click en el Menú Configuración y luego en Usuarios (Configurar Usuarios y Funciones).



Para añadir un usuario, haga click en los tres puntos situados a la derecha de la página y, a continuación, seleccione Añadir Usuario.

Para borrar o Activar/Desactivar/o Borrar un Usuario, seleccione el Usuario y luego los tres puntos para que aparezca el Menú de Gestión de Usuarios.



Complete los datos del Usuario. A continuación, seleccione el botón Invitar Usuario. Se enviará un correo electrónico para invitar al nuevo Usuario a la Organización.



NOTE

Los nuevos usuarios tendrán que crear una cuenta si no disponen de ella. Consulte [Inscripción y Activación de Usuarios](#).

Figure 45. Invitar a un Nuevo Usuario

Invite User to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required.

First Name: New

Last Name: User2

Email Address*: newuser2@gmail.com

Country Code: Phone Number

A mobile number is required in order to receive SMS notifications.

Select a Role*: Viewer


Assign to Group(s)*: Acme Test Child Group

Buttons: Cancel, Invite And Add Another User, Invite User

4.7 Crear un Grupo dentro de una Organización

1. Haga click en la opción Añadir un Grupo en cualquiera de las cuatro áreas del resumen pantalla.

Figure 46. Añadir un Grupo



- Introduzca un nombre y seleccione la organización principal donde residirá el nuevo grupo. Haga click en Siguiente.

Figure 47. Detalles del Grupo

The screenshot shows a web form titled "New Group" with the sub-heading "Group Details". It contains three input fields:

- Group Name ***: Contains the text "Acme Test Organization". Below the field is a hint: "e.g. Location, Region, Division, etc." and a character count "22/24".
- Group Short Name**: Contains the text "ATC". Below the field is a hint: "A short name can be used when displaying a breadcrumb or auto-naming a device." and a character count "3/6".
- Parent Group ***: A dropdown menu showing "Acme Organization (Organization Root)". Below it is a hint: "This structure can also be edited from the main hierarchy page with a drag-and-drop function".

At the bottom of the form, there are four buttons: "Cancel", a progress indicator with four dots (the first is filled), "Add Group & Finish", and "Next".

- Mueva cualquier grupo existente al grupo recién creado (si procede).


Figure 48. Mover Grupos

The screenshot shows a web form titled "New Group" with the sub-heading "Move Existing Groups & Devices to Acme Test Organization". Below the heading is a message: "Existing groups can be moved to this group. Moving groups will also move their children." The main content area is empty.

At the bottom of the form, there are three buttons: "Back", a progress indicator with four dots (the first is filled), "Add Group & Finish", and "Next".


4. Asigne usuarios al Grupo recién creado.

Figure 49. Seleccionar Usuarios




5. Elija entre la imagen predeterminada o suba una nueva foto para ayudar a identificar al Grupo. Haga click en Añadir Grupo cuando termine.

Figure 50. Preferencias de Visualización



- El Grupo recién creado se ha creado ahora bajo la Organización Acme y puede verse ahora en la Pantalla de Jerarquía Organizativa de la aplicación.

Figure 51. Nuevo Grupo




4.8 Añadir un Dispositivo

Añadir un Dispositivo Manualmente

- Encienda el UPS y compruebe que está en Modo En Línea.
- Conecte un cable de Ethernet (no suministrado) de una conexión red activa al puerto del UPS.
- Haga click en la organización o el grupo al que se añadirá el dispositivo en el menú Jerarquía Organizativa.
- Haga click en una de las tres áreas de la Pantalla de Grupo o en la Pantalla Gestión de Dispositivos.

Figure 52. Añadir Opciones de Dispositivo



- Introduzca toda la información necesaria sobre el dispositivo. Haga click en Guardar Dispositivo.

Figure 53. Añadir Dispositivo

Add Device to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required when adding a Device.

Assign to Group(s)
Acme Test Child Group

Device Type*
UPS

Device Name*
Acm-UPS-001

GUID* GUID is located on the UPS QR code label


Tags
6 tags maximum

Description
Server Rack 1 Room 1




NOTE

El GUID se encuentra en la etiqueta adhesiva con el código QR de la cubierta del UPS.



6. El dispositivo mostrará ahora que está vinculado al grupo u organización.

Figure 54. Pantalla de Resumen de la Organización



4.8.1 Añadir un Dispositivo con la Aplicación Móvil

1. Descargue la aplicación Remote Monitoring y cree una cuenta o acceda a la que ya tiene.




NOTE


Si descargó la Aplicación de Monitoreo Remoto en el dispositivo móvil, el código QR lo redirigirá automáticamente a la pantalla para añadir un dispositivo dentro de la Aplicación. Si no la tenía descargada, al escanear el código QR redirigirá al usuario a la tienda de aplicaciones para descargarla y configurar una cuenta de usuario.

2. Encienda el UPS y compruebe que está en Modo En Línea.
3. Conecte un cable de Ethernet (no suministrado) de una conexión de red activa al puerto del UPS.
4. Navegue hasta la Pantalla Resumen Organizativo y haga clic en dispositivos.
5. Seleccione el ícono Añadir Dispositivo .
6. Seleccione OK para permitir el acceso a la cámara.

Figure 55. Añadir un Dispositivo




7. Escanee el código QR de la cubierta de UPS.



8. Edite el Nombre del Dispositivo, las Etiquetas y la Descripción. La información sobre el ID del producto, el número de serie y la información de GUID se completará automáticamente. Haga clic en Guardar Dispositivo.

Figure 56. Información del Dispositivo




9. Revise la pantalla de resumen organizativo dentro de la aplicación para asegurarse de que el Dispositivo se ha añadido correctamente.

4.8.2 Configuración del dispositivo a través de NFC

1. Encienda el UPS y compruebe que está en Modo En Línea.
2. Conecte un cable de Ethernet (no suministrado) de una conexión de red activa al puerto del UPS.
3. Escanee la etiqueta con el código QR en la página UPS con un smartphone o tableta con tecnología NFC y cree una cuenta si es necesario.
4. Navegue hasta la Pantalla de Resumen Organizativo de Monitoreo Remoto de Eaton.
5. Seleccione el ícono Añadir Dispositivo.

Figure 57. Añadir y Configurar el Dispositivo



6. Haga clic en Configurar Dispositivo(s) con NFC.
7. Haga clic en + Añadir Nuevo Perfil de Configuración.
8. Introduzca un Nombre de Perfil de Configuración.
9. Seleccione el Método IPv4, DHCP (Automático) o Estático.

**NOTE**


Si el método IPv4 seleccionado es Estático, deberá introducir la máscara de subred y la dirección del portal predeterminada.

10. Establezca la dirección IP del proxy y el número de puerto del proxy.

**NOTE**

Es posible que se requiera un nombre de usuario y una contraseña de proxy adicionales.


11. Haga clic en Guardar Perfil de Configuración. El Perfil está ahora guardado y listo para aplicarse al UPS.



12. Seleccione un perfil NFC.



13. Escanee el código QR de la etiqueta del UPS para obtener el GUID.



14. Alinee el teléfono con la ubicación de la etiqueta NFC en el UPS. Aparecerá una ventana emergente si se actualiza la configuración. Si hay algún problema, aparecerá una ventana emergente de error con la opción de volver a escanear.



 **NOTE** La ubicación de la etiqueta NFC puede variar en función del modelo de UPS.

Figure 58. Ejemplo de Ubicación de la Etiqueta NFC del UPS



15. El dispositivo ahora está actualizado con la configuración.

Figure 59. Actualización de la Aplicación Correct




4.9 Configuración de Alertas y Notificaciones

La página de Notificaciones permite al usuario configurar preferencias individuales para recibir notificaciones de eventos del dispositivo por correo electrónico y mensajes de texto SMS.

Se pueden activar o desactivar tres categorías de notificaciones.

1. **Alarmas**- Alarmas, Incidentes, Fallas del Dispositivo
2. **Eventos de Advertencia**- Advertencias de Umbral, Advertencias del Dispositivo
3. **Eventos del Dispositivo**- Cambios de Estatus, Eventos Informativos


Figure 60. Pantalla de Preferencias de Notificaciones



4.10 Configuración de Notificaciones Personalizadas


1. Haga click en Notificaciones Personalizadas en la esquina superior izquierda de la página.
2. Haga click en el botón Añadir Notificación Personalizada en la parte inferior de la página o en los tres puntos del lado derecho de la página para añadir una Notificación Personalizada.

Figure 61. Añadir Notificación Personalizada




3. Seleccione el Grupo u Organización.

Figure 62. Seleccione Grupos




4. Seleccione el Tipo de Dispositivo.

Figure 63. Tipo de Dispositivo



5. Elija el Dispositivo.

Figure 64. Seleccione el Dispositivo




6. Seleccione los tipos de eventos específicos para la notificación.



NOTE


Active las funciones Avanzadas en la esquina superior izquierda para establecer un retardo de las notificaciones personalizadas.

Figure 65. Seleccione los Tipos de Eventos



7. Seleccione el Usuario que recibirá las notificaciones.

Figure 66. Añadir Usuarios



8. Asigne un nombre a la Notificación y active las notificaciones por correo electrónico o SMS. Haga click en Añadir Notificación.

Figure 67. Establezca el Nombre de la Notificación

New Custom Notification

Select Notification Types

Input Wiring Fault, Over Temperature events for Acme-UPS-001 will notify 1 user when active and when cleared.

Custom Notification Name
Test Notification
e.g. Overload Notification, Security Desk Notifications

Email Notifications
Enabled

Text Notifications (SMS)
Enabled

Back Add Notification

9. La notificación ya está creada y activa.

Figure 68. Notificación Personalizada Correcta

Notifications
Acme Organization

Custom Notifications

Custom Notifications can be created by Group, Device Type, Devices, and/or Events. Custom notifications can be assigned to existing User Accounts or non-user Contacts.

Name	Device	Events	Group	Users	Notification Types
Test Notification	Acme-UPS-001	Input Wiring Fault and 1 Others	Acme Test Child Group	New User	Email, Text

Items per page: 10 1-1 of 1

Chapter 5 Mantenimiento y Resolución de problemas del UPS

5.1 Reemplazo de la Batería



PELIGRO!

Riesgo de Descarga Eléctrica. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados SOLAMENTE POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. NO hay partes dentro del UPS a LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO. El circuito de la batería no está aislado de la Entrada de la Red de CA. El UPS debe desconectarse de la red de CA antes de sustituir la batería.



ADVERTENCIA!

¡Reemplace la batería del UPS SOLO con una batería suministrada por Eaton! Asegúrese de que el UPS ha sido apagado y aislado con seguridad de la alimentación de CA antes de reemplazar la batería. Aunque el UPS pueda estar desconectado de la energía de la red pública, aún puede haber voltaje peligroso de la batería. Use herramientas con mangos aislados.

No conecte ni desconecte la batería a menos que se tenga certeza de que la zona está libre de fuentes inflamables.

La batería del UPS está diseñada para una vida útil de 3 a 5 años. La duración de la vida útil varía según la frecuencia de uso y la temperatura ambiente. Las baterías usadas más allá de la vida útil esperada a menudo tendrán autonomías severamente reducidas. Reemplace las baterías al menos cada cinco años para mantener su UPS funcionando a su máxima eficiencia.



PRECAUCIÓN!

De manera segura, quite del paso los cables de la batería al retirar e instalar la batería, de modo que no se dañen durante el proceso de reemplazo de la misma. Utilice herramientas correctamente aisladas al retirar e instalar la batería.

1. Coloque el UPS de forma tal que pueda retirar el tornillo que sujeta la cubierta del UPS. Aparte el tornillo en un lugar seguro.




Reemplazo de la Batería

2. Sujete la cubierta frontal por la parte inferior, tire hacia fuera, y a continuación levántela con cuidado.



3. Fije la cubierta frontal a un lado para que no interfiera con la sustitución de la batería en el interior del UPS. No retire el cable plano que se conecta a la pantalla.
4. Levante la tapa de la batería en línea recta y extráigala del UPS.
5. Saque con cuidado la batería agarrando la pestaña blanca. Desconecte los cables conectados al UPS del borne positivo de la batería, seguido del borne negativo, y después retírela con cuidado del UPS.



6. Introduzca las baterías nuevas en el UPS. Conecte cada cable de la batería firmemente en los bornes de la nueva batería; el rojo al positivo (+) seguido del negro al negativo (-) y luego instale la tapa de la batería.
7. Instale la cubierta frontal del UPS y fíjela con el tornillo de la cubierta.

5.2 Almacenamiento

El rango ideal de temperatura ambiente es de 5 °F a 122 °F (-15 °C a 50 °C). Se recomienda cargar el UPS durante al menos ocho horas y, a continuación, guardarlo tapado y en posición vertical en un lugar fresco y seco. Retire cualquier accesorio y desconecte cualquier cable conectado al UPS para evitar la descarga innecesaria de la batería.

Almacenamiento Prolongado

Durante el almacenamiento prolongado en entornos en los que la temperatura ambiente sea de 5 °F a 86 °F (-15 °C a 30 °C), cargue la batería del UPS cada seis meses.

Durante el almacenamiento prolongado en entornos en los que la temperatura ambiente sea de 86 °F a 113 °F (30 °C a 45 °C), cargue la batería del UPS cada tres meses.

5.3 Reciclaje del Equipo Usado

Póngase en contacto con su centro local de reciclaje o desecho de residuos peligrosos para obtener información sobre la correcta eliminación de los equipos usados.



Este símbolo indica que no debe desechar el UPS o las baterías del UPS en la basura. Este producto contiene baterías selladas de plomo-ácido y debe desecharse correctamente. Para obtener más información, póngase en contacto con su centro local de reciclaje y reutilización de desechos peligrosos.



Este símbolo indica que no debe desechar residuos de equipos eléctricos o electrónicos (WEEE) en la basura. Para obtener más información sobre el desecho adecuado, póngase en contacto con su centro local de reciclaje y reutilización de desechos peligrosos.

5.4 Resolución de problemas

El sistema UPS Smart Tower Tripp Lite Series dispone de una función de alarma acústica que avisa de posibles problemas de alimentación. Cuando se activa, la alarma suena a intervalos diferentes en función de una condición concreta. Use la [5.4 Resolución de problemas](#) para determinar y resolver las alarmas y condiciones del UPS. Consulte [2.6 Indicadores LED](#) los distintos indicadores LCD/LED y los tonos de alarma que pueden estar activos en el UPS.

Table 7. Resolución de problemas

Problema	Causa Posible	Soluciones
No aparece ningún LED en el panel frontal o la pantalla LCD no está iluminada	El UPS no está encendido	Compruebe que el UPS esté conectado a una fuente de alimentación válida y pulse de nuevo el botón POWER [Encendido].
	El voltaje de la batería es demasiado bajo	Cargue la batería durante al menos seis horas.
	Fallo de la batería	Reemplace la batería.
El UPS está siempre en modo batería	El cable de alimentación está desconectado	Verifique que el UPS esté conectado a una fuente de alimentación válida.
La alarma del UPS suena continuamente	El UPS está siempre en modo batería	Retire cualquier carga innecesaria y verifique que la carga no exceda las especificaciones definidas del UPS. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Soporte de Eaton.

Table 7. Resolución de problemas (Continued)

Problema	Causa Posible	Soluciones
	Sobrecarga en Modo en Línea	Retire cualquier carga innecesaria y verifique que la carga no exceda las especificaciones definidas del UPS. Encienda el UPS 2.4 Encendido del UPS conecte los equipos de carga de nuevo, uno a uno. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Soporte de Eaton.
	Fallo por sobrecarga	Apague el UPS, desconecte el UPS de la fuente de alimentación de CA de entrada y retire el equipo de carga. Revise el equipo para detectar posibles problemas. Encienda el UPS 2.4 Encendido del UPS conecte los equipos de carga de nuevo, uno a uno. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Soporte de Eaton.
El tiempo de autonomía es demasiado breve	El voltaje de la batería es demasiado bajo	Cargue la batería al menos seis horas.
	La batería está defectuosa	Reemplace la batería.

5.5 Servicio y Soporte

Si tiene alguna pregunta o problema con el UPS, llame a su **distribuidor Local** or **al Servicio de Soporte de Eaton** a uno de los siguientes números de teléfono y solicite un representante técnico del UPS.

Estados Unidos:

1-800-356-5737

Canadá:

1-800-461-9166 ext 260

Todos los otros países:

Llame a su representante de servicio local

Tenga lista la siguiente información cuando llame al servicio de soporte de Eaton:

- Número de modelo
- Número de serie
- Número de versión (si está disponible)
- Fecha de falla o problema
- Síntomas de falla o problema
- Dirección de devolución e información de contacto del cliente

Si se requiere reparación, se le otorgará un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA]. Este número debe aparecer en el exterior del paquete y en la Guía de Embarque (si corresponde). Utilice el empaque original o solicite el empaque al servicio de soporte de Eaton o a su distribuidor local. Las unidades dañadas en el embarque como resultado de un empaque inadecuado no están cubiertas por la garantía. Se enviará una unidad de reemplazo o reparación y un flete prepago para todas las unidades de la garantía.



NOTE

Para aplicaciones críticas, puede estar disponible un reemplazo inmediato. Llame al **Servicio de Soporte de Eaton** en busca del representante o distribuidor más cercano.

Chapter 6 Especificación

6.1 Especificaciones del Producto

Table 8. Características de la Entrada

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Capacidad en VA/Watts	750/500	1000/600	1440/1000
Voltaje de CA	120 V		
Amperios de CA	89–145VAC Ajuste de línea alta 145V +/- 5% Restablecimiento de línea alta 142V +/- 5% Ajuste de línea baja 89V +/- 5% Restablecimiento línea baja 92V +/- 5%		
Amperios de CA	10A	10A	12A
Frecuencia	50 or 60 Hz +/- 5 Hz (predeterminado 60Hz)		
Protección de entrada de CA	(1) Breaker térmico 10A	(1) Breaker térmico 10A	(1) Breaker térmico 15A
Eficiencia de la línea a plena carga	98.4%		
Eficiencia de la línea a media carga	98.4%		

Table 9. Características de Salida

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Voltaje nominal de salida	120V		
Salida de CA en amperios	6.3A	8.4A	12A
Voltaje de salida de CA (Modo en Línea)	120V (sigue al voltaje de entrada de 89–145VAC)		
Voltaje de salida de CA (Modo de Respaldo por Batería)	120V +/-10%		
Forma de onda de CA de salida (Modo en Línea)	Onda sinusoidal (Modo de CA)		
Forma de onda de CA de salida (Modo de Batería)	Onda sinusoidal simulada (Modo de Batería)		
Frecuencia	50 o 60Hz sigue la frecuencia de entrada por CA El arranque en frío de la batería es de sólo 60Hz		
Tiempo de transferencia de CA a CD	4 ms (Max < 10 ms)		

Table 10. Características de Protección

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Especificación de joules de supresión de CA del UPS	380 (AC)		
Tiempo de respuesta de la supresión de CA del UPS	Instantáneo		
Protección ante sobrecarga	Condición de Alerta por Sobrecarga en el Modo en Línea - 110%±10%, se va a fallo después de 5 minutos Condición de fallo por sobrecarga - 120%±10%, se va a fallo inmediatamente Condición de Alerta por Sobrecarga en el Modo de Respaldo por Batería - 110%±10%, se apaga en 5 segundos Condición de Fallo por Sobrecarga en el Modo de Respaldo por Batería - 120%±10%, se apaga inmediatamente		

Table 11. Características de la Batería

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Tipo de batería	Baterías de plomo-ácido selladas que no requieren mantenimiento.		
Voltaje de la batería / AH	Cantidad (1) 12V / 9AH	Cantidad (2) 12V / 9AH	
Corriente de carga de la batería	1A (1.5A Max)		
Voltaje de flotación de la batería	13.7 VDC	27.4 VDC	
Tiempo de recarga	8 horas a 90% de capacidad		
Tiempo de autonomía de la batería interna	2.2 min / plena carga 8.3 min / media carga	4 min / plena carga 14.3 min / media carga	2 min / plena carga 10 min / media carga
Tiempo de autonomía con módulo de batería externa	NA	NA	8.6 min a plena carga 30.6 min a media carga
Tensión de apagado por voltaje bajo	9.8V todos los niveles de carga	19.6V todos los niveles de carga	
Voltaje mínimo para arranque en frío	10.6V	21.2V	
Batería Hot-Swap	No		

Table 12. Entorno

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Humedad	0-90% RH @ 0-40 C (sincondensación)		
Temperatura de almacenamiento	-15 to +50 °C		

Table 12. Entorno (Continued)

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTNC (AG-07A3)
Temperatura de operación	0 to +40 °C		
Ruido audible	45dBA max. (Batería completamente cargada, sin zumbador)		
Elevación de funcionamiento	0-3000 metros		
Disipación del calor (Btu/Hr) @ Media Carga	27.31 (Batería completamente cargada)		
Disipación del calor (Btu/Hr) @ Plena Carga	54.61 (Batería completamente cargada)		

Table 13. Pesos y Dimensiones

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTNC (AG-07A3)
Peso Neto, lb. (kg)	17.6 lbs (8 kg)	22.9 lbs (10.4 kg)	28.7 lbs (13 kg)
(Al x An x Pr), (Alto x Ancho x Profundidad), in (cm).	8 X 5.9 X 14.6 in (20.4 X 15 X 37 cm)		

Table 14. Normas y Cumplimiento

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTNC (AG-07A3)
Certificaciones del producto	CSA C22.2 NO. 107.3 (CAN); UL1778 (US) ; NOM (Mexico)		
Cumplimiento	Energy Star; ROHS; FCC Class B, DOE		

Table 15. Conexiones Eléctricas de Entrada

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTNC (AG-07A3)
Cable de línea	5ft NEMA 5–15P ; ángulo recto		

Table 16. Conexiones Eléctricas de Salida

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTNC (AG-07A3)
Cantidad y tipo de tomacorrientes	Cantidad: un tomacorriente principal NEMA 5-15 protegido por batería contra sobretensiones Cantidad dos tomacorrientes NEMA 5-15 controlables (Carga 1) Cantidad dos tomacorrientes NEMA 5-15 controlables (Carga 2) Cantidad cinco tomacorrientes NEMA 5-15 protegidos sólo contra sobretensiones		



9349D0 B

Systemes UPS connectés au cloud de la série Tripp Lite d'Eaton

Guide d'utilisation avancé – Série SMART-TNC/TXC



SMART750LCDTNC (AG-07A2)
SMART1000LCDTNC (AG-07A4)
SMART1500LCDTXC (AG-07A3)

Consignes de sécurité

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Ce manuel contient d'importantes instructions **à suivre lors de l'installation et de l'entretien de l'onduleur et des batteries.**

Avis de la FCC :

Tout changement ou toute modification apportés sans l'autorisation expresse de l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement. Ce matériel a été testé et trouvé conforme aux restrictions applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les perturbations nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, peut causer des perturbations nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en fermant et en ouvrant (off/on) l'équipement, nous recommandons à l'utilisateur de tenter de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio / télévision pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité des fournisseurs

Identifiant unique: EATON, SMART750LCDTNC (AG-07A2), SMART1000LCDTNC (AG-07A4), SMART1500LCDTXC (AG-07A3)

Partie responsable :

EATON
10000 Woodward Ave
Woodridge, IL 60517 USA
773-869-1111

tripplite.eaton.com

Déclaration de conformité de la FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne devrait pas causer d'interférences nuisibles et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Avis de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Symboles spéciaux

Les exemples suivants sont différents symboles utilisés sur le produit pour attirer votre attention sur des informations importantes :



Danger: des niveaux de tension dangereux sont présents à l'intérieur de l'onduleur. L'onduleur a sa propre source d'alimentation interne (la batterie). Par conséquent, les prises de courant peuvent être sous tension même si l'onduleur est débranché de la source d'alimentation CA.

Des instructions importantes qui doivent toujours être respectées.



MISE EN GARDE : Les batteries présentent le risque de mettre sous tension d'autres composants et de provoquer ainsi de l'énergie, des décharges électriques ou des brûlures en raison de courants de court-circuit élevés. Prendre les précautions appropriées. Les batteries peuvent contenir des TENSIONS ÉLEVÉES et des substances CORROSSIVES, TOXIQUES et EXPLOSIVES. Ne pas jeter de batteries dans le feu, car elles risqueraient d'exploser.



Ce symbole indique qu'il ne faut pas jeter l'onduleur ou les batteries de l'onduleur à la poubelle. Ce produit contenant des batteries scellées au plomb-acide, il doit être mis au rebut de manière appropriée. Pour plus d'informations, contacter le centre local de recyclage/réutilisation ou de déchets dangereux.



Ce symbole indique qu'il ne faut pas jeter les déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE) dans la poubelle. Pour l'élimination adéquate, contacter le centre local de recyclage/réutilisation ou de traitement des déchets dangereux pour plus d'informations.

Instructions d'avertissement concernant les batteries

- Risque de chocs électriques. Toutes les réparations et le service doivent être effectués **UNIQUEMENT** par UN PERSONNEL DE SERVICE AUTORISÉ. Il n'y a **AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR** à l'intérieur de l'onduleur. Le circuit de batteries n'est pas isolé de l'entrée CA de secteur.
- Retirer de vos mains tout objet métallique (montre, (montre, bague, etc.)
- Porter des gants et des bottes en caoutchouc.
- Utiliser des outils munis de poignées isolées.
- La batterie fournie avec le système contient de petites quantités de matériaux toxiques. Pour éviter les accidents, respecter les directives suivantes :
 - L'entretien des batteries doit être effectué ou supervisé par un personnel connaissant bien les batteries et les précautions à prendre.
 - Lors du remplacement de batteries, remplacer par le même type et le même nombre ou le même module de batteries.
 - Attention! Ne pas jeter les batteries dans le feu. Les batteries peuvent exploser.
 - Las baterías constituyen un peligro (descargas eléctricas y quemaduras). La corriente de cortocircuito puede ser muy alta. El voltaje de la batería interna es una batería no aislada de 12-24VDC, sellada de plomo-ácido con 6 celdas.
- Des précaution doivent être prises au cours de toutes les manipulations. Une batterie peut présenter un risque de décharge électrique et un courant élevé de court-circuit. Les précautions suivantes doivent être observées lorsque l'on manipule les batteries :
 - Ne pas déposer d'outils ou de pièces métalliques sur les batteries.

- Débrancher la source de chargement avant de brancher ou de débrancher les bornes de batteries.
 - Retirer les mises à la terre de la batterie lors de l'installation et de l'entretien afin de réduire les risques de chocs.
 - Déterminer si la batterie a été mise à la terre par inadvertance. Si c'est le cas, retirer la source de la mise à la terre. Tout contact avec une partie de batterie mise à la terre peut causer une décharge électrique. Le risque d'une telle décharge électrique peut être réduit par la suppression des mises à la terre durant l'installation et l'entretien (cela s'applique aux fournitures de l'équipement et aux batteries d'alimentation à distance qui n'ont pas de circuit d'alimentation mis à la terre.)
- Certains modèles sont équipés d'une batterie externe pour des durées d'utilisation plus longues. La connexion de la batterie externe doit être effectuée par un personnel qualifié dans le domaine des batteries et des précautions nécessaires. Le circuit de la batterie n'est pas isolé de l'entrée CA et une tension dangereuse peut exister entre les bornes de la batterie et la mise à la terre. Le connecteur de la batterie externe doit être fixé. Voir le manuel d'installation de la batterie externe 934A8C pour les détails complets de l'installation.

Sécurité du produit

- Tout changement ou modification effectué sans l'autorisation expresse de l'autorité responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
- Pour brancher l'onduleur, les instructions et les procédures d'installation décrits dans le manuel doivent être respectés dans l'ordre indiqué.
- Vérifier que les indications sur la plaque signalétique correspondent au système d'alimentation CA et à la consommation électrique réelle de tout l'équipement à raccorder au système.
- Cette alimentation sans interruption dispose d'une batterie préinstallée et est prête à l'emploi.
- La prise de l'onduleur est considérée comme la déconnexion du secteur. La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
- Ne jamais installer le système à proximité de liquides ou dans un environnement excessivement humide. Cet équipement ne doit être utilisé que dans un environnement intérieur sec.
- Lors de l'installation de cet équipement, la somme des courants de fuite de l'onduleur et des charges connectées ne doit pas dépasser 3,5 mA.
- Cet appareil est conçu pour une installation dans un environnement contrôlé (un environnement intérieur, à la température contrôlée, exempt de contaminants conducteurs). Éviter d'installer l'onduleur dans un lieu exposé à l'eau ou contenant un niveau d'humidité trop élevé.
- La connexion à tout type de prise autre qu'une prise bipolaire à trois fils avec mise à la terre peut entraîner des risques d'électrocution et enfreindre les codes électriques locaux.
- S'assurer que le système est exempt de contaminants, que la zone environnante est exempte de débris et qu'il n'y a pas de substances étrangères dans le système.
- En cas d'urgence, appuyer sur le bouton « OFF » (arrêt), puis débrancher le cordon de l'alimentation CA pour désactiver correctement l'onduleur.
- Ne jamais bloquer les événements de refroidissement du système.
- Ne laisser aucun liquide se déverser dans l'onduleur. Ne placer aucune boisson ni d'autre récipient contenant des liquides sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne jamais exposer le système à la lumière directe du soleil ni à une source de chaleur.
- Si un entreposage s'avère nécessaire avant l'installation, entreposer le système dans un endroit sec.
- Ne pas brancher l'entrée de l'onduleur dans sa propre sortie.
- Ne pas raccorder une barre d'alimentation ou un parasurtenseur à l'onduleur.

- Ne pas raccorder à l'onduleur un équipement non lié à l'informatique, comme de l'équipement médical, de survie, des micro-ondes ou des aspirateurs.
- Débrancher l' onduleur avant le nettoyage. Ne pas utiliser de liquide ni de détergent en vaporisateur.
- Pour réduire le risque de surchauffe de l'onduleur, ne pas couvrir les événements de refroidissement de l'appareil et éviter d'exposer l' onduleur à la lumière directe du soleil et de l'installer à proximité d'appareils de chauffage tels que des chaufferettes ou des chaudières.

Table of Contents

1 Introduction	1
1.1 Aperçu	1
1.2 Contenu de l'emballage	1
1.3 Dimensions	2
1.4 Caractéristiques physiques	3
2 Installation et fonctionnement	5
2.1 Installation de l'onduleur	5
2.2 Installation montage standard	5
2.3 Installation de la batterie externe	5
2.4 Mise en marche de l' onduleur	6
2.5 Contrôle de la sortie	7
2.6 Mise hors tension de l'onduleur	7
2.7 Voyants à DEL	7
2.8 Fonctionnement de l'écran ACL	8
2.9 Affichage de l'état de l'onduleur/l'alimentation	9
2.10 Données ACL mode alimentation par batterie	10
2.11 Réglage la batterie interne/externe (SMART1500LCDTXC	10
2.12 Activer et désactiver l' alarme	11
2.13 Autotest	11
2.14 Messages d' erreur	11
2.15 Écrans de défaillances cruciales	12
3 Communications	14
3.1 Ports de communication	14
3.2 Interface de ligne de commande	14
4 Application de surveillance à distance	20
4.1 Bienvenue dans l' application de surveillance à distance d' Eaton	20
4.2 Inscription et activation des utilisateurs	20
4.3 Interface utilisateur	30
4.4 Écran de connexion	30
4.5 Écran récapitulatif de l'organisation	31
4.5.1 Menu Hiérarchie organisationnelle	32
4.5.2 Menu Onglets	33
4.5.3 Menu Aide	33
4.5.4 Menu des paramètres	34
4.5.5 Menu utilisateur	35
4.5.6 Onglet Chronologie	36
4.5.7 Gadget logiciel Groupes	38
4.5.8 Gadget logiciel Appareil	38

4.6 Gestion des utilisateurs.....	42
4.7 Création d' un groupe au sein d' une organisation	43
4.8 Ajout d' un dispositif.....	47
4.8.1 Ajouter un appareil avec l' application mobile	50
4.8.2 Configuration de l'appareil par CCP.....	52
4.9 Définition des alertes et des notifications.....	56
4.10 Paramétrer les Notifications personnalisées	57
5 Entretien et dépannage de l'onduleur.....	61
5.1 Remplacement de batteries.....	61
5.2 Entreposage.....	63
5.3 Recyclage de l'équipement usagé.....	63
5.4 Dépannage.....	63
5.5 Service et assistance.....	64
6 Spécifications.....	65
6.1 Caractéristiques techniques du produit.....	65

Chapter 1 Introduction

1.1 Aperçu

Le système ASI ligne interactive Smart Tower fournit une batterie de secours fiable et une protection d'alimentation CA contre les coupures de courant, les baisses de tension, les surtensions et les interférences qui peuvent endommager les appareils électroniques de valeur ou détruire les données. La batterie de secours de Smart Tower est la protection idéale pour votre bureau à domicile votre centre multimédia ou votre service de kiosque professionnel, vos applications téléphoniques de sécurité et de petite entreprise, vos ordinateurs, routeurs, imprimantes, téléviseurs HD, lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, guichets automatiques, systèmes de sécurité et équipements de signalisation numérique.

La prise en charge de secours permet de faire face à de courtes pannes de courant et c donne suffisamment de temps pour enregistrer des fichiers en toute sécurité et arrêter le système en cas de panne d'électricité prolongée. Le temps de sauvegarde varie en fonction de la charge, cependant l' onduleur devrait permettre à un ordinateur de bureau à faible consommation d'énergie équipé d'un petit écran ACL de rester alimenté pour une durée allant jusqu'à 11 minutes. En mode en ligne, l'alimentation du secteur entrant maintient la batterie interne remplaçable complètement chargée, de sorte que l'alimentation de secours sera toujours disponible.

Diverses sources électromagnétiques et radio présentes dans pratiquement chaque maison et entreprise peuvent causer des interférences perturbatrices sur la ligne CA. Connues sous le nom d'interférence électromagnétique (EMI) et d'interférence par radiofréquence (RFI), ces interférences sont une cause courante de problèmes de performance. Cela peut entraîner des dommages graduel, du matériel, une corruption des données et des problèmes de transmission audio/vidéo. L'onduleur incorpore une technologie qui filtre les interférences perturbatrices de façon à ce qu'elles ne nuisent pas à l'équipement.

Le système d'alimentation sans interruption interactif Smart Tower de la série Tripp Lite d'Eaton utilise l'application de surveillance à distance d'Eaton supportée par la plateforme Brightlayer d'Eaton afin que les utilisateurs puissent se connecter à leur onduleur où qu'ils se trouvent. Recevoir alertes, contrôler les prises ou éteindre les appareils, le tout à partir d' un appareil mobile ou d'un ordinateur de bureau.

Les autres caractéristiques clés incluent :

- Un boîtier compact permettant une installation facile sur un bureau.
- Redémarrage automatique pendant la récupération CA.
- Protection contre les surcharges lors du fonctionnement en mode CA et en mode batterie
- Protection de tension d'entrée hors plage.

1.2 Contenu de l'emballage

Table 1. Contenu de l'emballage

Table des matières
Onduleur
Manuel de de démarrage rapide


1.3 Dimensions

Figure 1. SMART750LCDTNC/SMART1000LCDTNC/SMART1500LCDTXC Dimensions



1.4 Caractéristiques physiques

Figure 2. SMART750LCDTNC (AG-07A2)/SMART1000LCDTNC (AG-07A4)



- | | | |
|---|--|---------------------------|
| ① Prises protégées contre les surtensions | ⑦ Communication en champ proche (CCP) | ⑬ Voyant DEL d'état rouge |
| ② Prise principale protégée contre les surtensions et la batterie | ⑧ Cordon d'entrée | ⑭ Voyant DEL d'état vert |
| ③ Chargement d'une prise commutée protégée par la batterie | ⑨ Disjoncteur | ⑮ LCD |
| ④ Chargement de deux prises commutées protégées par la batterie | ⑩ Bouton de test | |
| ⑤ Port de configuration USB-C | ⑪ Bouton ON/OFF | |
| ⑥ Port Ethernet | ⑫ Bouton MUTE/Select (sourdine/sélectionner) | |

Figure 3. SMART1500LCDTXC (AG-07A3)



- | | | |
|---|--|--|
| ① Prises protégées contre les surtensions | ⑦ Communication en champ proche (CCP) | ⑬ Voyant DEL d'état rouge |
| ② Prise principale protégée contre les surtensions et la batterie | ⑧ Cordon d'entrée | ⑭ Voyant DEL d'état vert |
| ③ Chargement d'une prise commutée protégée par la batterie | ⑨ Disjoncteur | ⑮ LCD |
| ④ Chargement de deux prises commutées protégées par la batterie | ⑩ Bouton de test | ⑯ Support de maintien de la batterie externe |
| ⑤ Port de configuration USB-C | ⑪ Bouton ON/OFF | |
| ⑥ Port Ethernet | ⑫ Bouton MUTE/Select (sourdine/sélectionner) | |

Chapter 2 Installation et fonctionnement

2.1 Installation de l'onduleur

Le système ASI de la série Tripp Lite d' Eaton peut être facilement installé dans un environnement intérieur à température contrôlée, exempt de contaminants.

Retirer l' onduleur de son emballage et vérifier qu' aucun dommage n'est survenu au cours de l' expédition. Si vous constatez des dommages, emballez l'ASI à nouveau et contactez votre **distributeur local** ou **le service d'assistance d'Eaton**.

2.2 Installation montage standard


Le système ASI Smart Tower série Tripp Lite d'Eaton peut être installé suivant l'orientation de montage standard ci-dessous.



NOTE

ne pas installer l' appareil sur les côtés. Conserver un espace libre d' au moins 150 mm devant et derrière l'onduleur.

Figure 4. Montage standard



2.3 Installation de la batterie externe

Le système Eaton Tripp Lite Series SMART1500LCDTXC utilise le module de batterie externe BP24V15RT2U pour prolonger l'autonomie de l'onduleur. La connexion de la batterie externe n'est pas isolée et doit être effectuée par une personne qualifiée en matière de batterie et de précautions à prendre..



ATTENTION!

Une légère courbure peut se produire lors de la connexion d' un EBM à l'onduleur Ceci est normal et ne porte pas préjudice au personnel Insérez rapidement et fermement le câble du module de batterie longue durée dans le connecteur de batterie de l'onduleur.

L' onduleur doit être en mode veille avant d' installer le module d' EBM.




AVERTISSEMENT!


Si le connecteur de batterie externe n' est pas utilisé, le support de rétention de la batterie reste toujours fixé.

Pour installer l' EBM en option pour l' onduleur:

1. En arrière de l' onduleur, retirer le support de rétention de la batterie externe recouvrant le connecteur.



2. Brancher le câble de l' EBM sur le connecteur de batterie externe.
3. Réinstaller le support de rétention du câble sur l' onduleur, le fixer à l' aide des deux vis cruciformes.



4. Régler l' onduleur sur mode batterie prolongée voir [2.11 Réglage la batterie interne/externe \(SMART1500LCDTXC\)](#).

2.4 Mise en marche de l' onduleur

Pour un démarrage CA normal, suivre les étapes suivantes:

1. Brancher le cordon d' alimentation CA dans une prise murale NEMA 5-15R correctement mise à la terre



NOTE

une fois l' onduleur branché sur une prise murale, le chargeur de batterie s' enclenche si nécessaire, et les prises de SURTENSION UNIQUEMENT commencent à transmettre du courant.

- Appuyer sur le bouton d'alimentation une seconde pour la mise en marche. Un signal sonore et les voyants rouge et vert se déclencheront pendant une seconde environ. Après une seconde, le voyant rouge s'éteindra et le voyant vert se mettra à clignoter en fonction de l'état de charge de la batterie. Le chargeur s'enclenchera si nécessaire, et les prises de la BATTERIE DE SECOURS commenceront à transmettre le courant de ligne.
- Brancher votre équipement de charge dans les prises de l'onduleur. Il existe deux ensembles de prises de courant sur l'onduleur. Les prises marquées SURGE ONLY (surtensions uniquement) ne fournissent pas d'alimentation de secours sur batterie pendant les pannes de courant. Connecter des articles de bureau de tous les jours tels que des imprimantes, des scanners et d'autres accessoires ne nécessitant pas de support de batterie à ces prises. Les prises marquées BATTERIE DE SECOURS offrent un soutien à la batterie de secours de l'onduleur pendant les pannes de courant. Le groupe de prises principales, les prises commutées de charge 1 et 2 peuvent être contrôlées par l'appli de surveillance à distance d'Eaton. Brancher l'équipement informatique vital à ces prises.

**NOTE**

le système d'onduleurs Smart Tower série Tripp Lite est conçu pour prendre en charge des équipements électroniques uniquement. L'onduleur sera en surcharge si le total de volts-ampères de tous les équipements connectés aux prises dépasse la capacité de sortie de l'onduleur. Pour déterminer la valeur nominale en VA de l'équipement, consulter sa plaque signalétique. Si l'équipement est répertorié en ampères (A), multiplier le nombre d'ampères par 120 par exemple, 1 A x 120 = 120 VA. Si vous pensez avoir surchargé les prises, retirer certains appareils.

- Enregistrer votre onduleur sur tripplite.eaton.com.

2.5 Contrôle de la sortie

Les prises du système Eaton Tripp Lite Series SMART1500LCDTXC peuvent être allumées et éteintes pour contrôler l'équipement connecté à distance. La commande de prise se trouve dans l'écran de résumé de l'appareil de l'application de surveillance à distance Eaton. (Voir [Figure 43](#)).

- Prises principales protégées par la batterie**— contrôlé par l'option de contrôle de l'appareil dans l'application de surveillance à distance ou en appuyant sur le bouton ON/Off de l'onduleur.
- Prise protégée par la batterie commutée Charge un / Charge deux**— contrôlé par le *Contrôle de la sortie de l'onduleur* dans l'application de surveillance à distance ou en appuyant sur le bouton ON/Off de l'onduleur.

2.6 Mise hors tension de l'onduleur

Pour éteindre l'onduleur, maintenir le bouton d'alimentation du panneau avant enfoncé pendant une seconde ce qui indique qu'il est en veille. Débrancher l'onduleur de la source d'alimentation.

**NOTE**

si l'onduleur n'est pas débranché de la prise murale, il reste en mode veille, et ce sont UNIQUEMENT les prises de SURTENSION qui continuent d'être alimentées par le secteur.

2.7 Voyants à DEL

Le système ASI Smart Tower série Tripp Lite d'Eaton indique l'état de l'onduleur par des voyants à DEL, situés à l'avant de l'unité.

Table 2. Voyants DEL d' état

Voyants DEL	État des voyants DEL	Raison
Vert	Constant	Indique le chargement complet de batterie
Vert	Clignotant	Indique le chargement en cours
Rouge	Constant	Indique un défaut de l'unité

2.8 Fonctionnement de l'écran ACL

L' écran ACL affiche plusieurs modes de l'onduleur et d'états de fonctionnement. Pour visualiser les différents écrans, presser le bouton **MUTE** lorsque l'onduleur fonctionne en mode d'alimentation CA ou batterie en ligne.

L' écran ACL illustré ici est entièrement éclairé pour identifier les icônes et étiquettes disponibles. Ceci à titre d'illustration seulement — il n'existe aucun mode de fonctionnement où l'écran est entièrement illuminé, sauf pendant quelques secondes lors du premier branchement de l'onduleur à la prise de courant.

Figure 5. Vue d'ensemble de l'écran ACL




Table 3. Voyants des modes de fonctionnement de l'écran ACL

Operating Mode Indicators
<p>① Icône mode en- ligne indique que l'alimentation est présente et que l'onduleur fonctionne à partir d'une source d'alimentation de ligne d'entrée.</p>
<p>② Icônes AVR b buck & boost-s'allument sélectivement pendant l'alimentation en ligne indiquant que la régulation automatique de tension (AVR) est activée. L'icône AVR & BUCK (RÉG. TENS. AUTOM. & RÉD.) indique les conditions de surtension et l'alimentation de sortie est réduite à un niveau utilisable. L'icône AVR & BOOST (RÉG. TENS. AUTOM. & AUGM.) indique les conditions de sous-tension et l'alimentation de sortie est augmentée à un niveau utilisable.</p>

Table 3. Voyants des modes de fonctionnement de l'écran ACL (Continued)

Operating Mode Indicators
③ Icône Sur batterie -indique que l'onduleur fonctionne en mode batterie, en raison d'une panne de courant ou d'une forte fluctuation de la tension d'entrée
④ Icône Remplacer la batterie - s'allume pour informer de la faiblesse de la batterie et de la nécessité de la remplacer
⑤ Compteur de charge de la batterie -indique en permanence le niveau de charge de la batterie.
⑥ Affichage à 3 chiffres - s'allume avec l'étiquetage et les icônes associés pour signaler une variété de conditions liées à l'onduleur et à l'alimentation du site.
⑦ Préfixes d'affichage à 3 chiffres - <ul style="list-style-type: none"> • Les voyants lumineux INPUT (ENTRÉE) s'allument indiquant que l'affichage à 3 chiffres se rapporte à un état d'entrée (tension, fréquence (Hz), etc.) • Les voyants lumineux OUTPUT (SORTIE) s'allument indiquant que l'affichage à 3 chiffres se rapporte à un état de sortie (tension, fréquence (Hz), etc.) • Les voyants lumineux BATTERY (BATTERIES) s'allument indiquant que l'affichage à 3 chiffres se rapporte à l'état des batteries (tension des batteries) • Les voyants lumineux ESTIMATED RUNTIME (TEMPS APPROXIMATIF DE FONCTIONNEMENT) s'allument allument indiquant que l'affichage à 3 chiffres désigne actuellement la durée de fonctionnement estimée en minutes
⑧ Suffixe de l'affichage à 3 chiffres - les étiquettes de l'affichage s'allument sélectivement décrivant l'unité de mesure indiquée actuellement par l'affichage à 3 et où : V = volts, % = pourcentage, A = ampères, kW = kilowatts, Hz = fréquence, Min = minutes.
⑨ Icône Surcharge - indiquant que les prises gérées par l'onduleur sont surchargées
⑩ Indicateur de niveau de charge -indique en continu le niveau de charge des prises gérées par l'onduleur.
⑪ Bouton de test - brancher l'onduleur sur une prise murale et appuyer sur le BOUTON D'ALIMENTATION pendant une seconde pour le mettre en marche. Appuyer sur le bouton TEST et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la tonalité d'alarme retentisse une fois; l'onduleur passe en mode batterie pendant dix secondes, puis revient en mode ligne.
⑫ Bouton mute (sourdine) – sélection - utiliser ce bouton pour activer l'affichage de l'état de l'alimentation. Ce bouton peut aussi être utilisé pour mettre l'appareil en mode silencieux (désactiver complètement le signal sonore) ou pour mettre temporairement en sourdine une alarme active en pressant le bouton et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore.

2.9 Affichage de l'état de l'onduleur/l'alimentation



, L'écran ACL offre 6 écrans d'informations sur l'onduleur et l'alimentation du site lorsque l'onduleur fonctionne en mode d'alimentation CA en ligne . Pour passer à l'écran suivant appuyer sur le  bouton. Les écrans sont affichés dans l'ordre suivant :


Figure 6. Données ACL du mode d'alimentation en ligne



2.10 Données ACL mode alimentation par batterie

L'écran ACL offre 6 écrans d'informations sur l'alimentation de l'onduleur et du site lorsque l'onduleur fonctionne en mode d'alimentation par batterie. Lorsque l'onduleur passe en MODE DE BATTERIE, il automatiquement au rapport estimat DURÉE DE FONCTIONNEMENT. Pour passer à l'écran suivant, appuyer sur MUTE le bouton. Les écrans sont affichés dans l'ordre suivant :

Figure 7. Écrans ACL du mode d'alimentation de la batterie



2.11 Réglage la batterie interne/externe (SMART1500LCDTXC)

En mode veille, presser et maintenir enfoncé le bouton TEST pendant 4 secondes pour activer le mode batterie t interne ou externe. Lorsqu'il est activé, l'option batterie étendue ou batterie interne clignote pendant cinq secondes.






BE (batterie externe)



BI (batterie interne)



2.12 Activer et désactiver l' alarme

Pour passer en mode silencieux, presser et maintenir le bouton  enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez bip sonore. L'  icône s' affichera sur l'écran ACL pour indiquer que l'appareil est en mode silencieux. Pour quitter le mode silencieux, presser et maintenir le  bouton enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. L' icône disparaîtra de de l' écran ACL indiquant ainsi que l'appareil n'est plus en mode silencieux.



NOTE

le mode silencieux ne peut être sélectionné que lorsque l'appareil est en mode en ligne. Le mode silencieux désactive complètement le bip sonore.



Pour couper temporairement l'alarme lorsque l'appareil est en mode batterie, ress presser et maintenir le  bouton enfoncé jusqu'à ce que l'  icône clignote sur l'écran ACL pour indiquer que l'alarme a été temporairement mise en sourdine.



NOTE


l' alarme de batterie faible retentira, même si l'alarme de batterie est temporairement mise en sourdine.


2.13 Autotest


Presser et maintenir le bouton  bouton enfoncé pour lancer l' autotest de l'onduleur. tLe test dure environ 10 secondes le temps que l'onduleur bascule bascule sur la batterie. À la fin du test, l' onduleur revient au mode d'alimentation du secteur. Si le test échoue, l' écran affichera l' icône  icône .et une alarme retentira. Si cela survient, charger les batteries pendant 12 heures et refaire l'autotest. S'il se produit une autre panne, contacter Tripp Lite pour connaître les options de remplacement des batteries. L'équipement connecté peut rester allumé pendant le test. Ne pas débrancher l' onduleur; cela supprimerait la mise à terre sécuritaire.

2.14 Messages d' erreur

Les icônes indiquent BATTERY REPLACEMENT (remplacement de batteries) et OVERLOAD  état de  surcharge.




Si la batterie de l'onduleur doit être remplacée, l'icône  s'allumera. Remplacer les batteries de l'onduleur pour réinitialiser l'indicateur de remplacement des batteries.



En cas de surcharge, les icônes  et % s'allument et l'écran ACL indique le pourcentage de charge de sortie.

Figure 8. Remplacer la batterie de l'écran ACL




2.15 Écrans de défaillances cruciales

Des défaillances plus graves entraîneront la coupure de l'alimentation des prises de sortie prises en charge par l'onduleur. Dans ce cas, l'écran de l'ACL affichera l'un des 5 codes d'erreur possibles. Certaines pannes, comme un court-circuit de sortie, surcharge ou batterie défectueuse, peuvent être corrigées par l'utilisateur en éliminant le court-circuit, en réduisant la charge ou en remplaçant la batterie. Certaines pannes de chargeur de batterie et de tension de sortie nécessitent des réparations ou des remplacements pour rétablir le fonctionnement normal.

Si une défaillance critique survient, l'écran ACL affichera les codes d'erreur suivants.

Figure 9. Défaut critique affiché sur l' écran



1. COURT-CIRCUIT DE SORTIE, SORTIE DÉSACTIVÉE
 - Pour corriger, déconnecter la source du court-circuit de la sortie et redémarrer l' onduleur.
2. SURCHARGE DE LA SORTIE, SORTIE DÉSACTIVÉE
 - Pour corriger, déconnecter la source de la surcharge et redémarrer l' onduleur.
3. SURCHARGE DES BATTERIES
 - Contacter Tripp Lite pour les options de dépannage et réparation.
4. BATTERIE DÉFECTUEUSE OU TRÈS DÉCHARGÉE
 - Pour corriger, remplacer les batteries de l'onduleur.
5. TENSION DE SORTIE ÉLEVÉE EN MODE BATTERIE
 - Contacter le service d'assistance pour tout dépannage et réparation.
6. DÉFAUT DE SURCHAUFFE EN MODE EN LIGNE
 - Contacter le service d'assistance pour tout dépannage et réparation.

Chapter 3 Communications

3.1 Ports de communication

Port Ethernet

Le port Ethernet permet de connecter l' onduleur via un réseau local en le gérant par l'application de surveillance à distance d'Eaton.

Fonctionnalité CCP

D'autres paramètres réseau peuvent être configurés dans l'application de surveillance à distance d'Eaton, puis être transférés sur l'appareil en plaçant un appareil mobile compatible avec l'application près de la zone CCP indiquée sur l'onduleur.

Fonctionnalité du port USB-C

Le port USB-C permet un accès local à l'interface de ligne de commande pour configurer et découvrir les paramètres du réseau local et d'autres fonctionnalités.

3.2 Interface de ligne de commande

L'interface de ligne de commande (ILC) est principalement destinée à la configuration automatisée des paramètres réseau et horaires de l' onduleur Eaton Tripp Lite series. Elle peut également être utilisée pour le dépannage et le redémarrage / la réinitialisation à distance de l'interface réseau au cas où l'interface utilisateur Web ne serait pas accessible.




La modification des paramètres réseau peut rendre la carte indisponible à distance. Si cela se produit, l'onduleur ne peut être reconfiguré que localement par le port de configuration USB-C.

Pour vous connecter à l' interface de ligne de commande :

1. Branchez un câble sur le port USB de l'Onduleur et lancez un programme d' émulation de terminal.

Figure 10. Programme d' émulation de terminal



2. Appuyez sur « y » pour continuer sur l' écran de connexion et saisir le mot de passe de l' appareil.

Figure 11. Saisir le mot de passe

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password:
```

3. Saisissez une commande utilisateur dans le [Table 4](#) et appuyez sur le bouton Entrée.
4. Les renseignements s' affichent à l' écran.

Figure 12. Sortie de la commande

```
Use of the device indicates consent to monitoring of failed Authentication attempts. Unauthorized use of the device is prohibited. Press y to continue. y/n?: y
Please enter the password to login.
Password: *****
Welcome
Use Eaton_cmd for available commands.
-> about

Network Card Vendor Name: Eaton Corp.
Network Card Serial Number: 3402AV05506FA00672
Network Card Firmware Part Number: FW-3114
Network Card Firmware Version: 1.0.2
Device Serial Number: 3408AVLSM89E500004
Device Firmware Part Number: FW-2B23
Device Firmware Version: 0A
Device Profile ID: 2c389aea-edfe-ed11-907c-0022481cd9be
Device Profile Version: 21
NFC Version: 8003.11
CLI Version: 8002.28

->
```


Table 4. Commandes de l'ILC

Nom de la commande utilisateur	Description	Exemple d'entrée / sortie	REMARQUE
Connexion	Connexion à l'interpréteur de commandes	<password>	Utilisé uniquement pour entrer dans l'interpréteur de commandes, il récupère le mot de passe actuel en entrée
Déconnexion	Déconnexion de l'interpréteur de commandes	S.O.	Cette commande vous invite à vous connecter après la déconnexion
set_new_password	Définir un nouveau mot de passe	« Mot de passe »	La valeur par défaut est « mot de passe ». Le nouveau mot de passe a les limites suivantes : <ol style="list-style-type: none"> 1. La longueur doit être au minimum de 8 et au maximum de 16 caractères. 2. La chaîne est alphanumérique et sensible à la casse. 3. Le nouveau mot de passe doit comporter au moins un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. 4. Le mot de passe précédent doit être saisi. 5. Le nouveau mot de passe doit être saisi deux fois.
set_ipv4_maskaddr	Définir l'adresse du masque de sous-réseau	255.255.255.0	Cette valeur sera initialisée à « 0.0.0.0 » si l'appareil n'est pas connecté à l'internet. L'adresse IP de restauration par défaut est « 192.168.1.254 ».
get_ipv4_maskaddr	Obtenir l'adresse du masque de sous-réseau attribuée	255.255.255.0	
set_ipv4_addr	Définir l'adresse IP attribuée	192.168.0.133	
get_ipv4_addr	Obtenir l'adresse IP attribuée	192.168.0.133	
set_ipv4_gateway	Définir la passerelle IP	192.168.0.1	
get_ipv4_gateway	Obtenir la passerelle IP	192.168.0.1	
get_ipv4_method	Obtenir la méthode IP	Méthode IP définie comme statique / DHCP.	
set_ipv4_method_dhcp	Définir l'IP DHCP	Méthode IP définie comme DHCP	La valeur par défaut est DHCP.
get_mac_addr	Obtenir l'adresse MAC	00:00:00:00:00:00	
get_proxy_addr	Obtenir l'adresse du serveur mandataire attribuée	L'adresse du SERVEUR MANDATAIRE est: proxy.apac.etn.com	

Table 4. Commandes de l'ILC (Continued)

Nom de la commande utilisateur	Description	Exemple d'entrée / sortie	REMARQUE
set_proxy_addr	Définir l' adresse du serveur mandataire	Adresse du serveur mandataire reconfigurée avec succès.	La longueur doit être inférieure à 20 caractères
get_proxy_port	Obtenir le port	Le port du SERVEUR MANDATAIRE est: 8080	
set_proxy_port	Définir le port	Numéro de port du serveur mandataire reconfiguré avec succès.	Toute plage comprise entre 0 et 65535
get_proxy_status	Obtenir l' état du serveur mandataire	SERVEUR MANDATAIRE non activé.	
set_proxy_disable	Désactiver le serveur mandataire	SERVEUR MANDATAIRE désactivé.	
set_proxy_enable	Activer le serveur mandataire	SERVEUR MANDATAIRE activé.	
set_proxy_username	Définir le nom d'utilisateur du serveur mandataire	<username>	Définit le nom d'utilisateur pour le serveur mandataire. La longueur du nom d'utilisateur ne doit pas dépasser 21 caractères.
set_proxy_password	Obtenir le nom d'utilisateur du serveur mandataire	<password>	Définit le nom d'utilisateur pour le serveur mandataire. La longueur du nom d'utilisateur ne doit pas dépasser 21 caractères.
get_proxy_username	Obtenir le nom d'utilisateur du serveur mandataire	Le nom d'utilisateur du SERVEUR MANDATAIRE est <username>	
get_proxy_password	Obtenir le mot de passe du serveur mandataire	Le mot de passe du SERVEUR MANDATAIRE est <password>	Les étoiles (*) ne seront imprimées qu' après la mise en service.
get_snmp_server1	Obtenir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SNMP 1	Adresse IP / nom de domaine du serveur SNMP 1 : 129.6.15.28	
get_snmp_server2	Get Obtenir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SNMP 2	Adresse IP / nom de domaine du serveur SNMP 2 : 132.163.96.1	
get_snmp_server3	Obtenir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SNMP 3	Adresse IP / nom de domaine du serveur SNMP 3 : 132.163.97.1	
get_snmp_status	Obtenir l' état du serveur SNMP	Service SNMP activé.	
get_snmp_service	Obtenir la connexion au serveur SNMP	Service SNMP connecté au serveur 1.	
set_snmp_disable	Définir la désactivation du serveur SNMP	Serveur SNMP désactivé avec succès.	

Table 4. Commandes de l'ILC (Continued)

Nom de la commande utilisateur	Description	Exemple d'entrée / sortie	REMARQUE
set_snmp_enable	Définir l'activation du serveur SNMP	Serveur SNMP activé avec succès.	
get_primary_dns	Obtenir le DNS primaire	DNS primaire: 8.8.8.8	
get_secondary_dns	Obtenir le DNS secondaire	DNS secondaire : 192.168.0.1	
get_time	Obtenir l'heure actuelle du système	Temps d'époque depuis HTR (en secondes) : 1692282558	Temps depuis l'époque
get_iod_connection_status	Obtenir l'état de la connexion IdO	Connexion IdO activée.	
get_iod_connection	Obtenir la connexion IdO DPS	IdO connecté.	
get_iod_connection_reason	Obtenir l'état et la raison de la connexion IdO.	État initial de l'IdO.	
get_iod_dps_endpoint	Obtenir le point de terminaison IdO DPS.	Point de terminaison IdO DPS: global.azure-devices-provisioning.net	
À propos	Imprimer les versions et les numéros de série	<p>Numéro de série de la carte réseau Numéro de pièce du micrologiciel de la carte réseau : FW-3114 Version du micrologiciel de la carte réseau : 0.9.0 Numéro de série de l'appareil : 3302AVLBC884A00019 Numéro de pièce du micrologiciel de l'appareil : FW-2B13 Version du micrologiciel de l'appareil: 02 Identifiant du profil de l'appareil : 2c389aea-edfe-ed11- 907c-0022481cd9be Version du profil de l'appareil : 16 Version CCP : 8003.6 Version ILC : 8002.22</p>	Le numéro de série de la carte réseau s'affiche une fois qu'il est défini.
get_device_connection	Obtenir l'identifiant de l'appareil et la chaîne de connexion	<p>GUID/UUID de l'appareil: <device GUID/UUID> Chaîne de connexion de l'appareil:<Connection String></p>	Les étoiles (*) de la chaîne de connexion ne seront imprimées qu'après la mise en service.

Table 4. Commandes de l'ILC (Continued)

Nom de la commande utilisateur	Description	Exemple d'entrée / sortie	REMARQUE
dump_json_formatted_logs	Obtenir l' identifiant de l'appareil et la chaîne de connexion		La taille de la sortie peut être supérieure à 200 caractères
clear_logs	Effacer tous les journaux du NV		
show_logs	Afficher tous les journaux	Le journal des événements est actuellement vide!	La taille de la sortie peut être supérieure à 200 caractères
reboot_card	Redémarrer la carte	S.O.	Conservez les dernières modifications (le cas échéant) apportées aux paramètres du réseau (IPv4) et au mot de passe. Cette commande redémarre la carte pour terminer la configuration des paramètres réseau.
factory_reset_card	Réinitialisation de la carte	S.O.	Ramène les paramètres réseau (IPv4) et le mot de passe aux valeurs par défaut.

Chapter 4 Application de surveillance à distance

4.1 Bienvenue dans l' application de surveillance à distance d' Eaton

Les onduleurs Eaton Tripp Lite Series connectés au nuage sont gérés par l'application de surveillance à distance Eaton supportée par la plateforme Brightlayer d'Eaton, de sorte que les utilisateurs peuvent se connecter à leur onduleur où qu'ils se trouvent. Recevez des alertes, contrôlez les prises ou arrêtez les appareils, le tout à partir d'un appareil mobile ou d'un ordinateur de bureau. Que l'utilisateur installe une ou plusieurs unités, la mise en service n'a jamais été aussi simple. L'application de surveillance à distance d'Eaton peut être téléchargée à partir des boutiques d'applications Apple ou Android.

4.2 InSCRIPTION et activation des utilisateurs

1. Localisez et numérisez le code QR sur le côté gauche de la couverture de l'onduleur ou visitez le lien direct. [Application de surveillance à distance d'Eaton Brightlayer](#) pour lancer l'application dans un navigateur web ou pour la télécharger sur un appareil distant.

Figure 13. Emplacement du code QR





Figure 14. Page d' application Web




NOTE

Chrome, Firefox, Edge, et Safari sont les navigateurs internet supportés. N' utilisez pas Microsoft Internet Explorer.

2. Cliquez sur le lien Ouverture de session sur l' écran de connexion.
3. Veuillez lire et cocher la case d'acceptation de l' ACCORD DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL D'EATON CORPORATION POUR LA SURVEILLANCE À DISTANCE DE LA SUITE LOGICIELLE Brightlayer. Cliquez ensuite sur Suivant.

Figure 15. Écran d'ouverture de session et accord de licence de l' utilisateur final



4. Saisissez une adresse de courriel valide pour vérifier votre compte. Un code de vérification sera alors envoyé à votre compte de courriel. Cliquez sur Next (suivant). Cliquez sur Next (suivant).
5. Saisissez le code de vérification et cliquez sur Suivant.

Figure 16. Créez un compte et vérifiez le code

Create an Account

To register for an Eaton account. You will need to verify your email address to continue.

Email Address
newuser1234@gmail.com

Back Next

Verify Email

A verification code has been sent to the email address you provided. Click the link or enter the code below to continue. This code is valid for 30 minutes.

Verification Code
XXXXXX

Resend Verification Email

Back Next

6. Saisissez les informations relatives au compte pour terminer la création du compte. Eaton recommande que l'option Authentification à deux facteurs reste activée pour empêcher tout accès non autorisé au compte. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.
7. Le nouveau compte d'utilisateur a été créé ; appuyez sur. Appuyez sur le bouton de connexion, et une notification par courriel sera envoyée pour activer le compte.

Figure 17. Détails du compte

Account Details

Enter your details below to complete account creation.

New

User

Country Code +1 Phone Number (Optional)

Country US

Enable Two-factor Authentication

Back 1 2 3 4 Next


Welcome newuser1234!

Your user account has been successfully created with the email **newuser1234@gmail.com.**

Log In


8. Cliquez sur le bouton Activer le compte figurant dans le courriel de notification.

Figure 18. Notification d'activation par courriel



9. Cliquez sur Configurer pour définir le mot de passe du compte.

Figure 19. Écran de configuration du mot de passe



10. Créez un mot de passe qui réponde aux exigences de connexion à l'application. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.

Figure 20. Configuration du mot de passe

EATON

Set up password

newuser1234@gmail.com

Password requirements:

- At least 8 characters
- A lowercase letter
- An uppercase letter
- A number
- No parts of your username
- Password can't be the same as your last 4 passwords

Enter password

Re-enter password

Next


[Return to authenticator list](#)

[Back to sign in](#)

Use of this Eaton service is subject to these [Terms and Conditions](#)


11. Définissez la méthode d'authentification disponible pour accéder au compte. Cliquez sur Configuration.
12. Saisissez un numéro de téléphone et cliquez sur Recevoir un code par SMS.

Figure 21. Configuration de l'authentification de sécurité



13. Saisissez le code reçu par SMS. Cliquez sur Vérifier.
14. Cliquez sur Continuer une fois que le code a été accepté.

Figure 22. Poursuivre la configuration




15. Cliquez sur Créer une nouvelle organisation.

**NOTE**

Si vous rejoignez une organisation existante, contactez l' administrateur pour obtenir le code de l' organisation et cliquez sur Rejoindre une organisation existante.

16. Saisissez le nom de la nouvelle organisation. Cliquez sur Créer une organisation.

Figure 23. Créer une nouvelle organisation



17. La nouvelle organisation a été créée et l'inscription initiale a été effectuée. Cliquez sur Terminer.

Figure 24. Organisation créée avec succès





Figure 25. Écran de gestion de l'organisation



4.3 Interface utilisateur

L'appli de surveillance à distance d'Eaton comprend un résumé simple et des vues détaillées des appareils connectés. Vous pouvez la consulter à l'aide d'un navigateur d'ordinateur, tel que Google Chrome™, ou de tout appareil mobile.

**NOTE**

de temps en temps, videz le cache du navigateur, cliquez sur le bouton de rechargement pour actualiser l'appli de surveillance à distance, ou ajustez les paramètres de résolution de votre navigateur. De nouvelles fonctionnalités et mises à jour seront publiées au fil du temps, et le fait de vider le cache du navigateur ou d'ajuster les paramètres de résolution du navigateur permet de corriger les problèmes de connexion ou de visibilité des données.

4.4 Écran de connexion

[Figure 26](#) montre l'écran de connexion de l'appli de surveillance à distance d'Eaton sur un navigateur Internet. À partir de l'écran de connexion, l'utilisateur peut entrer une nouvelle inscription, réinitialiser le mot de passe ou se connecter pour ouvrir l'écran de présentation de l'appli (écran d'accueil).

Figure 26. Écran de connexion

The screenshot shows the Eaton login interface. At the top is the Eaton logo. Below it is a text input field labeled "Email Address". Underneath the input field is a checkbox labeled "Keep me signed in". A large blue button labeled "Next" is positioned below the checkbox. At the bottom of the screen, there are links for "Don't have an account? Sign up", "Need Help?", and "Privacy Policy". At the very bottom, there is a lock icon, the Eaton logo, and the text "Cybersecurity Certified".

4.5 Écran récapitulatif de l'organisation

L' écran récapitulatif de l' organisation affiche des renseignements sur tous les groupes et appareils de l' organisation, en fournissant des chemins de navigation faciles pour afficher les renseignements.

Figure 27. Écran récapitulatif de l'organisation





Table 5. Sections de l' écran récapitulatif de l'organisation

① Menu Hiérarchie organisationnelle	⑤ Menu Utilisateur
② Menu Onglets	⑥ Chronologie Gadget logiciel
③ Menu Aide	⑦ Gadget logiciel Groupes
④ Menu Paramètres	⑧ Gadget logiciel Appareils

4.5.1 Menu Hiérarchie organisationnelle


Le menu Hiérarchie organisationnelle gère la hiérarchie organisationnelle et les appareils et permet aux utilisateurs de passer d'une organisation à l'autre et d'un groupe à l'autre.

Figure 28. Menu Hiérarchie organisationnelle



1. Masque ou affiche la hiérarchie organisationnelle.
2. Affiche la fonction Hiérarchie organisationnelle pour gérer les groupes et les appareils.

Figure 29. Options du menu Hiérarchie organisationnelle



3. Passe d' une organisation à l'autre s' il en existe plusieurs.
4. Affiche la hiérarchie organisationnelle.

La sélection d' un groupe dans le menu Hiérarchie organisationnelle affichera l' écran récapitulatif de l'organisation (voir [Figure 27](#)) .

La sélection d' un appareil dans le menu Hiérarchie organisationnelle affichera l' écran récapitulatif de l' appareil, qui fournit des renseignements essentiels sur l'état de l'ASI. (Voir [Figure 42](#)) .

4.5.2 Menu Onglets

Le menu Onglets résume toutes les données relatives à l'organisation, au groupe ou à l'appareil sélectionné dans le menu Hiérarchie organisationnelle.

Figure 30. Menu Onglets



- **Onglet récapitulatif**: affiche des renseignements pour chaque organisation, groupe ou appareil sélectionné dans le menu Hiérarchie organisationnelle.
- **Onglet Appareils** : lorsqu'il est sélectionné, l'écran Gestion des appareils affiche tous les appareils configurés au sein d'une organisation et contrôle l'ajout ou la modification de ces appareils.
- **Onglet Chronologie** : fournit un résumé général des événements pour une organisation ou un groupe spécifique, qui peut être exporté dans un fichier csv.
- **Onglet Documents** : affiche le guide de l'utilisateur Connecté au Nuage d'Eaton et les fichiers de la brochure commerciale.

4.5.3 Menu Aide

Menu Aide -en cliquant sur ce menu, vous découvrirez comment contacter Eaton pour obtenir de l'aide, ainsi que la politique de confidentialité.

Figure 31. Emplacement du menu Aide






Figure 32. Renseignements sur le menu Aide



4.5.4 Menu des paramètres

Menu Paramètres - permet d' accéder à tous les paramètres utilisateur de l' appli et aux paramètres de configuration.

Figure 33. Menu des paramètres



- **Paramètres Gestion de l'organisation** - affiche tous les paramètres disponibles pour gérer une organisation (voir [Figure 27](#)).
- **Gestion des groupes** - ajoute, modifie, déplace ou supprime des groupes au sein d' une organisation (voir [4.7 Création d' un groupe au sein d' une organisation](#)).
- **Paramètres de notification** - définissez et configurez les notifications d' alarme, d' avertissement et d' événement par courriel ou par message texte. Vous pouvez également définir des notifications personnalisées (voir [Figure 60](#) et [Figure 61](#)).
- **Paramètres de gestion des utilisateurs** - permet aux administrateurs d'inviter d'autres utilisateurs ou collègues à s'inscrire à l' appli de gestion à distance d'Eaton, soit en tant qu' utilisateurs, soit en tant qu' administrateurs. Il permet également de contrôler la suppression, la désactivation ou l'activation des comptes d'utilisateurs (voir [4.6 Gestion des utilisateurs](#)).

4.5.5 Menu utilisateur

Le menu utilisateur est accessible en cliquant sur l' avatar de l' utilisateur dans le coin supérieur droit de l'écran principal de l'organisation, ce qui permet d'afficher ou de modifier les paramètres du profil ou de se déconnecter de l'appli.

La première section de la page du profil de l' utilisateur comprend des renseignements généraux sur le profil, tels que le courriel, le numéro de téléphone, le pays, une option permettant d' activer l' authentification multifactorielle et un emplacement permettant de télécharger une image.

La deuxième section indique le rôle de l' utilisateur au sein de l' organisation.

La troisième section présente des options personnalisables de langue, de fuseau horaire et de format de date.

Figure 34. Menu utilisateur





Figure 35. Écran du profil de l'utilisateur



4.5.6 Onglet Chronologie

La section des renseignements sur la Chronologie est un outil précieux qui affiche les alarmes et les événements actifs ou inactifs pour l'ensemble de l'organisation. La section fournit un lien vers les détails de l'événement spécifique et un lien crucial vers l'écran de gestion des événements. Cet écran permet d'exporter les événements dans un fichier .csv, une fonction qui facilite grandement l'analyse des données et la création de rapports. Cette fonction complète permet de garder une trace de tous les événements et alarmes critiques et est accessible dans l'onglet de navigation Chronologie.

Figure 36. Gadget Chronologie




Figure 37. Détails de l'événement

The screenshot shows the details for an event titled "Acm-UPS-001 Connection Restored". The page is divided into several sections:

- Description:** Connectivity to the device has been restored.
- Event Details:**
 - Event Name: Connection Restored
 - Severity: Informational
- History:**
 - Last Update Received: 05/07/2024, 08:11:35
 - Time of Event: 05/07/2024, 08:11:35
- Device Details:**
 - Name: Acm-UPS-001
 - Group: Acme Organization
 - Model: BC350RNC
 - Serial #: 3403AV4BC884900002

Figure 38. Écran Chronologie

The screenshot displays the "All Groups" timeline for "Acme Organization". The interface includes a search bar, navigation tabs (Summary, Devices, Timeline, Documents), and a table of events. The table has columns for Status, Date, Type, Device, and Group. The events listed are:

Status	Date	Type	Device	Group
Informational (i)	12:56 PM 05/08/2024	On Utility	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization
Informational (i)	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization
Warning (⚠)	12:56 PM 05/08/2024	On Battery	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED
Warning (⚠)	12:56 PM 05/08/2024	Input Power Not Ok	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Test Child Group < Acme Test Organization < Acme Organization CLEARED
Informational (i)	8:11 AM 05/07/2024	Connection Restored	Acm-UPS-001 #3403AV4BC884900002	Acme Organization

At the bottom right, there is a pagination control showing "Items per page 10" and "1-5 of 5".

4.5.7 Gadget logiciel Groupes

Le gadget logiciel Groupes permet de visualiser les groupes ou les groupes enfants au sein d' une hiérarchie organisationnelle et permet aux utilisateurs de visualiser tous les groupes au sein d'une organisation.

Figure 39. Gadget logiciel Groupes




Figure 40. Voir tous les groupes



4.5.8 Gadget logiciel Appareil

Les appareils peuvent être visualisés et gérés en sélectionnant les options de la page principale de l' application ou en utilisant la hiérarchie organisationnelle.

Visualisation de la page principale de l' application pour les appareils

Cliquez sur l' une des zones suivantes pour afficher un écran spécifique permettant de visualiser ou de gérer un appareil :

1. Permet d'accéder à l'écran de gestion des appareils, qui répertorie les appareils associés au compte de l'organisation et permet aux utilisateurs de déplacer, d'ajouter ou de supprimer des appareils. (Voir [Figure 42](#)).
2. Permet d'accéder à l'écran récapitulatif des appareils et d'afficher tous les détails d'un appareil spécifique. (Voir [Figure 42](#)).

Figure 41. Gadget logiciel Appareil





Figure 42. Gestion du dispositif



L' écran de gestion des appareils

L' écran Récapitulatif des appareils fournit un aperçu opérationnel en temps réel de tous les appareils propres à l' organisation: état, appareils (nom, numéro de série), type, groupe, alerte et ses détails.

Figure 43. Écran Récapitulatif des appareils





Table 6. Zones de l' écran Récapitulatif des appareils

① Bannière de l' écran Récapitulatif des appareils	⑤ Contrôle de la sortie de l' ASI
② Menu Onglets	⑥ Chronologie
③ Contrôle de l' appareil	⑦ Propriétés de l' appareil
④ Détails de l'appareil	⑧ Tendances

1. **Bannière de l' écran Récapitulatif des appareils** - change de couleur, indiquant les différents modes de fonctionnement de l' ASI.
 - Bleu- Mode normal en ligne.
 - Orange- Avertissement en ligne
 - Rouge- Alarme en ligne

Figure 44. Bannière de l'écran Récapitulatif des appareils




2. Menu Onglets :

- Récapitulatif- affiche l' écran Récapitulatif des appareils.
 - Chronologie- fournit un résumé général des événements de l' appareil qui peut être exporté dans un fichier.csv.
 - Documents- affiche le guide de l'utilisateur Connecté au nuage d'Eaton et les fichiers de la brochure commerciale.
 - Paramètres- paramètres généraux pouvant être définis sur l' onduleur.
3. **Contrôle du dispositif** - permet un contrôle limité du dispositif, par exemple en effectuant un CYCLE MARCHÉ/ARRÊT ou en effectuant un test de batterie.
 4. **Détails du dispositif** - affiche une vue d'ensemble de l' état de fonctionnement, des tendances et des propriétés du dispositif.
 5. **Contrôle de la charge du dispositif** - permet de contrôler le(s) segment(s) de charge de sortie associé(s) au dispositif sélectionné.
 6. **Chronologie** : affiche les alarmes et les événements actifs ou inactifs qui peuvent être exportés au format.csv (voir [Figure 68](#)) .
 7. **Propriétés du dispositif**- permet de modifier ou d' afficher les informations relatives au dispositif.
 8. **Tendances**- affiche des données spécifiques sur les performances de l'onduleur qui peuvent être personnalisées et téléchargées sur un intervalle de temps de 31 jours.

4.6 Gestion des utilisateurs


L' écran de gestion des utilisateurs permet à l' administrateur ou à d' autres utilisateurs d' ajouter, d' inviter ou de supprimer des membres inactifs d' une organisation.

Pour accéder à l' écran de gestion des utilisateurs, cliquez sur le menu Paramètres puis sur Utilisateurs (Configurer les utilisateurs et les rôles).



Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur les trois points à droite de la page, puis sélectionnez Add User (Ajouter un utilisateur).

Pour supprimer ou activer/désactiver/ supprimer un utilisateur, sélectionnez l' utilisateur, puis les trois points pour faire apparaître User Management Menu (Menu de gestion des utilisateurs).



Complétez les informations relatives à l' utilisateur. Sélectionnez ensuite le bouton Invite User (Inviter un utilisateur). Un courriel sera envoyé pour inviter le nouvel utilisateur à rejoindre l' organisation.



NOTE

Les nouveaux utilisateurs devront créer un compte s' ils n' en ont pas. Voir [Inscription et activation des utilisateurs](#) .

Figure 45. Inviter un nouvel utilisateur

Invite User to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required.

First Name
New

Last Name
User2

Email Address*
newuser2@gmail.com

Country Code Phone Number
A mobile number is required in order to receive SMS notifications.

Select a Role*
Viewer


Assign to Group(s)*
Acme Test Child Group

Cancel Invite And Add Another User Invite User

4.7 Création d' un groupe au sein d' une organisation

1. Cliquez sur l' option Add a Group (Ajouter un groupe) dans l' une des quatre zones de l' écran récapitulatif.


Figure 46. Ajouter un groupe



Création d' un groupe au sein d' une organisation

2. Saisissez un nom, puis sélectionnez l' organisation mère dans laquelle le nouveau groupe résidera. Cliquez sur Next (suivant).

Figure 47. Détails du groupe




The screenshot shows a web form titled "New Group" with a sub-section "Group Details". It contains three input fields:

- Group Name ***: Contains the text "Acme Test Organization". Below the field is a hint: "e.g. Location, Region, Division, etc." and a character count "22/24".
- Group Short Name**: Contains the text "ATC". Below the field is a hint: "A short name can be used when displaying a breadcrumb or auto-naming a device" and a character count "3/6".
- Parent Group ***: A dropdown menu showing "Acme Organization (Organization Root)". Below it is a hint: "This structure can also be edited from the main hierarchy page with a drag-and-drop function".

At the bottom of the form, there are four buttons: "Cancel", a progress indicator with four dots (the first is filled), "Add Group & Finish", and "Next".

3. Déplacez les groupes existants vers le groupe nouvellement créé (le cas échéant).

Figure 48. Déplacer des groupes




The screenshot shows a web form titled "New Group" with a sub-section "Move Existing Groups & Devices to Acme Test Organization". The text below the title reads: "Existing groups can be moved to this group. Moving groups will also move their children." Below this text is a large empty rectangular area for moving groups.

At the bottom of the form, there are four buttons: "Back", a progress indicator with four dots (the second is filled), "Add Group & Finish", and "Next".


- Attribuez des utilisateurs au groupe nouvellement créé.

Figure 49. Sélectionnez les utilisateurs




- Choisissez l' image par défaut ou téléchargez une nouvelle photo pour aider à identifier le groupe. Cliquez sur Add Group (Ajouter un groupe) lorsque vous avez terminé.

Figure 50. Préférences d'affichage



6. Le nouveau groupe a été créé sous l' organisation Acme et peut maintenant être visualisé sur l'écran de la hiérarchie organisationnelle de l'application.

Figure 51. Nouveau groupe




4.8 Ajout d' un dispositif

Ajout manuel d' un dispositif

1. Mettez l' onduleur sous tension et vérifiez qu' il est en mode en ligne.
2. Connectez un câble Ethernet (non fourni) d' une connexion réseau active au port de l' onduleur.
3. Cliquez sur l' organisation ou le groupe auquel le dispositif sera ajouté dans le menu Hiérarchie organisationnelle.
4. Cliquez sur l' une des trois zones de l' écran Groupe ou de l' écran Gestion des dispositifs ([Figure 43](#)).

Figure 52. Options d'ajout de dispositif



5. Saisissez toutes les informations requises concernant le dispositif. Cliquez sur Save Device (Enregistrer le dispositif).

Figure 53. Ajouter un dispositif

Add Device to Acme Organization

Fields marked with an asterisk(*) are required when adding a Device.

Assign to Group(s)
Acme Test Child Group

Device Type*
UPS

Device Name*
Acm-UPS-001

GUID* **GUID is located on the UPS QR code label**

Tags
6 tags maximum


Description
Server Rack 1 Room 1

Buttons: Cancel, Save & Add New Device, Save Device




NOTE

Le GUID se trouve sur l' autocollant du code QR situé sur le couvercle de l' onduleur.



- L' appareil indique alors qu' il est rattaché au groupe ou à l' organisation.

Figure 54. Écran récapitulatif de l'organisation



4.8.1 Ajouter un appareil avec l' application mobile

- Téléchargez l' application de télésurveillance et créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant.




NOTE


Si l'application de télésurveillance a été téléchargée sur un appareil mobile, le code QR redirige automatiquement vers l' écran d' ajout de l' appareil dans l' application. Si l' application n' a pas été téléchargée au préalable, la lecture du code QR redirige l' utilisateur vers la boutique d' applications où il peut la télécharger et créer un compte d' utilisateur.

- Mettez l' onduleur sous tension et vérifiez qu' il est en mode en ligne.
- Connectez un câble Ethernet (non fourni) d' une connexion réseau active au port de l' onduleur.
- Accédez à l' écran récapitulatif de l' organisation et cliquez sur Devices (dispositifs).
- Sélectionnez l' icône Add Device (Ajouter un dispositif).
- Sélectionnez OK pour autoriser l' accès à la caméra.

Figure 55. Ajout d' un dispositif




7. Numérisez le code QR sur le couvercle de l' onduleur.



8. Modifiez le nom du dispositif, les étiquettes et la description. Les informations relatives à l' identification du produit, au numéro de série et au GUID s'affichent automatiquement. Cliquez sur Save Device (Enregistrer le dispositif).

Figure 56. Informations sur le dispositif




9. Vérifiez l' écran récapitulatif de l' organisation dans l'application pour vous assurer que le dispositif a été ajouté avec succès.

4.8.2 Configuration de l'appareil par CCP

1. Mettez l' onduleur sous tension et vérifiez qu' il est en mode en ligne.
2. Connectez un câble Ethernet (non fourni) d' une connexion réseau active au port de l' onduleur.
3. Numérissez l' étiquette du code QR sur l' onduleur à l'aide d' un téléphone intelligent ou d' une tablette compatible CCP et créez un compte si nécessaire.
4. Accédez à l' écran récapitulatif de l'organisation de la télésurveillance Eaton.
5. Sélectionnez l'icône Add Device (Ajouter un dispositif).

Figure 57. Ajouter et configurer un dispositif



6. Cliquez sur Configure Device(s) with NFC (Configurer de(s) dispositif(s) par CCP).
7. Cliquez sur + Add New Configuration Profile (Ajouter un nouveau profil de configuration).
8. Saisissez un nom de profil de configuration.
9. Sélectionnez la méthode IPv4, DHCP (automatique) ou statique.



NOTE

Si la méthode IPv4 sélectionnée est Statique, le masque de sous-réseau et l' adresse de la passerelle par défaut doivent être saisis.


10. Définissez l' adresse IP du serveur mandataire et le numéro de port du serveur mandataire.



NOTE

Un nom d' utilisateur et un mot de passe supplémentaires pour le serveur mandataire peuvent être nécessaires.


11. Cliquez sur Save Configuration Profile (Enregistrer le profil de configuration). Le profil est maintenant enregistré et prêt à être appliqué à l' onduleur.



12. Sélectionnez un profil CCP.




13. Numérisez le code QR sur l' étiquette de l' onduleur pour obtenir le GUID.



- Alignez le téléphone avec l' emplacement de l' étiquette CCP sur l' onduleur Une fenêtre contextuelle s' affiche si la configuration est mise à jour. En cas de problème, une fenêtre d' erreur s' affiche avec la possibilité de recommencer la numérisation.

 **NOTE** L' emplacement de l' étiquette CCP peut varier en fonction du modèle d' onduleur.

Figure 58. Exemple d'emplacement de l' étiquette CCP de l'onduleur



- L' appareil est maintenant mis à jour avec la configuration.

Figure 59. Succès de la mise à jour de l'application




4.9 Définition des alertes et des notifications

La page des notifications permet à l'utilisateur de définir ses préférences en matière de réception de notifications d'événements liés à l'appareil par courriel et par message texte.

Trois catégories de notifications peuvent être activées ou désactivées.

1. **Les alarmes** - alarmes, incidents, défauts de l'appareil
2. **Les événements d'avertissement** - avertissements de seuil, avertissements de l'appareil
3. **Les événements de l'appareil** - changements d'état, événements informatifs


Figure 60. Écran Notifications des préférences



4.10 Paramétrer les Notifications personnalisées


1. Cliquez sur Notifications personnalisées dans le coin supérieur gauche de la page.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une Notification personnalisée en bas de la page ou sur les trois points à droite de la page pour ajouter une Notification personnalisée.

Figure 61. Ajouter une Notification personnalisée




3. Sélectionnez le groupe ou l'organisation.

Figure 62. Select Groups




- Sélectionnez le type d' appareil

Figure 63. Type d'appareil



- Choisissez l' appareil

Figure 64. Sélectionnez l' appareil




6. Sélectionnez les types d'événements spécifiques pour la notification



NOTE


Activez la fonction avancée dans le coin supérieur gauche pour définir un délai de Notification personnalisé.

Figure 65. Sélectionnez les types d'événements




7. Sélectionnez l'utilisateur qui recevra les notifications

Figure 66. Ajoutez des utilisateurs




- Donnez un nom à la Notification et activez les notifications par courriel ou par message texte. Cliquez sur Ajouter une Notification.

Figure 67. Définissez le nom de la notification



- La notification est maintenant créée et active.

Figure 68. Succès de la Notification personnalisée



Chapter 5 Entretien et dépannage de l'onduleur

5.1 Remplacement de batteries

 **DANGER!**

Risque de chocs électriques. Tout service et réparation doivent être effectués **UNIQUEMENT PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE**. Il n'existe **AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR** à l'intérieur de l'onduleur. Le circuit des batteries n'est pas isolé de l'entrée du secteur CA. L'onduleur doit être déconnecté du secteur avant le remplacement de la batterie.

 **AVERTISSEMENT!**

Remplacer la batterie de l'onduleur **UNIQUEMENT** par une batterie fournie par Eaton! S'assurer que l'onduleur est mis hors tension et est, en toute sécurité, isolé de l'alimentation d'entrée CA de la batterie. Même si l'onduleur est disconnecté de l'alimentation du secteur, une tension dangereuse peut toujours être présente par le biais de la batterie de l'onduleur. Utiliser des outils ayant des poignées isolées.

Ne pas raccorder ou débrancher la batterie sauf si la zone est clairement définie comme exempte de source inflammable.

La batterie a une durée de vie allant de 3 à 5 ans. La durée de vie varie en fonction de la fréquence d'utilisation et de la température ambiante. Les batteries utilisées au-delà de la durée de vie utile prévue donneront souvent lieu à une durée de fonctionnement considérablement réduite. Remplacer les batteries au moins tous les cinq ans pour permettre à l'onduleur de fonctionner au maximum de son efficacité.

 **ATTENTION!**

Mettre soigneusement de côté les câbles de la batterie lors du retrait et de l'installation de la batterie pour qu'ils ne soient pas endommagés pendant le processus de remplacement de la batterie. Utiliser des outils correctement isolés lors du retrait et de l'installation de la batterie.


1. Positionner l'onduleur de manière à pouvoir retirer la vis maintenant le couvercle en place. Mettre la vis de côté dans un endroit sûr.



2. Saisissez le couvercle avant par le bas, tirez-le vers l'extérieur, puis soulevez-le avec précaution.



3. Mettre le couvercle avant sur de côté pour faciliter le remplacement de la batterie à l'intérieur de l'onduleur. Ne retirez pas le câble plat qui se fixe à l'écran.
4. Soulever le couvercle de la batterie vers le haut puis le retirer de l'onduleur
5. Retirer délicatement la batterie en la saisissant par la languette blanche. Déconnecter les fils connectés à l'onduleur de la borne positive de la batterie, puis de la borne négative, et retirez-les avec précaution de l'onduleur.



SMART750LCDTNC

SMART1000LCDTNC
SMART1500LCDTXC

6. Insérer les nouvelles batteries dans l'onduleur. Connecter fermement chaque fil de la batterie bornes de la nouvelle batterie le rouge au positif (+), puis le noir au négatif (-), ensuite installer le couvercle de la batterie.
7. Installer le couvercle avant de l'onduleur et le fixe avec la vis du couvercle.

5.2 Entreposage

La température ambiante idéale se situe entre -15 °C et 50 °C (de 5 °F à 22 °F). Il est recommandé de charger l'onduleur pendant au moins huit heures, puis de le ranger, couvert et debout, dans un endroit frais et sec. Retirer tout accessoire et débrancher tout câble connecté à l'onduleur pour éviter le déchargement inutile de la batterie.

Stockage prolongé

Lors d'un entreposage prolongé dans des environnements où la température ambiante est de -15 °C à 30 °C (de 5 à 86 °F), charger la batterie de l'onduleur tous les six mois.

Lors d'un entreposage prolongé dans des environnements où la température ambiante est de 30 °C à 45 °C (de 86 à 113 °F), charger la batterie de l'onduleur tous les trois mois.

5.3 Recyclage de l'équipement usagé

Contactez votre centre local de recyclage ou de traitement des déchets dangereux pour obtenir des informations sur la mise au rebut appropriée de l'équipement usagé.



Ce symbole indique de ne pas jeter l'onduleur ou les batteries de l'onduleur dans la poubelle. Ce produit contient des batteries au plomb-acide scellées et doit être mis au rebut correctement. Pour plus d'informations, contactez le centre local de recyclage/réutilisation ou de déchets dangereux.



Ce symbole indique qu'il ne faut pas jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans les ordures. Pour une élimination correcte, contactez le centre local de recyclage/réutilisation ou de traitement des déchets dangereux pour plus d'informations.

5.4 Dépannage

Le système Smart Tower UPS de la série Tripp Lite est doté d'une alarme sonore qui avertit des problèmes d'alimentation potentiels. Lorsqu'elle est activée, l'alarme retentit à différents intervalles selon l'état de l'onduleur. Utilisez [Table 7](#) pour déterminer l'alarme qui correspond à chacun des états de l'onduleur. Voir [2.7 Voyants à DEL](#) les différents indicateurs ACL/DEL et les tonalités d'alarme qui peuvent être actifs sur l'onduleur.

Table 7. Dépannage

Problem	Possible Cause	Solutions
Aucun voyant DEL ne s'affiche sur le panneau avant, ou l'écran ACL n'est pas allumé.	L'onduleur n'est pas sous tension.	Vérifier que l'onduleur est connecté à une source d'alimentation valide et appuyer de nouveau le bouton d'alimentation.
	La tension de la batterie est trop faible.	Charger la batterie pendant au moins six heures.
	Défaillance de la batterie.	Remplacer la batterie.
L'onduleur est toujours en mode batterie.	Le cordon d'alimentation est débranché.	Vérifier que l'onduleur est connecté à une source d'alimentation valide.
L'alarme de l'onduleur retentit en continu.	Surcharge en mode en ligne.	Enlever toute charge inutile, puis vérifier que la charge ne dépasse pas les caractéristiques techniques définies de l'onduleur. Si le problème persiste, contacter l'assistance Eaton.
	Défaillance due à un court-circuit au niveau de la sortie	Mettre l'onduleur hors tension et le débrancher de la source d'alimentation d'entrée CA, puis retirer l'équipement de charge.

Table 7. Dépannage (Continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
		Vérifier l'équipement pour tout problème potentiel. Mettre l'onduleur sous tension (voir 2.4 Mise en marche de l'onduleur) et rebrancher les équipements de charge, un par un. Si le problème persiste, contacter le service d'assistance d'Eaton.
	Défaillance due à une surcharge	Mettre l'onduleur hors tension et le débrancher de la source d'alimentation d'entrée CA, puis retirer l'équipement de charge. Vérifier l'équipement pour tout problème potentiel. Mettre l'onduleur sous tension (voir 2.4 Mise en marche de l'onduleur) et rebrancher les équipements de charge, un par un. Si le problème persiste, contacter le service d'assistance d'Eaton.
Temps de sauvegarde trop court	La tension de la batterie est trop faible.	Charger la batterie au moins six heures.
	La batterie est défectueuse	Remplacer la batterie.

5.5 Service et assistance

Pour toute question ou problème avec l'onduleur, appeler le **distributeur local** or **l'assistance Eaton** à l'un des numéros de téléphone suivants, puis demander de parler à un représentant technique pour les

États-Unis :

1-800-356-5737

Canada:

1 800 461-9166 poste 260

Tous les autres pays :

Appeler le représentant de service local

Veuillez disposer des informations suivantes lorsque vous appelez l'assistance Eaton :

- Numéro de modèle
- Numéro de série
- Numéro de version (le cas échéant)
- Date de la défaillance ou du problème
- Symptômes d'une défaillance ou d'un problème
- Adresse de retour du client et coordonnées

Si une réparation est requise, un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) sera attribué. Ce numéro doit apparaître à l'extérieur du colis et sur le connaissance (le cas échéant). Utiliser l'emballage d'origine ou demander un emballage auprès de l'assistance Eaton ou d'un distributeur local. Les appareils endommagés lors de l'expédition en raison d'un emballage inapproprié ne sont pas couverts par la garantie. Un appareil de remplacement ou de réparation sera expédié, et le fret est prépayé pour tous les appareils garantis.



NOTE

Pour les applications critiques, un remplacement immédiat peut être disponible. **l'assistance Eaton** Pour le revendeur ou le distributeur le plus proche.

Chapter 6 Spécifications

6.1 Caractéristiques techniques du produit

Table 8. Caractéristiques de l'entrée

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Capacité VA/watts	750/500	1000/600	1440/1000
Tension CA	120 V		
Plage de tension CA	89–145VAC Réglage de la ligne sur haute tension 145V +/- 5% Réinitialisation de la ligne à haute tension 142V +/- 5% Réglage de la ligne sur basse tension 89V +/- 5% Réinitialisation de la ligne à basse tension 92V +/- 5%		
Ampères CA	10A	10A	12A
Fréquence	50 or 60 Hz +/- 5 Hz (60Hz par défaut)		
Protection d'entrée CA	(1) Disjoncteur thermique 10A	(1) Disjoncteur thermique 10A	(1) Disjoncteur thermique 15A
Efficacité du mode en ligne à pleine charge	98,4%		
Efficacité du mode en ligne à mi-charge	98,4%		

Table 9. Caractéristiques de la sortie

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Tension de sortie nominale	120V		
Sortie d'ampères CA	6,3A	8,4A	12A
Tension de sortie C CA (mode en ligne)	120V (suit la tension d'entrée 89 à 145 V CA)		
Tension de sortie CA (mode batterie)	120V +/-10%		
Forme d'onde CA de sortie (mode en ligne)	Onde sinusoïdale (mode CA)		
Forme d'onde CA de sortie (mode batterie)	Onde sinusoïdale simulée (mode batterie)		
Fréquence	50 ou 60 Hz suit la fréquence d'entrée CA le démarrage de la batterie à froid est 60 Hz seulement.		
Temps de transfert de CA à CC	4 ms (Max < 10 ms)		

Table 10. Caractéristiques de protection

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Valeur nominale en joules de la puissance de suppression CA de l'onduleur	380 (CA)		
Temps de réponse de la suppression CA de l'onduleur	Instantané		
Protection contre les surcharges	<p>État d'alerte de surcharge en mode en ligne — 110 % ± 10 %, passage en mode défaillance après 5 minutes.</p> <p>État de défaillance de surcharge — 120 % ± 10 %, passage en mode défaillance immédiatement</p> <p>État d'alerte de surcharge du mode batterie — 110 % ± 10 %, arrêt dans les 5 secondes.</p> <p>État de défaillance du mode batterie — 20 % ± 10 %, arrêt immédiat.</p>		

Table 11. Caractéristiques des batteries

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Type de batterie	Batteries au plomb-acide, scellées, sans entretien.		
Tension de la batterie/Ah	Qté (1) 12 V/9 Ah	Qté (2) 12 V/9 Ah	
Courant de charge de la batterie	1A (1,5A Max)		
Tension de maintien de la batterie	13,7 V CC	27,4 V CC	
Temps de recharge	8 heures à 90 % de la capacité		
Temps de sauvegarde de la batterie interne	2,2 min / pleine charge 8,3 min / semi-charge	4 min / pleine charge 14,3 min / semi-charge	2 min / pleine charge 10 min / demi-charge
Temps de sauvegarde avec une batterie externe	NA	NA	8,6 min à pleine charge 30,6 min à mi-charge
Tension d'arrêt basse tension	9,8 V à tous les niveaux de charge	19,6 V à tous les niveaux de charge	
Tension minimum pour le démarrage à froid	10,6 V	21,2 V	
Batterie remplaçable à chaud	No		

Table 12. Environnement

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Humidité	De 0 à 90 % RH @ de 0 à 40 °C (sanscondensation)		
Température de stockage	De -15 à +50 °C		

Table 12. Environnement (Continued)

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Température de fonctionnement	De 0 à +40 °C		
Bruit sonore	45 dBA maximum (batterie complètement chargée,, sans avertisseur sonore)		
Élévation fonctionnelle	De 0 à 3 000 mètres		
Dissipation thermique (BTU/h) à demi-charge	27,31 (batterie complètement chargée)		
Dissipation thermique (BTU/h) à pleine charge	54,61 (batterie complètement chargée)		

Table 13. Poids et dimensions

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Poids net, kg (lb)	8 kg (17,6 lb)	10,4 kg (22,9 lb)	13 kg (28,7 lb)
H x L x P, cm (po)	20,4 X 15 X 37 cm (8 X 5,9 X 14,6 po)		

Table 14. Normes et conformité

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Certifications du produit	CSA C22.2 NO. 107.3 (CAN); U L1778 (États -Unis); NOM (Mexique)		
Conformité	Energy Star; ROHS; FCC Classe B DOE		

Table 15. Connexions de l'entrée électrique

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Cordon d'alimentation	NEMA 5-15P; 1,5 m (5 pi) angle droit		

Table 16. Connexions de la sortie électrique

	SMART750LCDTNC (AG-07A2)	SMART1000LCDTNC (AG-07A4)	SMART1500LCDTXC (AG-07A3)
Quantité et type de prise	Quantité : une prise NEMA 5–15 protégée contre les surtensions et la batterie Quantité de deux prises commutées NEMA 5–15 (charge 1) Quantité deux prises commutées NEMA 5–15 (charge 2) Quantité de cinq prises NEMA 5–15 protégées contre les surtensions		



9349D0 B